

新製品

3M™ キュービットロン™ II クリーンサンディングシリーズ

Raising the bar for
high-performing abrasives


CUBITRON™ II




「500+」～「1000+」の 高番手が新登場！

- 新登場の 500+ ～ 1000+ は 3M™ キュービットロン™ II 研磨材の圧倒的な切れ、持ち、仕上がりの良さという特長は維持しつつ、さらに目の細かな仕上がりを実現します。
- ゆず肌や厚塗りのサフェーサーも短時間で効率よく肌落としや最終面だしが出来ます。
- 旧塗膜のゆず肌や小傷など塗膜の状態が悪いときでも、短時間で肌落としや傷落としが出来ます。

	ディスク	シートロール
番手	5インチ (125mm)	75mm × 10m
80+	31366 AAD B	H/CSRL 80 75 CBT
120+	31367 AAD B	H/CSRL 120 75 CBT
180+	31369 AAD B	H/CSRL 180 75 CBT
220+	31471 AAD B	H/CSRL 220 75 CBT
240+	31472 AAD B	H/CSRL 240 75 CBT
320+	31473 AAD B	H/CSRL 320 75 CBT
400+	31474 AAD B	H/CSRL 400 75 CBT
NEW	500+	31475 AAD B
	600+	31476 AAD B
	800+	31477 AAD B
	1000+	31478 AAD B
		H/CSRL 1000 75 CBT



3M精密形状砥粒



従来のセラミック
研磨材

3M は、独自のマイクロレプリケーション技術を使用して、均一で鋭いピークを形成する最初の精密形状砥粒を開発しました。これにより従来の研磨砥粒よりも冷却効果が高く、速く切削し、長持ちします。

従来のセラミック研磨砥粒は、被研磨物と研磨材に熱が蓄積され、切削速度が遅くなり、最新の精密形状砥粒と比較して研磨材の寿命が短くなります。

新製品導入による工程別推奨製品

製品	用途	パテ成形・面だし工程						サフ下地・足付け工程						塗装仕上げ工程		
		80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
3M™ キュービترون™ II クリーンサンディング研磨材	成形・面だし	パテ成形・面だし研磨														
	塗装肌落とし (下地補正研磨)								NEW	肌落とし研磨・サフの最終面だし						
3M™ フレックスフォーム ディスク	足付け													足付け・肌調整研磨		
	塗装肌調整													肌調整研磨		
3M™ 足付けソフト	足付け									足付け研磨						

3M™ キュービترون™ II クリーンサンディングシリーズ新製品

製品形状	発注品番	番手	製品名	サイズ	数量
	31475 AAD B	500 +	3M™ キュービترون™ II フックキット™ クリーンサンディング ディスク	125mm 径	50 枚 / 箱
	31476 AAD B	600 +			
	31477 AAD B	800 +			
	31478 AAD B	1000 +			
	H/CSRL 500 75 CBT	500 +	3M™ キュービترون™ II フックキット™ クリーンサンディング シートロール	75mm × 10m	1 ロール / 箱
	H/CSRL 600 75 CBT	600 +			
	H/CSRL 800 75 CBT	800 +			
	H/CSRL 1000 75 CBT	1000 +			

関連製品

3M™ クリーンサンディングシステム

3M™ クリーンサンディングシステムは、下地工程及び仕上げ工程を効率的に行うための集塵機、エア式のダブルアクションサンダーなどから構成されるシステムで、3M™ キュービترون™ II クリーンサンディング研磨材とご使用頂くことで、サンディングによる空気中の粉じんを低減します。清潔な作業空間の実現が、手直しや後片付け時間を短縮し、生産性向上に寄与します。

▶ 3M™ ダストエクストラクター

製品番号 33753 製品仕様 3M™ ダストエクストラクター 45L、100V

▶ 3M™ ダブルアクションサンダー（エア式）

製品番号 33625 製品仕様 3M™ ダブルアクションサンダー 125MM、5MM オービット

* ダブルアクションサンダーはサイズ、オービットの違う製品もご用意しております。詳しくは当社販売員までご相談ください。

▶ アクセサリー

製品番号 33653 製品仕様 3M™ ワークステーション



3Mは、3M社の商標です。 © 3M 2025. All Rights Reserved.



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

9:00～12:00/13:00～17:00 月～金(土日祝年末年始は除く)

【簡単ご登録・無料】

メールアドレスをご登録いただくと、
自動車補修の新製品やWebセミナー
等に関する情報をいち早くお届けし
ます。お申し込みはこちら ▶

