

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ OEM Match エポキシシーラー シリーズ

3M™ OEM Match エポキシシーラーシリーズは、
新車同様の外観をより簡単に再現できるようサポートします。



3M™ OEM Match ウィングノズルチップ

ウィング部がシーラーの塗布箇所に合わせて、簡単に
カット調整可能です。

ドアスキンやヘムフランジのシーラーを新車同様に
再現できるようサポートします。



発注品番	製品名	入れ目
33997	3M™ OEM Match ウィングノズルチップ 33997, 10 ノズル/パック, 5パック/箱	10 ノズル/パック, 5パック/箱

3M™ OEM Match さざ波用チップ

さざ波模様のシーラーを新車同様に再現できるよう
サポートします。

シーラーの幅、テクスチャ、厚みは、ノズル角度や空気
圧の調整によりコントロールできます。



発注品番	製品名	入れ目
33995	3M™ OEM Match さざ波用チップ 33995, 10 ノズル/パック, 5パック/箱	10 ノズル/パック, 5パック/箱

3M™ OEM Match ワイドチップ

希望するシーラーの幅に合わせて、チップを簡単に
カット調整可能です。シーラーを新車同様に再現で
きるようサポートします。



発注品番	製品名	入れ目
33998	3M™ OEM Match ワイドチップ 33998, 10 ノズル/パック, 5パック/箱	10 ノズル/パック, 5パック/箱

3M™ OEM Match エポキシシーラーシリーズ

- 2液エポキシ系シーラーで、無溶剤の配合につき肉やせがない
- 2液硬化型なので、夏場・冬場の温度・湿度の影響を受けにくい
- 速硬化性があり、塗布後15分*で塗装が可能
- 金属や塗料への密着性が良く、防錆剤配合により、防錆性も高い
- ベージュ、ホワイト、グレー、ブラックの4色展開
- 専用チップを使用することで、さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャを再現可能

※シーラー塗布後24時間以上経過している場合は、塗装前にシーラーに
軽く足付けを実施してから、塗装してください



可使時間	6分
塗装可能時間	15分
硬化時間	1時間

発注品番	製品名	色	容量	入れ目
08522	3M™ OEM Match エポキシシーラー 08522	ベージュ	200ml	6本/箱
08524	3M™ OEM Match エポキシシーラー 08524	ホワイト		
08526	3M™ OEM Match エポキシシーラー 08526	グレー		
08528	3M™ OEM Match エポキシシーラー 08528	ブラック		

※シーラー1本にミキシングノズルが2本付属しています。

既存製品および新製品ラインナップ

2
液
型

アプリーケーター



3M™ エア式アプリーケーター
9930N



3M™ オートミックス™
ハンドガン 8117N

シーラー



3M™ OEM Match
エポキシシーラー



3M™ ウレタン ボデー シーラー
ソーセージパック 8654



3M™ ファイン ボデー シーラー
ソーセージパック 8767

ノズル



3M™ オートミックス™
ミキシングノズル 8193



3M™ OEM Match
ソーセージパック用
チップアダプター 08206

チップ


チップ各種は、2 液タイプの
OEM Match エポキシシーラー
及び、1 液タイプの
ソーセージパックシリーズで
共通して使用可能



3M™ OEM Match
さざ波用チップ
33995



3M™ OEM Match
ウィングノズルチップ
33997



3M™ OEM Match
ワイドチップ
33998

1
液
型



3M™ ソーセージパック用
エアーガン 8016

	発注品番	製品名・仕様
関連製品	9930N	3M™ エア式アプリーケーター 09930N, 200 mL, 1 個/箱
	8117N	3M™ オートミックス™ ハンドガン 8117N, 200 mL, 1 丁/箱
	8016	3M™ ソーセージパック用エアーガン 8016, 380 g, 1 丁/箱
	8193N	3M™ オートミックス™ ミキシングノズル 8193, 200 mL, 6 ノズル/パック, 6 パック/箱
	08206	3M™ OEM Match ソーセージパック用チップアダプター 08206, 6本/袋, 6袋/箱
チップ	33995	3M™ OEM Match さざ波用チップ 33995, 10 ノズル/パック, 5パック/箱
	33997	3M™ OEM Match ウィングノズルチップ 33997, 10 ノズル/パック, 5パック/箱
	33998	3M™ OEM Match ワイドチップ 33998, 10 ノズル/パック, 5パック/箱
2液型シーラー	08522	3M™ OEM Match エポキシシーラー 08522, ベージュ, 200 mL, 6本/箱
	08524	3M™ OEM Match エポキシシーラー 08524, ホワイト, 200 mL, 6本/箱
	08526	3M™ OEM Match エポキシシーラー 08526, グレー, 200 mL, 6本/箱
	08528	3M™ OEM Match エポキシシーラー 08528, ブラック, 200 mL, 6本/箱
1液型シーラー	8654	3M™ ウレタン ボデーシーラー 8654, 380 g, ソーセージパック, 5 本/中箱, 5中箱/箱
	8767	3M™ ファイン ボデーシーラー 8767, 320 mL, ソーセージパック, 5 本/中箱, 5中箱/箱

3Mは、3M社の商標です。 © 3M 2025. All Rights Reserved.



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

AAD-367-A

カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

9:00～12:00/13:00～17:00 月～金(土日祝年末年始は除く)

【簡単ご登録・無料】

メールアドレスをご登録いただくと、
自動車補修の新製品やWebセミナー
等に関する情報をいち早くお届けし
ます。お申し込みはこちら ▶

