

## Description

La pellicule souple réfléchissante à lentilles prismatiques pré-rayée 3M<sup>MC</sup> de Série 3334i/3336i pour barrières (la "pellicule") est faite de pellicule pré-enduite d'autoadhésif. Elle est conçue pour réflecter l'aluminium, le bois et les barrières de signalisation routière en plastique rigide traitées par flammage.

Pour plus de détails sur les caractéristiques et les avantages de cette pellicule, veuillez vous référer au site Web [www.3M.ca](http://www.3M.ca). La pellicule est offerte dans les configurations de bandes suivantes.

Couleur et bandes*	Code du produit
Bandes gauches de 6 pouces rouges et blanches	3326Li
Bandes droites de 6 pouces rouges et blanches	3326Ri
Bandes gauches de 4 pouces orangées et blanches	3334Li
Bandes droites de 4 pouces orangées et blanches	3334Ri
Bandes gauches de 6 pouces orangées et blanches	3336Li
Bandes droites de 6 pouces orangées et blanches	3336Ri

\*Les pellicules "gauches" ont des bandes inclinées vers la gauche et sont placées du côté gauche de la route pour dévier la circulation vers la droite. Les bandes des pellicules "droites" sont inclinées dans le sens opposé.




Figure 1. Diagramme de répartition des bandes sur la pellicule

## Spécifications

La pellicule répond aux exigences de la norme ASTM D4956-19 types III, IV et S2 relative aux pellicules pour dispositifs de signalisation routière souples.

## Substrats

Se référer à la [Fiche de directives 1.7 de 3M](#) de 3M pour les recommandations relatives à la préparation de la surface. Voir la [Fiche de directives 3.3 de 3M](#) pour les instructions d'application sur des dispositifs de signalisation routière souples

**Les défauts de la pellicule causés par des défauts du substrat ou des préparations de surface inadéquates ne relèvent pas de la responsabilité de 3M.**

## Durée de conservation, entreposage, expédition et nettoyage

### Durée de conservation

Utiliser la pellicule dans les deux (2) ans suivant la date de fabrication.

### Conditions d'entreposage

- Endroit frais et sec
- Entreposer les rouleaux de pellicule horizontalement dans leurs caisses d'expédition
- Remettre les rouleaux partiellement utilisés dans leurs caisses d'expédition ou les suspendre horizontalement à des tiges ou tuyaux par leur âme.
- Entreposer les pellicules non imagées découpées à plat

### Expédition

Le dispositif sur lequel la pellicule a été appliquée doit être entreposé à température ambiante pendant au moins quatre heures avant l'expédition.

Les dispositifs en plastique peuvent être empilés pour s'assurer que le produit atteint le client final sans dommages. Envelopper le dispositif avec une pellicule rétractable pour aider à protéger la pellicule pendant le transport.

Les panneaux de barrières non assemblés doivent être déballés et désempilés dès leur réception pour les empêcher de se lier les uns aux autres. Plus les panneaux restent empilés longtemps, plus ils sont susceptibles d'être endommagés lorsque les utilisateurs tentent de les séparer.

## Nettoyage

3M recommande de nettoyer périodiquement les dispositifs réfléchissants avec un mélange de détergent doux et d'eau.

## Durabilité

La durabilité de la pellicule dépend de nombreux facteurs. Reportez-vous à la [Fiche de directives 1.7 de 3M](#) pour plus de détails, et à la [Fiche de directives 3.3 de 3M](#) lors de l'utilisation du produit pour les dispositifs de signalisation routière.

## Autres informations sur le produit

Toujours utiliser la plus récente version à jour du bulletin de produit applicable, de la fiche de directives ou des autres renseignements sur le produit accessibles sur le site Web de 3M à l'adresse [www.3M.ca](http://www.3M.ca).

## Références bibliographiques

- [Fiche de directives 1.11 de 3M \(anglais\)](#) Gestion de la maintenance des panneaux de signalisation
- [Fiche de directives 1.7 de 3M \(anglais\)](#) Préparation de la surface de la base du panneau
- [Fiche de directives 3.1 de 3M \(anglais\)](#) Directives d'utilisation de l'applicateur de pellicule pour cônes de grande intensité
- [Fiche de directives 3.3 de 3M \(anglais\)](#) Directives d'application de la pellicule réfléchissante souples sur les dispositifs de régulation de la circulation
- [Fiche de directives 3.6 de 3M \(anglais\)](#) Directives d'application manuelle

Les méthodes d'essai de l'ASTM sont disponibles auprès de l'ASTM International, West Conshohocken, Pennsylvanie.

## Santé et sécurité

### Utilisation des outils et de l'équipement

Lors de l'utilisation d'équipements, suivez toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sécuritaire.

### Produits chimiques

Lorsque vous manipulez des produits chimiques, lisez les étiquettes des contenants et les fiches de données de sécurité (FDS) pour obtenir des renseignements importants sur la santé, la sécurité et l'environnement.

[Suivez ce lien pour obtenir des fiches données de sécurité pour les produits 3M sur 3M.com/SDS.](#)

[Suivez ce lien pour obtenir des informations sur les substances extrêmement préoccupantes DES PRODUITS Européens \(SVHC\).](#)

## Informations sur la garantie

### Informations techniques

Les informations techniques, les conseils et les autres déclarations fournis par 3M sont basés sur des dossiers, des tests ou une expérience que 3M juge fiable, mais l'exactitude, l'exhaustivité et la nature représentative de ces informations ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées aux personnes possédant des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé à ces informations. Aucune licence sur les droits de propriété intellectuelle n'est accordée ou implicite à l'égard de ces informations techniques.

### Sélection et utilisation des produits

De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et uniquement à la connaissance et au contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans une application particulière. Le client est seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son efficacité et de son application, y compris la réalisation d'une évaluation des risques sur le lieu de travail, l'examen de tous les règlements et normes applicables, et l'examen de l'étiquette du produit et des instructions d'utilisation. Le défaut d'évaluer, de choisir et d'utiliser correctement un produit 3M conformément aux instructions ou à toutes les réglementations de sécurité applicables peut entraîner des blessures, une maladie, la mort et/ou des dommages matériels.

## Garantie, recours limité et clause de non-responsabilité

À moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement indiquée sur l'emballage ou la documentation du produit 3M applicable (auquel cas cette garantie prévaut), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment où 3M expédie le produit. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DÉCOULANT D'UN COURS DE COMMERCE, COUTUME OU USAGE DU COMMERCE. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, à la discrétion de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d'achat.

## Limitation de responsabilité

Toutes les questions de garantie et de responsabilité relatives à ce produit sont régies par les conditions générales de vente, sous réserve, le cas échéant, des dispositions impératives de la loi en vigueur. À l'exception du recours limité énoncé ci-dessus, et sauf dans la mesure interdite par la loi, 3M ne sera pas responsable de toute perte ou de tout dommage découlant du produit 3M ou lié à celui-ci, qu'il soit direct, indirect, spécial, accessoire ou consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits ou d'occasions d'affaires), quelle que soit la théorie juridique ou équitable invoquée y compris, mais sans s'y limiter, la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité stricte.

### Division du marquage commercial et de la sécurité routière

Compagnie 3M Canada  
Boîte postale 5757  
London (Ontario) N5A 4T1  
1-800-364-3577  
3M.ca/SecuriteRoutiere

© 3M 2025. Tous droits réservés.  
3M est une marque de commerce de 3M.  
Utilisé sous licence au Canada.  
Toutes les autres marques de commerce  
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
Révision A, Juin 2025

