

Automotive Aftermarket Division

3M™ 08610/08611/08612 Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie – Butyl-Dichtmittel

1) Teilenummern

08610	: 6 mm x 4,5 m Rolle
08611	: 8 mm x 4,5 m Rolle
08612	: 10 mm x 4,5 m Rolle

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M™ Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie – Butyl-Dichtmittel wird zum Verkleben von Windschutzscheiben, Rück- und Heckleuchten eingesetzt. Es sollte nur für diese Art von Verklebung verwendet werden (d. h. Butyl-geklebtes Glas), da diese vorgeformte Mastix-Butyl-Raupe dem Fahrzeug keine strukturelle Festigkeit verleiht. Der Klebstoff ist vorgeformt und in drei Durchmessern erhältlich.

Muss auf Glas, Stahl und Aluminium ohne Lackierung (Spot Repair) in Verbindung mit dem Glas-Haftvermittler 3M™ 58012 verwendet werden.

3M™ Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie – Butyl-Dichtmittel kann auch verwendet werden als Dichtmasse in vorgeformten Streifen zum Abdichten jeglicher Öffnungen in der Karosserie, von Freiräumen um Kabel herum, Rückleuchten.

Wichtige Funktionen und Vorteile:

- Keine Aushärtezeit erforderlich. Soforthaftung
- Keine Schrumpfung
- Vorgeformtes Dichtmittel. Sofort einsatzbereit
- Kontrollierte Komprimierbarkeit ermöglicht einfaches Anbringen
- Hervorragende Haftung auf Glas und Metall
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Vollständig wasserdicht
- Keine Ölmigration (Kontaktöl)
- Kann lackiert werden

3) Physikalische Eigenschaften

Grundstoff	Synthetischer Butylkautschuk
Farbe	Schwarz
Lösemittel	Keine (100 % fest)
Konsistenz	Festes Gummi-Harz
Dichte	1.3 ± 0.05
Gebrauchstemperatur	-30 °C bis 90 °C
Lagerbedingungen	Kühl und trocken aufbewahren. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn das Material bei einer Raumtemperatur von 15 °C bis 30 °C aufbewahrt und verarbeitet wird. Lagertemperatur darf 50 °C nicht überschreiten.
Haltbarkeit	Unter normalen Lagerbedingungen 48 Monate ab dem Herstellungsdatum.

4) Gebrauchsanweisung

Als Autoscheiben-Dichtmittel

- Windschutzscheibe oder Rücklicht entfernen
- Sicherstellen, dass das Glas frei von Öl, Staub oder Fett ist
- Falls vorhanden, mit 3M™ 08984 Klebstoffreiniger reinigen.
- Für beste Haftung 3M™ 58012 Primer auf der Quetschnaht verwenden
- Dichtmittel auf die Quetschnaht auftragen
- Die Windschutzscheibe auf der Quetschnaht positionieren und mit der Hand Druck ausüben, um einen vollständigen Kontakt sicherzustellen

Als Karosserie-Dichtmittel

- Altes Dichtmittel mit 3M™ 08984 Universalklebstoffreiniger entfernen, falls erforderlich.
- Sicherstellen, dass die Naht sauber und trocken ist
- Den Streifen fest andrücken und mit dem Finger oder einem Werkzeug glätten
- Für große Öffnungen können mehrere Streifen oder Stücke zusammengerollt werden

5) Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur lagern. Die ältesten Lagerbestände zuerst verwenden. Wenn es gemäß den empfohlenen Bedingungen in den ungeöffneten Originalbehältern aufbewahrt wird, besitzt dieses Produkt eine Haltbarkeit von 48 Monaten ab dem Herstellungsdatum. In gut belüfteter Umgebung verwenden.



6) Sicherheit

Das Sicherheitsdatenblatt beachten oder die örtlich für die Toxikologie zuständige Abteilung von 3M™ kontaktieren.

3M™ 08610/08611/08612 Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie – Butyl-Dichtmittel ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur
---	--	---

© 3M 2025. 3M ist eine Marke der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.