

Automotive Aftermarket Division

3M™ 08610/08611/08612 Autoruit- en carrosserieafdichting - Butylafdichtmiddel

1) Artikelnummers

08610	: 6 mm x 4,5 m rol
08611	: 8 mm x 4,5 m rol
08612	: 10 mm x 4,5 m rol

2) Beschrijving en gebruik

3M™ Autoruit- en carrosserieafdichting - Butylafdichtmiddel wordt gebruikt voor het verlijmen van voor-, zij- en achterrauiten. Het afdichtmiddel mag alleen worden gebruikt voor dit soort verlijmingssysteem (d.w.z. butyl - verlijmd glas), aangezien deze voorgevormde mastiek butylrups geen structurele sterkte biedt aan de auto. Het hechtmiddel is voorgevormd en verkrijgbaar in drie diameters.

Moet worden gebruikt in combinatie met glashechtingsverbeteraar 3M™ 58012 op glas en staal en aluminium zonder lak (plaatselijke reparaties).

3M™ Autoruit- en carrosserieafdichting - Butylafdichtmiddel kan ook worden gebruikt als kneedbare compound in voorgevormde stroken voor het afdichten van alle openingen in de autocarrosserie, openingen rondom kabels, achterlichten.

Belangrijkste kenmerken:

- Geen uithardingstijd vereist. Onmiddellijke verbinding
- Geen krimp
- Voorgevormd afdichtmiddel. Klaar voor gebruik
- Eenvoudige installatie dankzij gecontroleerde samendrukbaarheid
- Uitstekende hechting op glas en metaal
- Hoge initiële sterkte
- Volledig waterbestendig
- Geen oliemigratie (contactolie)
- Kan worden overgespoten

3) Fysieke eigenschappen

Basismiddel	Synthetisch butylrubber
Kleur	Zwart
Oplosmiddel	Geen (100% vast)
Consistentie	Massief rubber
Dichtheid	1.3 ± 0.05
Gebruikstemperatuur	-30 °C tot 90 °C
Opslagomstandigheden	Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30 °C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C.
Houdbaarheid	Onder normale opslagomstandigheden 48 maanden na de productiedatum.

4) Gebruiksaanwijzing

Als autoglas

- Verwijder de voor- of achterraut
- Zorg dat het glas vrij is van olie, stof of vet
- Als er olie, stof of vet op het glas zit, reinig dan met 3M™ 08984

Lijmreinigingsmiddel

- Gebruik 3M™ 58012 primer op knijplassen voor de beste hechting
- Breng het afdichtmiddel aan op de flensrand
- Plaats de voorruit op de flensrand en druk deze met de hand aan om volledig contact te verzekeren

Als carrosserieafdichting

- Verwijder indien nodig oud afdichtmiddel door gebruik te maken van 3M™ 08984 Lijmreinigingsmiddel voor algemeen gebruik
- Zorg dat de naad schoon en droog is
- Druk de strook stevig op zijn plek en smeer deze glad met een vinger of gereedschap
- Voor een grote opening kunt u meerdere stroken of stukjes in elkaar kneden

5) Opslag

Op kamertemperatuur bewaren. Gebruik oude voorraad eerst op Het product is 48 maanden houdbaar mits het onder de aanbevolen opslagomstandigheden en in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard. Gebruik in een goed geventileerde omgeving.



6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M™.

3M™ 08610/08611/08612 Autoruit- en carrosserieafdichting - Butylafdichtmiddel is UITSLUITEND ontworpen VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket DEN HAAG Schenkkade 50K 2595 AR Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

3M is een handelsmerk van 3M Company, © 3M 2025, zijn handelsmerken van de 3M company alle rechten voorbehouden.