

Descripción de producto

El producto consta de partículas de óxido de aluminio unidas por un polímero resistente y duradero a una lámina de plástico estable. El reverso está recubierto con un adhesivo sensible a la presión cubierto por un liner protector retirable. El producto ofrece una superficie duradera y antideslizante para una amplia variedad de aplicaciones.

Aplicación

La cinta antideslizante universal de 3M™ se utiliza como superficie duradera y antideslizante para suelos secos, húmedos y aceitosos en aplicaciones industriales y comerciales con tráfico peatonal intenso y tráfico de vehículos ligeros, así como en lugares de trabajo como rampas y pasillos muy transitados, escaleras de incendios, escaleras, escaleras y cocinas con zonas de suelo húmedas y aceitosas.

El tráfico rodado reducirá significativamente la vida útil del producto.

Tamaños estándar y embalaje

Negra

25 mm x 20 m	24 rollos/caja
50 mm x 20 m	12 rollos/caja
100 mm x 20 m	12 rollos/caja
150 mm x 20 m	8 rollos/caja

Amarilla

50 mm x 20 m	12 rollos/caja
--------------	----------------

Negra/amarilla

50 mm x 20 m	12 rollos/caja
--------------	----------------

Cada caja está identificada de manera que se puede identificar el contenido mediante el nombre del producto, el tamaño, la cantidad y el fabricante.

Propiedades

Los valores mostrados son el resultado de medidas ilustrativas de pruebas de laboratorio realizadas de acuerdo con la norma externa indicada y no deben considerarse como un compromiso de 3M.

Propiedad	Valor
Color	Negro, amarillo, negro/amarillo
Espesor	1,0 ± 0,2 mm
Espesor del Liner	0,1 ± 0,01 mm
Adherencia al acero Afera 5001 / ISO 29862:2007	> 15 N/25 mm
Alargamiento a la rotura Afera 5004 ISO 29864:2008	> 25 %
Temperatura de adhesión	De 10 °C a 40 °C
Rango de temperatura después de la aplicación	-5 °C a 50 °C (exponer a temperaturas extremas solo durante periodos cortos)
Resistencia al agua	Buena

Instalación

Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y lisa.

Utilice un rodillo de goma y aplique presión sobre la cinta antideslizante universal 3M™.

Se puede pisar la cinta antideslizante tras 24 horas.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento: temperatura ambiente, 65 % de humedad relativa, fuera del alcance de la luz solar, en su embalaje original y en un área limpia y seca.

Salud y seguridad

Uso de herramientas y equipos

Siga las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de la máquina cuando utilice máquinas.

Productos químicos

Cuando manipule cualquier producto químico, lea las etiquetas de los envases de los fabricantes y las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) para obtener información importante sobre salud, seguridad y medio ambiente.

[Siga este enlace para obtener las hojas SDS de los productos 3M](#)

[Siga este enlace para obtener información sobre las sustancias extremadamente preocupantes \(SVHC\) de los productos de la UE](#)

Recursos limitados

Limitación de responsabilidad

Excepto por el recurso limitado indicado anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero sin limitarse a, pérdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente de la teoría legal o de equidad que se haga valer, incluyendo, pero sin limitarse a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

Todas las cuestiones de garantía y responsabilidad relativas a este producto se rigen por los términos y condiciones de la venta, sujetos, en su caso, a la legislación vigente. Los productos de 3M Commercial Branding and Transportation no se prueban según las especificaciones de los fabricantes de automóviles.

3M es una marca comercial de 3M. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

3M España S.L.

Commercial Branding and Transportation
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
España

© 3M 2025. Todos los derechos reservados.