

## Una soluzione, infinite applicazioni: nuova pistola a spruzzo PSG 2 3M™

Massima versatilità  
per la tua carrozzeria

Il nuovo aerografo PSG 2 3M™ rappresenta la nuova generazione delle pistole a spruzzo 3M™. È più di una semplice pistola a spruzzo: è un'attrezzatura che offre prestazioni precise ed affidabili.

Consente di spruzzare praticamente tutti i rivestimenti più comunemente utilizzati in carrozzeria. Semplicemente sostituendo l'ugello, puoi passare in pochi secondi da spruzzare un materiale viscoso come i protettivi antisasso ad un'atomizzazione fine per il trasparente.

Compatibile con gli ugelli di spruzzatura 3M™ HVLV o ad alto trasferimento Fine Finish, disponibili in dimensioni comprese tra 0,9 e 2,0: a te la scelta.

Ulteriori vantaggi della  
Pistola a spruzzo PSG 2 3M™:



Si pulisce in pochi secondi



Tempi di spruzzatura più rapidi



Prestazioni precise





## Soluzione completa per la spruzzatura

---

### Pistola a spruzzo PSG 2 3M™

Ottimizzata e rinnovata per semplificare le applicazioni:

- Corpo pistola elegante, realizzato in fibra di carbonio, con una finitura superficiale più liscia per facilitare la pulizia
- Nottolini di regolazione con marcature laser
- Design del grilletto rinnovato per un migliore comfort durante la spruzzatura

Il materiale composito resistente agli urti di cui è fatta la pistola a spruzzo PSG 2 offre una migliore ergonomia, conservando la caratteristica di leggerezza dello strumento. Progettata per offrire eccellenti prestazioni.

### Ugelli di spruzzatura ad alto trasferimento Fine Finish 3M™

Gli ugelli di spruzzatura Fine Finish 3M™ sono stati sviluppati per spruzzare rivestimenti che richiedono un'atomizzazione particolarmente fine e sono compatibili con le più recenti tecnologie di vernice, offrendo un'eccellente finitura in tutte le applicazioni per cui vengono utilizzati.

### Ugelli di spruzzatura HVLP 3M™

La tecnologia degli ugelli di spruzzatura HVLP di 3M coniuga un'elevata efficienza di trasferimento e un'atomizzazione uniforme dei materiali spruzzati. Grazie agli ugelli di spruzzatura HVLP 3M™ si possono ridurre gli sprechi di vernice, ottenendo la stessa copertura offerta dagli ugelli delle pistole a spruzzo tradizionali.



### Pistola a spruzzo PSG 2 3M™ con manometro premium 3M™

P.N.	Colore
26852	Nero

### Ugelli di spruzzatura ad alto trasferimento Fine Finish 3M™

P.N.	Colore	Dimensioni
26909	Bianco	0.9
26911	Giallo	1.1
26912	Blu	1.2
26913	Verde	1.3
26914	Arancione	1.4
26916	Viola	1.6
26918	Trasparente	1.8
26920	Rosso	2.0

### Ugelli di spruzzatura HVLP 3M™ per utilizzo con sistema PPS™ Serie 2.0

P.N.	Colore	Dimensioni
26709	Bianco	0.9
26712	Blu	1.2
26713	Verde	1.3
26714	Arancione	1.4
26716	Viola	1.6
26718	Trasparente	1.8
26720	Rosso	2.0

### Pistola a spruzzo 3M™ ad alte prestazioni con manometro basic

P.N.	Colore
26832	Grigio

### Kit pistola a spruzzo 3M™ con sistema PPS™ 2.0

Kit comprensivo di pistola a spruzzo P.N. 26832 3M™, manometro basic, tazza, coperchi, liner 3M™ PPS Serie 2.0 e 15 ugelli di spruzzatura assortiti

P.N.	Tipo	Dimensioni
26978	Fine Finish (alto trasferimento)	1.2, 1.3, 1.4
26778	HVLP	1.2, 1.3, 1.4

### Kit di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0

P.N.	Filtro	Dimensioni	Volume
26752	125 micron	Mini	200 ml
26114	200 micron	Mini	200 ml
26312	125 micron	Midi	400 ml
26112	200 micron	Midi	400 ml
26030	80 micron	Standard	650 ml
26026	125 micron	Standard	650 ml
26000	200 micron	Standard	650 ml
26740	125 micron	Large	850 ml
26024	200 micron	Large	850 ml
20730	125 micron	Kit UV - Standard	650 ml
26710	200 micron	Kit UV - Standard	650 ml

### Tazze sotto pressione H/O 3M™ PPS™ Serie 2.0 e kit di conversione per utilizzo sotto pressione

P.N.	Filtro	Dimensioni	Volume
26124	Tazza H/O	Standard/Large	650 - 850 ml
26121	Tazza H/O	Mini/Midi	200 - 400 ml
26837	Kit di conversione		

Per maggiori informazioni, visita il sito: [3Mitalia.it/pistolaverniciatura](http://3Mitalia.it/pistolaverniciatura)



**3M Italia srl**  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
[3Mautocarrozzeria.it](http://3Mautocarrozzeria.it)

**Vuoi avere notizie da 3M in anteprima?**  
Inquadra il QR code con il tuo smartphone ed entra a far parte del gruppo WhatsApp 3M Autocarrozzeria:



Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti la sicurezza e la garanzia dei prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di visitare il sito [www.3Mitalia.it/aad-info](http://www.3Mitalia.it/aad-info)

Si prega di riciclare. © 3M 2025. 3M e PPS sono marchi commerciali di 3M Company. Tutti i diritti riservati.