

Eén voor alles

**Maak uw carrosserie-
werkplaats veelzijdiger**

3M™ Performance Spuitpistool 2 is de volgende generatie van 3M™ Performance Spuitpistool. Dit is meer dan een spuitpistool: het is een toepassingsgereedschap dat nauwkeurige prestaties levert waarop u kunt vertrouwen.

Met dit systeem kunt u vrijwel alle gangbare autolakken spuiten. Door simpelweg de spuitkop te verwisselen, kunt u binnen enkele seconden overschakelen van een zwaar gestructureerde coating naar de fijnste verneveling voor blanke lak.

Gebruik het in combinatie met 3M™ HVLP of Spuitkoppen voor een fijne finish in de maten 0,9 tot 2,0 - de keuze is aan u.

**Aanvullende voordelen van de
3M™ Performance Spuitpistool-serie:**



Snel te reinigen



Snellere cyclustijden



Nauwkeurige prestaties





Complete oplossing voor het spuiten van coatings

3M™ Performance Spuitpistool 2

Geoptimaliseerd en geheel vernieuwd voor het gemakkelijk aanbrengen van coatings:

- Strak pistoolframe met koolstofvezel en een gladde afwerking om het schoonmaken te vergemakkelijken
- Met laser gemarkeerde bedieningsknoppen
- Vernieuwde trekker met extra comfort voor prettiger spuiten

Naast de ergonomische eigenschappen, heeft dit spuitpistool een schokbestendig composiet pistoolframe waardoor het een van de lichtste spuitpistolen op de markt is. Ontworpen voor de beste prestaties in zijn klasse.

3M™ Performance Zwaartekracht Spuitkoppen voor een fijne afwerking

De 3M™ Performance Fine Finish-spuitkoppen zijn ontworpen voor hoogwaardige coatings en geoptimaliseerd voor de nieuwste coating-technologieën. Ze bieden een nauwkeurige fijne afwerking voor al uw toepassingen.

3M™ Performance Zwaartekracht HVLP spuitkoppen

Onze HVLP-verstuivingskoptechnologie biedt een combinatie van superieure overdrachtsefficiëntie en optimalisatie voor een consistente verstuiving. Met verbeterd gebruik van materiaal en met minder lak kunt u toch dezelfde of zelfs een betere dekking verkrijgen.

Dit systeem biedt een complete oplossing met een lakbeker voor eenmalig gebruik voor het mengen/meten, filteren en spuiten, en voor het tijdelijk afdichten en beschermen van spuitbare coatings.

Deze krachtige combinatie is speciaal ontworpen voor het aanbrengen van materialen met een hoge viscositeit, zoals beschermende coatings, die drukondersteuning vereisen in een zwaartekrachtgestuurd spuitsysteem.

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9
HVLP-spuitkop ●								
Spuitkop voor fijne finish ▲								

- Hoge-viscositeitscoatings
- Spuitbare primer / plamuur
- Hoogvullende Primer
- Primeroppervlak
- Nat-in-nat primer
- Primersealer
- Directe glans
- Eénstaps toplaag
- Coating op oplosmiddelbasis
- Blanke lak
- Watergedragen basislak
- UV-primers
- Mid-coating / Effectcoating
- Smart / Spot-reparatie

2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9
 	 	 	 	 	 		 
 	 						
 	 						
	 	 	 				
	 	 	 				
			 	 			
			 	 			
			 				
			 				
			 	 			
			 	 	 		
				 	 		
				 	 		 
				 	 		 
							 

3M™ Performance Spuitpistool 2 met 3M™ Performance Luchtregelklep

Artikelnummer	Kleur
26852	Zwart

3M™ Performance Gravity spuitkoppen voor een fijne afwerking

Artikelnummer	Kleur	Grootte
26909	Wit	0.9
26911	Geel	1.1
26912	Blauw	1.2
26913	Groen	1.3
26914	Oranje	1.4
26916	Paars	1.6
26918	Transparant	1.8
26920	Rood	2.0

3M™ Performance Gravity HVLP Verstuivingskop

Artikelnummer	Kleur	Grootte
26709	Wit	0.9
26712	Blauw	1.2
26713	Groen	1.3
26714	Oranje	1.4
26716	Paars	1.6
26718	Transparant	1.8
26720	Rood	2.0

3M™ Performance Spuitpistool met luchtregelklep

Artikelnummer	Kleur
26832	Grijs

3M™ Performance spuitpistoolsysteem met PPS™ 2.0

Kit met 3M™ Performance Spuitpistool, 3M™ Air Luchtregelklep, 3M™ PPS Series 2.0 beker, deksels, binnenbekers en 15 diverse spuitkoppen

Artikelnummer	Type	Spuitskopmaat
26978	Fijne afwerking	1.2, 1.3, 1.4
26778	HVLP	1.2, 1.3, 1.4

3M™ PPS™ 2.0 Spuitbekersysteemkit

Artikelnummer	Filter	Grootte	Volume
26752	125 micron	Mini	200 ml
26114	200 micron	Mini	200 ml
26312	125 micron	Midi	400 ml
26112	200 micron	Midi	400 ml
26030	80 micron	Standaard	650 ml
26026	125 micron	Standaard	650 ml
26000	200 micron	Standaard	650 ml
26740	125 micron	Groot	850 ml
26024	200 micron	Groot	850 ml
20730	125 micron	Standard UV-kit	650 ml
26710	200 micron	Standard UV-kit	650 ml

3M™ PPS™ Serie 2.0 Type H/O drukk beker en H/O conversiepakket

Artikelnummer	Filter	Grootte	Volume
26124	H/O beker	Standaard/ Groot	650 - 850 ml
26121	H/O beker	Mini/Midi	200 - 400 ml
26837	Conversiekit		

Ga voor meer informatie naar: [3M.nl/spuitpistolen](https://www.3m.nl/spuitpistolen)



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Schenkade 50K
2595 AR Den Haag
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3m.nl/aad-info // www.3m.be/aad-info

3M en PPS zijn handelsmerken van 3M Company. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Gelieve te recyclen. © 3M 2025. Alle rechten voorbehouden.