

Jedno rozwiązanie do wielu zastosowań

Wszechstronność w warsztacie blacharsko-lakierniczym

Pistolet natryskowy 3M™ Performance 2 to nasza nowa generacja pistoletu natryskowego 3M™ Performance. To coś więcej niż tylko pistolet natryskowy – to narzędzie, które zapewnia precyzyjne natryskiwanie i najwyższą wydajność przy pełnej efektywności pracy, na którym możesz polegać.

Pistolet umożliwia natryskiwanie praktycznie wszystkich powszechnie stosowanych powłok samochodowych. W ciągu kilku sekund można przejść od natryskiwania materiałów o wysokiej lepkości do nakładania cienkiej warstwy lakieru bezbarwnego, po prostu wymieniając dyszę.

Można go stosować z dyszami 3M™ HVLP lub Fine Finish w rozmiarach od 0.9 do 2.0 – wybór należy do Ciebie.

Dodatkowe korzyści z pistoletów natryskowych 3M™ Performance:



Czyszczenie w
kilka sekund



Krótsze czasy
cykli



Precyzja i
wydajność





Kompleksowe rozwiązanie do natryskiwania powłok lakierowych

Pistolet natryskowy 3M™ Performance 2

Zoptymalizowany i przeprojektowany pod kątem łatwości stosowania:

- Smukła konstrukcja korpusu pistoletu, która teraz jest wykonana z włókna węglowego, i gładkie wykończenie ułatwiające czyszczenie
- Znakowane laserowo pokrętła regulacji
- Przeprojektowany, wygodny spust ułatwiający natryskiwanie

Odporny na uderzenia materiał kompozytowy, z którego wykonano pistolet natryskowy Performance 2, zapewnia lepszą ergonomię, zachowując jednocześnie lekkość narzędzia. Zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą w swojej klasie wydajność.

Grawitacyjne dysze 3M™ Performance FINE FINISH

Zaprojektowane z myślą o powłokach wysokowydajnych i zoptymalizowane pod kątem najnowszych technologii natryskiwania dysze 3M™ Performance Fine Finish zapewniają kontrolowane, precyzyjne wykończenie we wszystkich zastosowaniach.

Grawitacyjne dysze 3M™ Performance HVLP

Nasza technologia głowicy rozpylającej HVLP łączy w sobie najwyższą wydajność transferu i optymalizację pod kątem równomiernej atomizacji. Ulepszone wykorzystanie materiałów i mieszanie mniejszej ilości farby przy zachowaniu takiego samego lub lepszego pokrycia.

Zaprojektowany do wszystkich tekstur

To wydajne połączenie zostało zaprojektowane specjalnie do nakładania materiałów o wysokiej lepkości, takich jak powłoki ochronne, które wymagają wspomagania ciśnieniowego w systemie grawitacyjnym.

Dysza HVLP ●
Dysza FINE FINISH ▲

● ▲



Powłoki o wysokiej lepkości

Szpachle natryskowe

Podkład wypełniający

Podkład nawierzchniowy

Podkład mokro na mokro

Podkład uszczelniający

Powłoka jednowarstwowa

Wierzchnia powłoka o pełnym połysku

Baza rozpuszczalnikowa

Lakier bezbarwny

Baza wodorozcieńczalna

Podkład UV

Powłoka pośrednia /
powłoka z efektem

Naprawa SMART / punktowa

● ▲	● ▲						
● ▲	● ▲						
	● ▲	● ▲	● ▲				
	● ▲	● ▲	● ▲				
			● ▲	● ▲			
			● ▲	● ▲			
			● ▲				
			● ▲				
			● ▲				
			● ▲	● ▲			
			● ▲	● ▲	● ▲		
				● ▲	● ▲	▲	
				● ▲	● ▲	▲	● ▲
				● ▲	● ▲	▲	● ▲
						▲	● ▲

Pistolet natryskowy 3M™ Performance 2 z manometrem

Nr produktu	Kolor
26852	Czarny

Grawitacyjna dysza 3M™ Performance FINE FINISH

Nr produktu	Kolor	Rozmiar
26909	Biały	0.9
26911	Żółty	1.1
26912	Niebieski	1.2
26913	Zielony	1.3
26914	Pomarańczowy	1.4
26916	Fioletowy	1.6
26918	Przezroczysty	1.8
26920	Czerwony	2.0

Grawitacyjna dysza 3M™ Performance HVLP

Nr produktu	Kolor	Rozmiar
26709	Biały	0.9
26712	Niebieski	1.2
26713	Zielony	1.3
26714	Pomarańczowy	1.4
26716	Fioletowy	1.6
26718	Przezroczysty	1.8
26720	Czerwony	2.0

Pistolet natryskowy 3M™ Performance z manometrem

Nr produktu	Kolor
26832	Szary

Pistolet natryskowy 3M™ Performance z PPS™ 2.0 zestaw

Zestaw zawiera pistolet natryskowy 3M™ Performance, manometr 3M™, kubek do natrysku PPS serii 2.0, pokrywki, kubki miękkie i 15 różnych dysz grawitacyjnych

Nr produktu	Typ	Rozmiar dyszy
26978	FINE FINISH	1.2, 1.3, 1.4
26778	HVLP	1.2, 1.3, 1.4

System kubków do natrysku 3M™ PPS™ serii 2.0 – zestaw

Nr produktu	Filtr	Rozmiar	Pojemność
26752	125 mikronów	Mini	200 ml
26114	200 mikronów	Mini	200 ml
26312	125 mikronów	Midi	400 ml
26112	200 mikronów	Midi	400 ml
26030	80 mikronów	Standardowy	650 ml
26026	125 mikronów	Standardowy	650 ml
26000	200 mikronów	Standardowy	650 ml
26740	125 mikronów	Duży	850 ml
26024	200 mikronów	Duży	850 ml
20730	125 mikronów	Standardowy zestaw UV	650 ml
26710	200 mikronów	Standardowy zestaw UV	650 ml

Lakierniczy kubek ciśnieniowy typu H/O 3M™ PPS™ serii 2.0 i zestaw konwertujący H/O

Nr produktu	Filtr	Rozmiar	Pojemność
26124	Kubek typ H/O	Standardowy/ Duży	650 - 850 ml
26121	Kubek typ H/O	Mini/Midi	200 - 400 ml
26837	Zestaw konwertujący		

Więcej informacji: 3M.pl/pistolety-natryskowe



3M Poland

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/naprawa-auta

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3M.pl/aad-info

3M i PPS są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M. Prosimy poddać recyklingowi. © 3M 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.