

# Una para todo

## Versatilidad aplicada a su taller de hojalatería y pintura

La Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 2 3M™ es nuestra nueva generación de pistolas. Es más que una simple pistola pulverizadora: es una herramienta de aplicación con un rendimiento de precisión en el que puede confiar.

Permite pulverizar prácticamente todos los recubrimientos automotrices habituales. Con solo cambiar la boquilla, puede cambiar el material en segundos, desde un revestimiento de protección de partes bajas con textura gruesa a la atomización de capa transparente más fina.

Úsela con Boquillas Atomizadoras 3M™ HVLP o Fine Finish que varían en tamaños de 0,9 a 2,0: la elección es suya.

### Beneficios adicionales de la Serie de Pistolas Pulverizadoras de Alto Rendimiento 3M™:



Limpieza en segundos



Tiempos de procesos más rápidos



Rendimiento de precisión





## Solución Completa de Pulverización de Recubrimiento

---

### Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 2 3M™

Optimizada y rediseñada para facilitar su aplicación:

- Cuerpo de la pistola, ahora fabricado con fibra de carbono, y acabado suave para facilitar la limpieza
- Perillas de control con marcas láser
- El gatillo rediseñado ayuda a proporcionar una experiencia de pulverización mejorada

Además de su ergonomía, su cuerpo hecho de material compuesto resistente a los impactos, la convierte en una de las pistolas pulverizadoras más livianas disponibles. Diseñada para ofrecer el mejor rendimiento de su clase.

### Boquillas Atomizadoras por Gravedad Fine Finish 3M™

Diseñadas para recubrimientos de alto rendimiento y optimizadas para las últimas tecnologías de pinturas automotrices, las Boquillas Atomizadoras Fine Finish 3M™ ofrecen un acabado fino controlable para todas sus aplicaciones.

### Boquillas Atomizadoras por Gravedad HVLP 3M™

La eficiencia de transferencia superior y la optimización para una atomización consistente se unen en nuestra tecnología de Boquilla Atomizadora HVLP. Se optimiza el uso del material mezclando menos pintura, por lo que es posible obtener una cobertura igual o mejor.



## Sistema de Tazas de Pulverización 3M™ PPS™ 2.0

Elija el tamaño que necesita para su trabajo, prepare y mezcle su material directamente en el recipiente y conéctelo a la Boquilla Atomizadora adecuada para su Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™.

Este sistema ofrece una solución completa de tazas de pulverización para mezclar/medir, filtrar, pulverizar y para sellar y proteger temporalmente recubrimientos pulverizables.

### Diseñado para todas las texturas.

Combine diversas texturas de recubrimiento, desde un acabado muy grueso hasta uno fino, combinando la Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 2 de 3M con la Taza de Presión H/O 3M™ PPS™ 2.0 y kit de conversión.

Esta poderosa combinación está diseñada específicamente para aplicar materiales de alta viscosidad, como revestimientos protectores, que requieren asistencia de presión en un sistema de suministro alimentado por gravedad.

La elección es suya: elija el tipo y el tamaño de la boquilla y luego consulte siempre las recomendaciones de productos de cada fabricante de pintura.



### Recubrimientos Automotrices

Recubrimientos de Alta Viscosidad

Rellenadores Pulverizables

Imprimador de Alto Espesor

Imprimador de Superficie

Imprimador Húmedo sobre Húmedo

Imprimador Sellador

Capa Brillo Directo

Capa Superior de Una Sola Etapa

Color Base Solvente

Capa Transparente

Capa Base a Base de Agua

Imprimadores UV

Capas Intermedias/Capas de Efecto

Reparaciones Rápidas/Puntuales

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9
Recubrimientos de Alta Viscosidad	● ▲	○ △						
Rellenadores Pulverizables	● ▲	○ △						
Imprimador de Alto Espesor		○ △	● ▲	● ▲				
Imprimador de Superficie		○ △	● ▲	● ▲				
Imprimador Húmedo sobre Húmedo				● ▲	● ▲			
Imprimador Sellador				● ▲	● ▲			
Capa Brillo Directo				● ▲				
Capa Superior de Una Sola Etapa				● ▲				
Color Base Solvente				● ▲	● ▲			
Capa Transparente				● ▲	● ▲	● ▲		
Capa Base a Base de Agua					● ▲	● ▲	● ▲	
Imprimadores UV					● ▲	● ▲	● ▲	● ▲
Capas Intermedias/Capas de Efecto					● ▲	● ▲	● ▲	● ▲
Reparaciones Rápidas/Puntuales							● ▲	● ▲

### Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 2 3M™

Número de referencia	Color
26852	Negro

### Boquillas Atomizadoras por Gravedad Fine Finish 3M™

Número de referencia	Color	Tamaño
26909	Blanco	0.9
26911	Amarillo	1.1
26912	Azul	1.2
26913	Verde	1.3
26914	Naranja	1.4
26916	Morado	1.6
26918	Transparente	1.8
26920	Rojo	2.0

### Boquillas Atomizadoras por Gravedad HVLP 3M™

Número de referencia	Color	Tamaño
26709	Blanco	0.9
26712	Azul	1.2
26713	Verde	1.3
26714	Naranja	1.4
26716	Morado	1.6
26718	Transparente	1.8
26720	Rojo	2.0

### Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™

Número de referencia	Color
26832	Gris

### Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™ con el Sistema HVLP

Kit incluye: 1 Cuerpo de Pistola, 1 Válvula de Control de Aire, 1 Collar de Bloqueo, 15 Cabezales Atomizadores de Gravedad, 1 Copa de Mezcla 3M™ PPS™ Series 2.0, 5 Tapas y Liners, 3 Tapones.

Número de referencia	Tipo	Tamaño de la boquilla
26778 HVLP 1.2, 1.3, 1.4	HVLP	1.2, 1.3, 1.4

### Tazas de Pulverización 3M™ PPS™ 2.0

Número de referencia	Filtro	Tamaño	Volumen
26314	125 micrones	Mini	6.8 fl oz / 200 ml
26114	200 micrones	Mini	6.8 fl oz / 200 ml
26312	125 micrones	Midi	13.5 fl oz / 400 ml
26112	200 micrones	Midi	13.5 fl oz / 400 ml
26301	125 micrones	Estándar	22 fl oz / 650 ml
26000	200 micrones	Estándar	22 fl oz / 650 ml
26325	125 micrones	Grande	28 fl oz / 850 ml
26024	200 micrones	Grande	28 fl oz / 850 ml



**División de Reparación Automotriz**  
3M Latinoamérica  
Av. Santa Fe No. 190,  
Col: Santa Fe 01210, CDMX.  
Tel: 55 5270 0400

**Garantía y limitaciones:** A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el empaque del producto 3M aplicable o en la documentación del producto (en cuyo caso rige dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces la única y exclusiva reparación es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

**Limitación de responsabilidad:** A excepción de la limitación de reparación indicada anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios u oportunidades comerciales), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada. Incluyendo, pero no limitado a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

**Solo para uso industrial/ocupacional. No está destinado a la venta o uso de consumidores finales.**

3M y PPS son marcas registradas de 3M Company. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus titulares respectivos. Recicle. Impreso en EE. UU.  
© 3M 2025. Todos los derechos reservados. 60-4405-0132-2