

3M Science.
Applied to Life.™



NUOVO

Sistema di carteggiatura Clean Sanding 3M™

Progettato per gli operatori e i titolari delle carrozzerie.

Sistema di carteggiatura Clean Sanding 3M™

Più efficiente. Più veloce. Più pulito.

Una carrozzeria pulita significa meno rilavorazioni, tempi di riparazione più veloci e la tranquillità di sapere che si sta facendo il possibile per migliorare l'ambiente di lavoro. Per te, per i tuoi collaboratori e per i tuoi clienti.

Il sistema di carteggiatura Clean Sanding 3M™ è una soluzione completa per affrontare in modo efficiente i lavori di preparazione e finitura delle superfici. Il sistema, in continua espansione, comprende aspiratori di polvere, levigatrici rotorbitali e orbitali pneumatiche e elettriche, postazioni di lavoro mobili, un'ampia gamma di prodotti abrasivi di qualità e innovativi dispositivi di protezione individuale (DPI).



Aspiratori di polvere Clean Sanding System 3M™

Progettati per ridurre la polvere di carteggiatura nell'aria e per un ambiente di lavoro più pulito.

- Aumenta la produttività e l'efficienza della tua carrozzeria riducendo i tempi di rilavorazione e pulizia.
- Compatto e mobile. Progettato per un utilizzo semplice e flessibile in carrozzeria.
- Compatibile con levigatrici pneumatiche ed elettriche.
- Design studiato su misura per l'operatore, che comprende accensione e spegnimento automatico, tubo flessibile antistatico, ruote in gomma e indicatori LED.
- Disponibile da 45 L e 30 L.

P.N.	Descrizione	Quantità
33759	Aspiratore di polvere 3M™, 45 litri, 230 V, spina di tipo F, classe L	1 per confezione
33785	Aspiratore di polvere 3M™, 45 litri, 230 V, spina di tipo F, classe M	1 per confezione
33758	Aspiratore di polvere 3M™, 30 litri, 230 V, spina di tipo F, classe L	1 per confezione
33786	Aspiratore di polvere 3M™, 30 litri, 230 V, spina di tipo F, classe M	1 per confezione



Utensili di carteggiatura Clean Sanding System 3M™



Realizzati in resistente materiale composito e dotati di un'impugnatura morbida per un maggiore comfort e lunga durata.



Regolazione variabile della velocità.



Regolatore di velocità controllabile, per evitare cambi di velocità accidentali.



Dispositivo di silenziamento integrato per ridurre il rumore e griglia protettiva per evitare rotture.



Utensili elettrici Clean Sanding System 3M™

Grazie all'alimentazione elettrica offrono una maggiore mobilità senza bisogno di collegamento all'aria compressa.



- Il motore brushless richiede minore manutenzione.
- Platorello multiforato per un'efficace aspirazione della polvere.
- Levigatrici da 75 mm per lavorare su aree di piccole dimensioni.

P.N.	Descrizione	Quantità
33801	Levigatrice rotorbitale elettrica 3M™, 150 mm, orbita 2,5 mm, 230 V	1 per confezione
33780	Levigatrice rotorbitale elettrica 3M™, 150 mm, orbita 5 mm, 230 V	1 per confezione
33807	Levigatrice rotorbitale elettrica 3M™, 75 mm, orbita 2,5 mm, 230 V	1 per confezione

Utensili pneumatici Clean Sanding System 3M™

Utilizza le levigatrici orbitali pneumatiche 3M™ per carteggiare in modo efficiente metallo, vernice, stucco e fondo.



- Leva in alluminio per una maggiore sicurezza e facilità d'uso.
- Levigatrici da 75 mm per riparazioni localizzate e applicazioni di finitura.



P.N.	Descrizione	Quantità
33632	Levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™, 150 mm, orbita da 2,5 mm	1 per confezione
33633	Levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™, 150 mm, orbita da 5 mm	1 per confezione
33634	Levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™, 150 mm, orbita da 8 mm	1 per confezione
33797	Levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™, 75 mm, orbita da 2,5 mm	1 per confezione
38505	Levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™, 75 mm, orbita da 5 mm	1 per confezione
33796	Levigatrice orbitale pneumatica 3M™, 198 x 70 mm	1 per confezione

Dati tecnici

Aspiratori di polvere Clean Sanding System 3M™

Prodotto				
P.N.	33759	33785	33758	33786
Capacità del contenitore	45 L	45 L	30 L	30 L
Classe polvere	Classe L	Classe M	Classe L	Classe M
Tensione e frequenza operativa	230 VAC - 50/60 Hz	230 VAC - 50/60 Hz	230 VAC - 50/60 Hz	230 VAC - 50/60 Hz
Potenza/Potenza totale (max)	1200 W - 3600W	1200 W - 3600W	1200 W - 3600W	1200 W - 3600W
Potenza alla presa (max)	2400W	2400W	2400W	2400W
Capacità aria (EN 60335-2-69)	165 m³/h	165 m³/h	165 m³/h	165 m³/h
Attacco rapido per aria	2	1	1	1
Flusso d'aria compressa max	1450 l/min	1450 l/min	1450 l/min	1450 l/min
Livello di vuoto	215 hPA	215 hPA	215 hPA	215 hPA
Pulizia automatica del filtro	Sì	Sì	No	No
Livello di rumore	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
Peso	13,5 kg	13,5 kg	10,2 kg	10,2 kg

Utensili di carteggiatura Clean Sanding System 3M™

Prodotto									
P.N.	33807	33801	33780	33797	38505	33632	33633	33634	33796
Dimensione platorello	75 mm	150 mm	150 mm	75 mm	75 mm	150 mm	150 mm	150 mm	70×198 mm
Alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Pneumatica	Pneumatica	Pneumatica	Pneumatica	Pneumatica	Pneumatica
Voltaggio	220-240V	230V	230V	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Potenza	350 W	350 W	350 W	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Velocità (rpm/opm)	4000-10000	4000-10000	4000-10000	12000	12000	12000	12000	12000	10000
Orbita	2,5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	8 mm	NA
Livello di rumore	61,7dB (A)	63,14 dB (A)	66,9 dB (A)	79,2 dB (A)	79,1 B (A)	71,8 dB (A)	77,5 dB (A)	77,6 dB (A)	72,5 dB (A)
Vibrazioni	1,51 m/s²	1,97 m/s²	2,7 m/s²	1,67 m/s²	1,85 m/s²	2,31 m/s²	3,41 m/s²	3,97 m/s²	3,29 m/s²
Peso	1,16 kg	1,5 kg	1,53 kg	0,66 kg	0,76 kg	0,91 kg	0,92 kg	0,96 kg	1,00 kg



Aspiratori di polvere

33759	Aspiratore di polvere 3M™, 33759, 45 litri, 230 V, spina di tipo F, classe L, confezione da 1
33785	Aspiratore di polvere 3M™, 33785, 45 litri, 230 V, tipo di spina F, classe M, confezione da 1
33758	Aspiratore di polvere 3M™, 33758, 30 litri, 230 V, tipo di spina F, classe L, confezione da 1
33786	Aspiratore di polvere 3M™, 33786, 30 litri, 230 V, spina di tipo F, classe M, confezione da 1

Levigatrici orbitali e rotorbitali

33797	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33797, 75 mm, orbita 2,5 mm (3/32), 1 per scatola
38505	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 38505, 75 mm, orbita 5 mm (3/16), 1 per scatola
33632	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33632, 150 mm, orbita 2,5 mm (3/32), 1 per scatola
33633	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33633, 150 mm, orbita 5 mm (3/16), 1 per scatola
33634	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33634, 150 mm, orbita 8 mm (5/16), 1 per scatola
33796	Levigatrice orbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33796, 70 mm x 198 mm, 1 per scatola
33807	Levigatrice rotorbitale elettrica con aspirazione 3M™, 33807, 75 mm, orbita 2,5 mm (3/32), 230 V, spina di tipo E/F, 1 per scatola
33801	Levigatrice rotorbitale elettrica con aspirazione 3M™, 33801, 150 mm, orbita 2,5 mm (3/32), 230 V, spina di tipo E/F, 1 per scatola
33780	Levigatrice rotorbitale elettrica con aspirazione 3M™, 33780, 150 mm, orbita 5 mm (3/16), 230 V, spina di tipo F, 1 per scatola

Accessori per aspiratori di polvere

33645	Tubo flessibile antistatico per attrezzature pneumatiche 3M™, 33645, 5 m, 1 per confezione
33783	Tubo flessibile antistatico per attrezzature pneumatiche 3M™, 33783, 8 m, 1 per confezione
33790	Tubo flessibile antistatico per attrezzature pneumatiche 3M™, 33790, 10 m, 1 per confezione
33646	Tubo flessibile antistatico per attrezzature elettriche 3M™, 33646, 5 m, 1 per confezione
33648	Sacco filtrante per aspiratore di polvere 3M™, 33648, confezione da 5
33647	Filtro per aspiratore di polvere 3M™, 33647, confezione da 2
33652	Adattatore a Y per aspiratore 3M™, 33652
33765	Estensione maniglia per aspiratore di polvere 3M™, 33765, 1 per confezione
33784	Dispenser per abrasivi 3M™, 33784
33770	Adattatore da 57 mm per tubo flessibile per levigatrici rotorbitali 3M™, 33770, 1 per confezione, 4 per cartone
33771	Adattatore dritto da 38 mm per aspiratore 3M™, 33771, 1 per confezione, 4 per cartone
33772	Adattatore da 29 mm per aspiratorei 3M™, 33772, 1 per confezione, 4 per cartone
33653	Postazione di lavoro per carteggiatura 3M™, 33653, 1 per confezione
33654	Elemento aggiuntivo per postazione di lavoro 3M™, 33654, 1 per confezione

Accessori

30160	Platello sottile 3M™ Hookit™, 30160, 53 fori, rosso, 1 per confezione, 10 per cartone
20446	Interfaccia spugnosa 3M™ Hookit™, 20446, 150 mm, confezione da 20
35826	Tampone di carteggiatura leggero con aspirazione 3M™ Hookit™, 35826, 178 mm x 67 mm, confezione da 24
35828	Tampone di carteggiatura leggero con aspirazione 3M™ Hookit™, 35828, 406 mm x 67 mm, confezione da 8
35825	Tampone di carteggiatura leggero con aspirazione 3M™ Hookit™, 35825, 133 mm x 67 mm, confezione da 24



3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1

Vuoi avere notizie da 3M in anteprima?

Inquadra il QR code con il tuo smartphone ed entra a far parte del gruppo WhatsApp 3M Autocarrozzeria:



Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti la sicurezza e la garanzia dei prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di visitare il sito www.3MItalia.it/aad-info

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.3Mautocarrozzeria.it

Si prega di riciclare. © 3M 2025. 3M, Cubitron e Hookit sono marchi commerciali di 3M Company. Tutti i diritti riservati.