

3M Science.
Applied to Life.™



Presentatie

3M™ Clean Sanding-systeem

Gemaakt voor technici en werkplaatseigenaren.

3M™ Clean Sanding-systeem

Slimmer. Sneller. Schoner.

Een schone werkplaats staat voor minder nawerk, kortere cyclustijden en het prettige gevoel dat er alles aan gedaan is de werkomstandigheden in de werkplaats te verbeteren. Voor u, uw medewerkers en uw klanten.

Het 3M™ Clean Sanding-systeem is een complete schuuroplanning waarmee u uw essentiële oppervlakte-voorbewerkings- en finishingklussen efficiënt kunt uitvoeren. Het systeem omvat onze stofafzuiger, pneumatische en/of elektrische excentrische schuurmachines, een mobiel werkstation, een ruime keuze aan kwalitatief hoogwaardige schuurmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen.



3M™ Clean Sanding Systeem Stofafzuigers

Ontwikkeld om stof in de lucht bij het schuren te verminderen, voor een schonere werkkruimte.

- Bevordert de productiviteit en doeltreffendheid van werkplaatsen omdat het de tijd voor nawerk en opruimen minder maakt.
- Compact en mobiel. Ontworpen voor eenvoudig, flexibel gebruik in de werkplaats.
- Compatibel met pneumatische en/of elektrische schuurmachines.
- Tech-vriendelijk ontwerp, inclusief automatische aan/uit-functie, antistatische slang, rubberen wielen en remvergrendelingen en led-indicatielampjes.
- Verkrijgbaar in de maten 45 L en 30 L.

Art.-Nr.	Productomschrijving	Aantal
33759	3M™ Stofafzuiger, 45 liter, 230 V, L-Klasse	1 per doos
33785	3M™ Stofafzuiger, 45 liter, 230 V, M-Klasse	1 per doos
33758	3M™ Stofafzuiger, 30 liter, 230 V, L-Klasse	1 per doos
33786	3M™ Stofafzuiger, 30 liter, 230 V, M-Klasse	1 per doos



3M™ Clean Sanding Systeemgereedschap



Stevig composiet hoesje met zachte grip, is daardoor comfortabel en gaat lang mee.



Variabele snelheidsregeling.



Bediening met de duim, ter voorkoming van onbedoelde snelheidsveranderingen.



Geïntegreerd dempersysteem, voor minder geluid en breukbescherming van de demper.



3M™ Clean Sanding Systeem elektrisch gereedschap

Met elektriciteit vergroot u de mobiliteit en hebt u geen perslucht nodig.



- Borstelloze motor vereist minder onderhoud: geen borstels vervangen.
- Multi-hole steunschijf en beschermkap voor effectieve stofafzuiging.
- Houd het gebied klein met de 75 mm-maat.

Art.-Nr.	Productomschrijving	Aantal
33801	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 150 mm, 2,5 mm uitslag, 230 V	1 per doos
33780	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 150 mm, 5 mm uitslag, 230 V	1 per doos
33807	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 75 mm, 2,5 mm uitslag, 230 V	1 per doos

3M™ Clean Sanding Systeem Pneumatisch Gereedschap

Gebruik de 3M™ Precisie pneumatische excentrische schuurmachines voor het efficiënt schuren van metaal, lak, plamuur en primer bij autoschadeherstel.



- De verzonken aluminium hendel zorgt ervoor dat er minder knelpunten zijn. Hij is dus veiliger en gebruiksvriendelijker.
- Formaat 75 mm. Ideaal voor spotrepair en finishing-toepassingen.
- Pneumatische Vlakschuurmachine voor 198 mm x 70 mm schuurstroken.

Art.-Nr.	Productomschrijving	Aantal
33632	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Schuurmachine, 150 mm, 2,5 mm uitslag	1 per doos
33633	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Schuurmachine, 150 mm, 5 mm uitslag	1 per doos
33634	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Schuurmachine, 150 mm, 8 mm uitslag	1 per doos
33797	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Schuurmachine, 75 mm, 2,5 mm uitslag	1 per doos
38505	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Schuurmachine, 75 mm, 5 mm uitslag	1 per box
33796	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Vlakschuurmachine, 198 x 70 mm	1 per box

Technische gegevens

3M™ Clean Sanding Systeem Stofafzuigers

Product				
Onderdeelnummer	33759	33785	33758	33786
Inhoud verpakking	45 L	45 L	30 L	30 L
Stofklasse	L-klasse	M-klasse	L-klasse	M-klasse
Bedrijfsspanning en frequentie	230 VAC - 50/60 Hz	230 VAC - 50/60 Hz	230 VAC - 50/60 Hz	230 VAC - 50/60 Hz
Vermogen/tot. vermogen (max)	1200 W - 3600W	1200 W - 3600W	1200 W - 3600W	1200 W - 3600W
Vermogen bij stopcontact (max)	2400W	2400W	2400W	2400W
Luchtcapaciteit (EN 60335-2-69)	165 m³/h	165 m³/h	165 m³/h	165 m³/h
Snelkoppeling voor lucht	2	1	1	1
Max samengeperste luchtstroom	1450 l/min	1450 l/min	1450 l/min	1450 l/min
Vacuümniveau	215 hPA	215 hPA	215 hPA	215 hPA
Automatische filterreiniging	Ja	Ja	Nee	Nee
Geluidsniveau	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
Gewicht	13,5 kg	13,5 kg	10,2 kg	10,2 kg

3M™ Clean Sanding Systeemgereedschap

Product									
Onderdeelnummer	33807	33801	33780	33797	38505	33632	33633	33634	33796
Pad-diameter/-maat	75 mm	150 mm	150 mm	75 mm	75 mm	150 mm	150 mm	150 mm	70×198 mm
Voedingsbron	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Spanning	220-240V	230V	230V	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Elektriciteit	350 W	350 W	350 W	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Snelheid (rpm/opm)	4000-10000	4000-10000	4000-10000	12000	12000	12000	12000	12000	10000
Uitslag	2,5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	8 mm	NA
Geluidsniveau	61,7 dB (A)	63,14 dB (A)	66,9 dB (A)	79,2 dB (A)	79,1 dB (A)	71,8 dB (A)	77,5 dB (A)	77,6 dB (A)	72,5 dB (A)
Trilling	1,51 m/s²	1,97 m/s²	2,7 m/s²	1,67 m/s²	1,85 m/s²	2,31 m/s²	3,41 m/s²	3,97 m/s²	3,29 m/s²
Gewicht	1,16 kg	1,5 kg	1,53 kg	0,66 kg	0,76 kg	0,91 kg	0,92 kg	0,96 kg	1,00 kg



Stofafzuigers

33759	3M™ Stofafzuiger, 33759, 45 liter, 230 V, Stekkertype F, L-Klasse, 1/doos
33785	3M™ Stofafzuiger, 33785, 45 liter, 230 V, Stekkertype F, M-Klasse, 1/doos
33758	3M™ Stofafzuiger, 33758, 30 liter, 230 V, Stekkertype F, L-Klasse, 1/doos
33786	3M™ Stofafzuiger, 33786, 30 liter, 230 V, Stekkertype F, M-Klasse, 1/doos

Excentrische schuurmachines

33797	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Schuurmachine, 33797, 75 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
38505	3M™ Precisie Excentrische Schuurmachine, 38505, 75 mm, 5 mm (3/16) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33632	3M™ Precisie Excentrische Schuurmachine, 33632, 150 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33633	3M™ Precisie Excentrische Schuurmachine, 33633, 150 mm, 5 mm (3/16) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33634	3M™ Precisie Excentrische Schuurmachine, 33634, 150 mm, 8 mm (5/16) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33796	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Vlakschuurmachine, 33796, 70 mm x 198 mm, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33807	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33807, 75 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, 230V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33801	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33801, 150 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, 230V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33780	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33780, 150 mm, 5 mm (3/16) uitslag, 230V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos

Accessoires voor stofafzuiger

33645	3M™ Antistatische Pneumatische Slang, 33645, 5 m, 1 per doos
33783	3M™ Antistatische Pneumatische Slang, 33783, 8 m, 1 per doos
33790	3M™ Antistatische Pneumatische Slang, 33790, 10 m, 1 per doos
33646	3M™ Antistatische Elektrische Slang, 33646, 5 m, 1 per doos
33648	3M™ Stofafzuiger Stofzak, 33648, 5 per verpakking
33647	3M™ Stofafzuiger Filter, 33647, 2 per verpakking
33652	3M™ Stofafzuiger Y-Connector, 33652
33765	3M™ Stofafzuiger Handgreepextensie, 33765, 1 per doos
33784	3M™ Organizer voor schuurmaterialen, 33784
33770	3M™ Excentrische Schuurmachine-adapter voor Slangassemblage 57 mm, 33770, 1 per verpakking, 4 per doos
33771	3M™ Stofafzuiger Rechte Adapter 38 mm, 33771, 1 per verpakking, 4 per doos
33772	3M™ Stofafzuiger Adapter 29 mm, 33772, 1 per verpakking, 4 per doos
33653	3M™ Clean Sanding-Systeem Werkstation, 33653, 1 per doos
33654	3M™ Clean Sanding-Systeem Werkstationextensie, 33654, 1 per doos

Accessoires

30160	3M™ Hookit™ Laag Profiel Steunschijf 30160, 53 gaten, rood schuim, 10/doos
20446	3M™ Hookit™ Clean Sanding Pad Saver 20446, 150 mm, 20 st/doos
35826	3M™ Hookit™ Stofafzuiging Flexibel Schuurblok 35826, 178 x 67 mm, 24/doos
35828	3M™ Hookit™ Stofafzuiging Flexibel Schuurblok 35828, 406 x 67 mm, 8/doos
35825	3M™ Hookit™ Stofafzuiging Flexibel Schuurblok 35825, 133 x 67 mm, 24/doos



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Schenkade 50K
2595 AR Den Haag
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com



Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3M.nl/aad-info // www.3M.be/aad-info

3M, Cubitron en Hookit zijn handelsmerken van 3M Company. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Gelieve te recyclen. © 3M 2025. Alle rechten voorbehouden.

Ga voor meer informatie naar www.3Mnederland.nl/stofafzuigsystemen