


Tableau d'utilisations de marquages longitudinaux

Lorsque vous élaborez une spécification pour les marquages pour chaussées hautes performances, reportez-vous aux recommandations de produit suivantes en fonction de l'utilisation de marquages de chaussée.



Zone A: Projets temporaires ou à court terme



Zone B: Projets avec une circulation plus faible et/ou une durée utile restante plus courte



Zone C: Projets typiques avec une circulation plus lourde et/ou une durée utile restante plus longue



Zone D: Projets très médiatisés avec une circulation lourde/une longue durée utile restante

Utilisations recommandées	Zone A (Temporaire ou à court terme)	Zone B	Zone C	Zone D
Lignes de rive 	Rubans de marquage amovibles réfléchissants pour chaussées mouillées Stamark ^{MC} 3M ^{MC} de Série 710IR	Éléments visibles en tout temps pour routes connectées 3M ^{MC1}	Éléments visibles en tout temps pour routes connectées 3M ^{MC1}	Ruban hautes performances visible en tout temps Stamark ^{MC} 3M ^{MC} de Série 380AW
Lignes de délimitation des voies 	Éléments visibles en tout temps pour routes connectées 3M ^{MC1}		Ruban hautes performances visible en tout temps Stamark ^{MC} 3M ^{MC} de Série 380AW	
Amélioration de la délimitation de l'endroit 	Marqueur en relief pour chaussées 3M ^{MC} de Série 290 Ruban hautes performances visible en tout temps Stamark ^{MC} 3M ^{MC} de Série 380AW			
Options pour région à faibles précipitations	Éléments visibles en tout temps pour routes connectées 3M ^{MC1}	Éléments visibles en tout temps pour routes connectées 3M ^{MC1}	Ruban hautes performances Stamark ^{MC} 3M ^{MC} de Série 380IES	
		Ruban hautes performances Stamark ^{MC} 3M ^{MC} de Série 380IES		

Conditions supplémentaires	Recommandations
Zone de chasse-neige hivernale ou durée utile des chaussées > 4 ans	Installation encastrée/rainurée : FD 5.18 Document technique Directives 290
Chaussée en béton	Marquages à contraste
Vitesse > 70 km/h (> 45 mi/h) ²	Largeur de marquage minimale de 150 mm (6 po) ³

À titre indicatif seulement, toujours consulter les conditions réelles et les Services techniques de 3M.

Éléments visibles en tout temps pour routes connectées 3M^{MC1}

Ruban hautes performances visible en tout temps Stamark^{MC} 3M^{MC} de Série 380AW

Ruban de marquage contrastant visible en tout temps hautes performances Stamark^{MC} 3M^{MC} de Série 380AW-5

Ruban hautes performances Stamark^{MC} 3M^{MC} de Série 380IES

Ruban de marquage contrastant hautes performances Stamark^{MC} 3M^{MC} de Série 380I-5ES

Consultez le site Web 3M.ca/MarquagesPourChaussees pour en savoir plus.

¹ Compatible avec la plupart des systèmes de liant des marquages liquides pour chaussées, y compris les Marquages liquides pour chaussées 3MMC de Série 5000

² NCUTCD. Propositions de changement du « Manual on Uniform Traffic Control Devices » (Manuel sur les dispositifs uniformes de contrôle de la circulation pour les rues et les autoroutes). Pièce jointe n° 042, no de l'article : 19B-MKG-02, 2019.

³ La largeur de marquage doit tenir compte des dimensions telles que la largeur de voie disponible.