

Presentamos los:

Abrasivos de Espuma Flexible 3M™ Hookit™



Llévelos hasta el límite. Versatilidad en su máxima expresión.

Abrasivo con soporte de espuma altamente flexible que se adapta a superficies irregulares

Reduzca el riesgo de que se produzcan quemaduras al lijar cerca de bordes, líneas de carrocería o superficies con revestimiento fino. Disponible en discos y en hojas.

Los Abrasivos de Espuma Flexible 3M™ Hookit™ son ideales para:


- Acabado de primer: P400, P600
- Preparación del difumado: P800, P1000
- Rectificación de capa transparente: P1200, P1500, P2000

Discos Abrasivos de Espuma Flexible 3M™ Hookit™

Consiga un acabado mate más uniforme, más rápido y siéntase cómodo trabajando cerca de los bordes y las líneas de carrocería con nuestras lijadoras orbitales aleatorias.



Los Discos Abrasivos de Espuma Flexible 3M™ Hookit™ combinan abrasivos flexibles de óxido de aluminio con un soporte de espuma suave para crear un abrasivo de difumado versátil y de alto rendimiento para su uso en lijado en seco o húmedo, a máquina o manualmente.



6 inches 20 Discos/Cartón 4 Cartones/Caja	
Grano	N.º de pieza 3M
P400	33538
P600	33539
P800	33540
P1000	33541
P1200	33542
P1500	33543
P2000	33544

Hojas Abrasivas de Espuma Flexible 3M™ Hookit™




La construcción de espuma suave se adapta a superficies irregulares, lo que garantiza un acabado uniforme y consistente, en especial alrededor de los bordes y las esquinas de los paneles.

La hoja doble perforada se puede doblar por la mitad para mejorar el agarre y el control del abrasivo.



Estas innovadoras hojas de lijado están diseñadas para utilizarse a mano o con una garlopa, y ofrecen versatilidad para aplicaciones de lijado, acabado de primer y raspado.



Lije con confianza las líneas del cuerpo mientras aplica presión de manera uniforme sobre la almohadilla, lo que ayuda a evitar que se produzcan rayones irregulares por la presión de los dedos.


5.5 in x 6.8 in 10 Discos/Cartón 6 Hojas/Cartón	
Grano	N.º de pieza 3M
P400	33531
P600	33532
P800	33533
P1000	33534
P1200	33535
P1500	33536
P2000	33537

Razones para elegir los Abrasivos de Espuma Flexible 3M™ Hookit™

Reducen el riesgo de que se produzcan quemaduras en los bordes, las líneas de la carrocería y las superficies con revestimiento fino, lo que ayuda a minimizar la necesidad de repetir el trabajo.

Flexibles y duraderos, proporcionan un acabado excelente.

El producto tiene un corte inicial y continuo excepcional y se puede utilizar sobre barniz, pintura, primer y plásticos.



Granos recomendados para su uso

Grano	Aplicaciones
P400	Refinado final del primer con lijadora Rotorbital antes de la aplicación de la pintura, lijado de la cubierta de plástico de la salpicadera, preparación para la aplicación de la capa base y la capa transparente.
P600	Lijado para acabado del primer para colores críticos y refinamiento de rayones de lijado previos
P800	Lijado combinado y lijado para acabado de primer para colores críticos
P1000	Lijado combinado manteniendo la textura de la capa transparente (acabado mate uniforme)
P1200	Preparación para la capa transparente
P1500	Eliminación de defectos - rectificación de capa transparente
P2000	Eliminación de defectos menores - rectificación de capa transparente

Selección y uso del producto: Muchos factores que escapan del control de 3M y que están únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del cliente, incluida la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). El incumplimiento de la evaluación, selección y uso adecuados de un producto de 3M y de los productos de seguridad adecuados, o del incumplimiento de todas las normas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad.

Garantía, limitación de reparación y exención de responsabilidad: A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el empaque del producto 3M aplicable o en la documentación del producto (en cuyo caso rige dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces la única y exclusiva reparación es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra. Limitación de responsabilidad: A excepción de la limitación de reparación indicada anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios u oportunidades comerciales), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada, incluyendo, pero no limitado a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.



División de Reparación Automotriz
3M Latinoamérica

Para más información visita:
<http://go.3M.com/repuracion-automotriz>

Hookit y 3M son marcas comerciales de 3M Company.
Copyright © 3M. All rights reserved.