

# スコッチ・ブライト™ SPP プラス

## 樹脂ワックス床の洗浄作業を 効率的・効果的に行えるフロアパッド

- 高い研削力と滑かな仕上がりを両立
- 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくい



### 特長 1 高い研削力で作業効率を向上

- 研磨粒子をより露出された状態で配置




SPP プラス




洗浄用パッド(緑)

いずれも顕微鏡で100倍に拡大した画像

- きれいにムラなくワックスを除去できます




作業前




研削作業後

### 特長 2 均質に研削し、表面を滑らかに調整

- ファイバー上に、研磨粒子を、間隔を狭く密に配置




SPP プラス




洗浄用パッド(緑)

いずれもイメージ図

- 均質に研削できるので平滑に仕上げることができ、作業後のワックス塗布で大きく光沢回復できます



作業前




研削作業後



ワックス1層塗布後

### 特長 3 目づまりしにくく、広い面積の作業も効率的

- 空隙のあるオープンな繊維構造
- 目づまりしにくいため、広い面積の作業や積層した樹脂ワックスを除去する場合に最適



顕微鏡で20倍に  
拡大した画像

### 特長 4 パッド台に直接取り付け可能

- 厚み約18mmと厚いため、パッドの取り付けが簡便
- クッションパッド不要

## 推奨用途

### 1 樹脂ワックスが塗布された各種床材の定期的な表面洗浄

- 積層した樹脂ワックスの除去

### 2 大量の水やケミカルを使用できない場所

- 少量の水やケミカルで樹脂ワックスを除去

ビニル系床



石材床



## 製品情報



### 製品仕様

製品名	スコッチ・ブライト™ SPP プラス
色	茶
主素材	ナイロン繊維、酸化アルミニウム
厚さ（代表値）	約18mm

### サイズ

フロアパッド	9インチ（230mm）、13インチ（330mm）、15インチ（380mm）、17インチ（432mm）、18インチ（455mm）、20インチ（510mm）
ハンドパッド	約115mm×250mm

- 当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- 本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。
- 使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
- 当社及び当社製品の製造者の義務は、当社製品が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。
- 上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。




スリーエム ジャパン株式会社  
<https://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2025. All Rights Reserved.  
BST-194-A (1025)

### カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-388**  
9:00~12:00、13:00~17:00／月～金  
(土日祝年末年始は除く)