

# 為多工挑戰而生的膠帶

探索為挑戰而生、專為黏著而設計的膠帶 —  
無論再嚴苛的挑戰都能應對。

3M 大力膠帶以其高抗拉強度、手撕便利性與良好的貼合性著稱，能牢牢黏附於多種表面。這些膠帶已成為維修、修補與建築等各種場景中不可或缺的利器。

## 為您的工作找到合適的膠帶

### 多用途

適合基本應用的通用型大力膠帶，例如臨時修補、密封、固定及標示。



#### 3M™ 通用型 大力膠帶 DT8

易於撕裂且具有良好貼合性。能牢固黏附於金屬、玻璃、塑膠與封閉混凝土。



#### 3M™ 經濟型 大力膠帶 1900\*

輕薄且具防潮背材。非常適合輕度作業。



#### 3M™ 多用途 大力膠帶 3900\*

強韌的防水背材可抗磨損與輕度刮擦。適用於潮濕與高濕度環境。



#### 3M™ 乙烯基 大力膠帶 3903\*

壓紋乙烯基背材可阻隔灰塵、污垢與水分。可在攝氏 93°C (華氏 200°F) 下使用 30 分鐘後潔淨移除。

### 中量型/重量型

工業級膠帶，具更厚的黏膠層，能牢固黏附於各種表面，滿足高強度需求。



#### 3M™ 重量型 大力膠帶 DT11

可立即黏附並穩固貼合於不規則表面，甚至塑膠材質也不例外。



#### 3M™ 重量型 大力膠帶 3939\*

能在不透明、非玻璃的室內表面維持黏附，最長可達 1 個月，並能乾淨撕除。



#### 3M™ 特重型 大力膠帶 6969\*

厚實的接著劑層，能牢固黏附於粗糙表面。




#### 3M™ 超重型 大力膠帶 DT17

厚度最高，黏著力最強。

### 特殊應用

獨特功能的布基膠帶，提供差異化效益，例如潔淨移除、抗紫外線、核能等級效能。



#### 3M™ 工業級 大力膠帶 8979

在大多數不透明表面上可於貼附後 6 個月內潔淨移除。



#### 3M™ 工業級 大力膠帶 8979N\*

適用於核電廠、造船與鋼材加工等嚴苛應用環境。



#### 3M™ 室外遮蔽與 灰泥專用膠帶 5959\*

可立即黏附並保持牢固，抗紫外線能力可達 1 年不劣化。




#### 3M™ 室外遮蔽 聚烯膠帶 5903\*

防止捲曲，能服貼於不規則表面而不翹起。

多用途

中量型/重量型

特殊應用



應用領域

	DT8	1900	3900	3903	DT11	3939	6969	DT17	8979	8979N	5959	5903
臨時修補	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
固定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
補強	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
修補	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
標示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
接續絕緣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
標籤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
捆綁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
輕度噴砂 過噴保護	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
封管	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
封接	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
潔淨移除	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
色彩標記	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

性能

膠帶厚度 微米	200	147	190	190	270	220	250	430	290	300	280	190
黏著力等級 N/cm	8.1	6.8	5.8	1.7	9.6	6.3	5.6	9.3	6.2	5.3	6.2	8.7
拉伸強度 N/cm	42	33	49	25.3	50.8	47.3	59.5	66.5	64	63	63	36.8
斷裂伸長率 %	19	15	19	134	19	17	16	18	17	19	16	72

讓我們的專家協助您找到適合您作業的膠帶。

諮詢 3M 專家



3M Taiwan  
工業膠帶與接著劑部門  
台北市 11568 南港區經貿二路198號3樓  
Phone 02 2785 9338

**保證和有限補救措施:** 3M保證每個3M產品在3M發貨時符合適用的3M產品規格。3M不作任何其他明示或暗示的保證或條件，包括任何適銷性或特定用途適用性的暗示保證或條件。如果3M產品不符合此保證，唯一且排他的補救措施是由3M選擇更換或修理3M產品或退還購買價格。**責任限制:** 除上述有限補救措施外，並且在適用法律禁止的範圍內，3M不對因3M產品引起或與之相關的任何損失或損害承擔責任，無論是直接、間接、特殊、附帶或後果性損害，無論主張的法律或衡平理論是什麼。