



Solutions pour la Réparation automobile

Disque abrasif 3M™ Hookit™ Bleu 521U

1) Références

36510	Disque abrasif Hookit™ bleu 3M™ 521U, 36E, 150 mm, 7 trous
36520	Disque abrasif Hookit™ bleu 3M™ 521U, 40E, 150 mm, 7 trous
36521	Disque abrasif Hookit™ bleu 3M™ 521U, 80E, 150 mm, 7 trous

2) Description et utilisation

Abrasif haute performance conçu pour être utilisé avec une ponceuse DA.
Le produit assure une coupe initiale efficace et durable pour le travail sur les vernis, les peintures, les apprêts, les mastics et les plastiques.
Produit conçu pour assurer l'extraction de la poussière lorsqu'il est utilisé avec un système d'extraction de poussière adapté.

Les applications générales comprennent le décapage de peinture et de revêtements, ainsi que le façonnage et le ponçage de mastic, de mastic à bois ou de fibre de verre.

3) Propriétés physiques

Matériau abrasif	Oxyde d'aluminium céramique
Application	Ponçage, ponçage de mastic, mise en forme et ponçage avec mastic, décapage de peinture
Matières du support	Papier
Poids d'appui	Poids E
Type de revêtement	Revêtement ouvert
Dimension	Disques de 150 mm avec 7 trous
Couleur du produit	Bleu
Forme du produit	Disque
Méthode de ponçage	Ponçage à la machine

4) Consignes d'utilisation

Le produit peut être utilisé sur un outil. Le produit doit être utilisé sec.
Pour de meilleurs résultats, utilisez-le avec un système d'extraction de poussières.

5) Stockage

Il est recommandé de stocker tous les produits abrasifs à une température et une humidité constantes (entre 18 et 22 °C, 50-65 % d'humidité relative). Ils doivent être entreposés à distance des murs, fenêtres ou planchers humides (ou froids) pour empêcher l'absorption d'humidité. De même, il convient d'éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur (tuyaux de vapeur, radiateurs, conduits d'air chaud, fours, etc.). Le produit se conserve mieux dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Sa durée de conservation est illimitée dans ces conditions.

6) Sécurité

Chaque fois que c'est possible, le ponçage doit être effectué dans une pièce bien aérée et il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection, un masque antipoussière et une paire de gants. Les cales ne doivent subir aucune modification. Ils doivent être utilisés uniquement dans leur taille et forme d'origine, dans l'état où ils sont fournis.

Les disques abrasifs Hookit™ bleus 521U de 3M™ sont conçus POUR UN USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 01/01/2026 Remplace : nouveau

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com www.3msuisse.ch/autocarroserie</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/fr/autocarroserie</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,</p> <p>Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2026. 3M et Hookit sont les marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés.