



Automotive Aftermarket Division

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe 521U

1) Teilenummern

36510	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe 521U, 36E, 150 mm (6 in), 7 Löcher
36520	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe 521U, 40E, 150 mm (6 in), 7 Löcher
36521	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe 521U, 80E, 150 mm (6 in), 7 Löcher

2) Beschreibung und Endverwendungen

Hochleistungsprodukt, das speziell für die Verwendung mit einem Exzentrerschleifer konzipiert wurde.

Das Produkt zeichnet sich bei der Anwendung auf Klar- und Farblacken, Füllern, Spachtelmasse sowie Kunststoffen von Anfang an durch einen gleichbleibend starken Abtrag aus.

Das Produkt wurde entwickelt, um bei Verwendung mit einem geeigneten Staubabsaugsystem eine Staubabsaugung zu ermöglichen.

Allgemeine Anwendungen sind das Entfernen von Lacken und Beschichtungen sowie das Formen und Schleifen von Spachtelmasse oder Glasfaser.

3) Physikalische Eigenschaften

Schleifmittel	Keramik-Aluminiumoxid
Anwendung	Schleifen, Schleifen von Spachtelmasse, Formen und Schleifen von Spachtelmasse oder Feinspachtelmasse, Entfernen von Lack
Trägermaterialien	Papier
Gewicht des Trägermaterials	E-Gewicht
Beschichtungsart	Offene Streuung
Größe	150-mm-Scheiben mit 7 Löchern
Produktfarbe	Blau
Produktform	Schleifscheibe
Schleifmethode	Maschinelles Schleifen

4) Gebrauchsanweisung

Das Produkt kann mit einem Werkzeug verwendet werden. Das Produkt sollte trocken verwendet werden.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie in Kombination mit einem Staubabsaugsystem.

5) Aufbewahrung

Alle beschichteten Schleifprodukte sollten bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Bereich von 18–22 °C (64.4–71.6 °F) und 50–65 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Ein ausreichender Abstand zu feuchten (oder kalten) Wänden, Fenstern oder Böden ist einzuhalten, um eine mögliche Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden. Die Lagerung neben Wärmequellen – Heizungsrohre, Heizkörper, Heißluftkanäle, Öfen usw. – soll vermieden werden. Idealerweise wird das Produkt bis zur Verwendung in der Originalverpackung aufbewahrt. Unter diesen Bedingungen ist die Aufbewahrungsdauer unbegrenzt.

6) Sicherheit

Nach Möglichkeit sollten Schleifarbeiten in einem gut belüfteten Bereich durchgeführt werden und es wird dringend empfohlen, eine geeignete Schutzbrille, Staubschutzmaske und Handschuhe zu tragen. Schleifscheiben dürfen in keiner Weise verändert werden. Sie sollten ausschließlich in der Größe und Form verwendet werden, in der sie geliefert werden.

Die 3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe 521U ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 01/01/2026 Ersetzt: neu

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

<p>3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur</p>	<p>3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur</p>	<p>3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüslikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur</p>
--	---	--

© 3M 2026. 3M und Hookit sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.