



Dział produktów do napraw blacharsko-lakierniczych

3M™ Dysk ścierny Hookit™ Blue 521U

1) Numery części

36510	3M™ Dysk ścierny Hookit™ Blue 521U, 36E, 150 mm (6 cali), 7 otworów
36520	3M™ Dysk ścierny Hookit™ Blue 521U, 40E, 150 mm (6 cali), 7 otworów
36521	3M™ Dysk ścierny Hookit™ Blue 521U, 80E, 150 mm (6 cali), 7 otworów

2) Opis i zastosowanie

Materiał ścierny o wysokich parametrach użytkowych przeznaczony do użytku ze szlifierką DA.

Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą początkową i stabilną szybkością szlifowania i nadaje się do stosowania na lakierach bezbarwnych, farbach, podkładach, wypełniaczach i tworzywach sztucznych.

Produkt jest zaprojektowany tak, aby zapewniać odprowadzanie pyłu przy użyciu odpowiedniego systemu odsysu pyłu.

Ogólne zastosowania obejmują usuwanie farby i powłok, a także kształtowanie i szlifowanie szpachli / masy wyciskowej lub żywicy z włóknem szklanym.

3) Właściwości fizyczne

Materiał ścierny	Ceramiczny tlenek glinu
Zastosowanie	Szlifowanie, szlifowanie szpachli, kształtowanie i szlifowanie szpachli lub masy wyciskowej, usuwanie farby
Nośniki	Papier
Gramatura podkładu	Gramatura E
Rodzaj nasypu	Otwarty nasyp
Wymiary	Dyski 150 mm z 7 otworami
Kolor produktu	Niebieski
Forma produktu	Dysk
Metoda szlifowania	Szlifowanie maszynowe

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Produkt można stosować na narzędziach. Produkt należy stosować na sucho.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj w połączeniu z systemem odprowadzania pyłu.

5) Magazynowanie

Zaleca się, aby wszystkie produkty ściernie powlekane były przechowywane w stałych temperaturach i wilgotności w zakresie 18–22 °C, 50–65 % wilgotności względnej. Powinny być trzymane z dala od wilgotnych (lub zimnych) ścian, okien lub podłóg, aby uniknąć możliwego wchłaniania wilgoci. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, np. rur parowych, grzejników, kanałów gorącego powietrza, pieców itp. Produkt najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia. Okres trwałości jest nieograniczony w tych warunkach.

6) Bezpieczeństwo

Jeśli to możliwe, szlifowanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu i zdecydowanie zaleca się noszenie odpowiednich okularów, maski przeciwpyłowej i rękawic. Podkładki nie powinny być w żaden sposób modyfikowane. Powinny być używane tylko w oryginalnym rozmiarze i kształcie, w jakim zostały dostarczone.

3M™ Dyski ściernie Hookit™ Blue 521U są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem
3M Poland Sp. z o.o
Automotive Aftermarket
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

3M i Hookit są znakami towarowymi 3M Company © 3M 2026, Wszelkie prawa zastrzeżone.