



## División de Productos para la reparación del automóvil

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo azul 521U

#### 1) Códigos

36510	3M™ Hookit™ Disco abrasivo azul 521U, 36E, 150 mm (6 in), 7 agujeros
36520	3M™ Hookit™ Disco abrasivo azul 521U, 40E, 150 mm (6 in), 7 agujeros
36521	3M™ Hookit™ Disco abrasivo azul 521U, 80E, 150 mm (6 in), 7 agujeros

#### 2) Descripción y usos finales

Abrasivo de alto rendimiento diseñado para su uso con una lijadora rotorbital. El producto tiene un excepcional corte inicial y continuo, se puede usar sobre barniz, pintura, imprimación, masilla y plásticos. Producto diseñado para proporcionar extracción de polvo, cuando se usa con un sistema de extracción de polvo adecuado.

Las aplicaciones generales son la eliminación de pintura y revestimientos, así como el modelado y lijado de masilla/relleno o fibra de vidrio.

#### 3) Propiedades físicas

Material abrasivo	Óxido de aluminio cerámico
Aplicación	Lijado, masilla de lijado, modelado y eliminación de pintura
Materiales de soporte	Papel
Peso del soporte	Peso E
Tipo de capa	Capa abierta
Tamaño	Discos de 150 mm con 7 agujeros
Color del producto	Azul
Forma de producto	Disco
Método de lijado	Lijado a máquina

#### 4) Instrucciones de uso

El producto se puede utilizar en una herramienta. El producto debe usarse seco. Para obtener los mejores resultados, utilícelo en combinación con un sistema de extracción de polvo.



## 5) Almacenamiento

Se recomienda que todos los productos abrasivos revestidos se almacenen con niveles constantes de temperatura y humedad, entre 18 y 22 °C y entre el 50 % y el 65 % de humedad relativa. Deben mantenerse alejados de paredes, ventanas o suelos húmedos (o fríos) para evitar la posible absorción de humedad. Del mismo modo, se debe evitar el almacenamiento cerca de fuentes de calor, como tuberías de vapor, radiadores, conductos de aire caliente, hornos, etc. Lo más adecuado es almacenar el producto en su embalaje original hasta que se vaya a usar. En esas condiciones, su vida de almacenamiento es indefinida.

## 6) Seguridad

Siempre que sea posible, el lijado debe llevarse a cabo en una zona bien ventilada y se recomienda encarecidamente utilizar gafas, máscaras antipolvo y guantes adecuados. Los discos de lija no deben modificarse en forma alguna. Solo se deben usar con su tamaño y forma originales, tal y como se suministran.

**Los discos abrasivos azules 3M™ Hookit™ 521U han sido diseñados EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.**

## 7) Aviso legal

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la legislación vigente.

### Más información sobre salud y seguridad

3M España, S.L.  
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
[www.3m.com.es/3M/es\\_ES/empresa-es/contactar/](http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/)

3M y Hookit son marcas registradas de 3M Company. © 3M 2026. Todos los derechos reservados.