

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Nouveaux abrasifs 3M™ Or 288U

**Coupe plus rapide et durée de vie plus longue : la nouvelle référence des abrasifs standards du marché.**


Les nouveaux abrasifs 3M™ Or 288U offrent une meilleure coupe et une durée de vie plus importante (environ 30%) que nos anciens abrasifs 3M Or et Vert, le tout associées à une finition lisse et uniforme.

\*Informations basées sur les tests automatisés internes de 3M



# 3M™ Hookit™ Disques abrasifs Or 288U

Nos nouveaux disques abrasifs Or 288U sont disponibles dans une variété de diamètres, grains, configurations de trous, qui s'adaptent aux besoins et préférences de chaque atelier. Système de fixation 3M™ Hookit™ qui assure des changements rapides et sûrs.




Non perforés



15 trous



Multitrous



Multitrous mousse

## 3M™ Hookit™ Disques abrasifs support papier



### Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Or 288U 75 mm – non perforés, 50 disques/boîte, 4 boîtes/carton

Référence	09210	09211	09212	09213	09214	09215	09216	09217	09218	09219	09220
Grain	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800



### Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Or 288U, 150 mm, 15 trous, 100 disques/boîte, 4 boîtes/carton

Référence	51542	51543	51545	51546	51547	51548	51549	51551	51553	51554	51555	51556
Grain	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800



### Disque abrasif 3M™ Hookit™ Gold 288U, 150 mm, multitrous, 100 disques/boîte, 4 boîtes/carton

Référence	09280	09281	09282	09283	09284	09285	09286	09287	09288	09289	09290	09291
Grain	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

## 3M™ Hookit™ Disques abrasifs support mousse



### Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Or Soft 288U, 150 mm, 15 trous, 25 disques/boîte, 6 boîtes/carton

Référence	41087	41089	41090	41091	41092
Grain	320	400	500	600	800

Support mousse



### Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Or Soft 288U, 150 mm, multitrous, 25 disques/boîte, 6 boîtes/carton

Référence	41137	41139	41140	41141	41142
Grain	320	400	500	600	800

Support mousse



### Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Or Easy 288U, 150 mm, 15 trous, 50 disques/boîte, 6 boîtes/carton

Référence	41095	41097	41098
Grain	320	400	500

Support latex

# 3M™ Feuilles et coupes abrasives Or 288U

Nos nouvelles feuilles et coupes abrasives Or 288U sont excellentes pour le ponçage à la main, avec une cale manuelle et/ou un rabot. Disponibles dans une variété de tailles et grains, qui s'adaptent aux besoins et préférences de chaque atelier.



## 3M™ Feuilles abrasives Or support papier lisse



**Feuilles abrasives 3M™ Hookit™ Or 288U, 229 x 280 mm – non perforées, 50 feuilles/boîte, 5 boîtes/carton**

Référence	12552	12549	12547	12546	12545	12544	12543	12541	12539	12538	12537	12536
Grain	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

## 3M™ Coupes abrasives en rouleau Or support papier lisse



**Rouleau de feuilles 3M™ Gold 288U, 115 mm x 50 m, 2 rouleaux/boîte**

Référence	44400	44398	44397	44396	44395	44394	44393	44392
Grain	80	120	150	180	220	240	320	400

## 3M™ Hookit™ Coupes abrasives en rouleau Or



**Coupes abrasives en rouleau 3M™ Hookit™ Or 288U, 70 mm x 12 m, 5 rouleaux/carton**

Référence	02768	02769	02770	02771	02772	02773	02774
Grain	80	120	150	180	220	240	320



**Coupes abrasives en rouleau 3M™ Hookit™ Or 288U, 115 mm x 12 m, 3 rouleaux/carton**

Référence	12799*	12798	12797	12795	12793	12792	12791	12790	12789
Grain	40	80	120	150	180	220	240	320	400

\*Le rouleau de grain 40 mesure 8 m de long




**Coupes abrasives sur mousse en rouleau prédécoupé 3M™ Or 288U, 114 mm x 25 m, perforé, 4 rouleaux/carton**

Référence	40330	40331	40333	41218	41242	41243	41244	41245
Grain	150	180	240	320	400	500	600	800

Remarque : pour toutes les options et remplacements disponibles des produits abrasifs 3M™ Or existants, veuillez utiliser le code QR au dos.

## Abrasifs haut de gamme



### Les abrasifs 3M™ Cubitron™ II

sont dotés de la technologie 3M™ des grains profilés de précision (PSG) pour une coupe et une durée de vie haut de gamme.

#### Vitesse de coupe



#### Durée de vie du disque



#### Extraction de poussières



## Abrasifs avancés



### Les abrasifs 3M™ Bleu

utilisent un mélange minéral céramique conçu pour offrir un excellent équilibre entre performance et rentabilité.

#### Vitesse de coupe




#### Durée de vie du disque



#### Extraction de poussières



## Abrasifs standard



### Les abrasifs 3M™ Or

sont un véritable classique, fiables depuis des décennies, désormais réinventés pour offrir une meilleure coupe et une durée de vie plus longue.

#### Vitesse de coupe



#### Durée de vie du disque



#### Extraction de poussières



Scannez le QR code pour voir la gamme complète des tous les NOUVEAUX abrasifs 3M™ Or

Croisement avec les anciens abrasifs 3M™ Or 255P/216U/236U



## Découvrez tout notre système de ponçage 3M

### Ponceuses électriques



### Ponceuses pneumatiques



### Centrales d'aspiration



#### Centrales d'aspiration

33759	Centrale d'aspiration 3M™, 33759, 45 litres, 230 V, prise type F, classe L, 1/carton
33785	Centrale d'aspiration 3M™, 33785, 45 litres, 230 V, prise type F, classe M, 1/carton
33758	Centrale d'aspiration 3M™, 33758, 30 litres, 230 V, prise type F, classe L, 1/carton
33786	Centrale d'aspiration 3M™, 33786, 30 litres, 230 V, prise type F, classe M, 1/carton

#### Ponceuses orbitales

33797	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 33797, 75 mm, orbite 2,5 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1/carton
38505	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 38505, 75 mm, orbite 5 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1/carton
33632	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 33632, 150 mm, orbite 2,5 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1/carton
33633	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 33633, 150 mm, orbite 5 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1/carton
33634	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 33634, 150 mm, orbite 8 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1/carton
33796	Robot orbital pneumatique 3M™, 33796, 70 mm x 198 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1/carton
33807	Ponceuse orbitale électrique 3M™, 33807, 75 mm, excentration 2,5 mm, 230 V, prise type E/F, compatible avec l'aspiration centrale, 1/carton
33801	Ponceuse orbitale électrique 3M™, 33801, 150 mm, excentration 2,5 mm, 230 V, prise type E/F, compatible avec l'aspiration centrale, 1/carton
33780	Ponceuse orbitale électrique 3M™, 33780, 150 mm, excentration 5 mm, 230 V, prise type F, compatible avec l'aspiration centrale, 1/carton



**3M France**  
Solutions pour la Réparation Automobile  
1 Parvis de l'Innovation  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
Téléphone : +33 (0)1 30 31 61 61

Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits de 3M Solutions pour la Réparation Automobile, consultez le site : [www.3Mfrance.fr/3M/fr\\_FR/collision-repair-fr/](http://www.3Mfrance.fr/3M/fr_FR/collision-repair-fr/)

© 3M 2025. Tous droits réservés. 3M, Cubitron et Hookit des marques déposées de 3M Company. OMG2016678