

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Nuevos abrasivos 3M™ Oro 288U

**Corte más rápido y vida útil más larga:  
la nueva referencia de los abrasivos  
estándar del mercado.**

Los nuevos abrasivos 3M™ Oro 288U ofrecen un mejor corte y una vida útil más importante (alrededor de 30%\*) que nuestros antiguos abrasivos 3M Oro 255P y Verde, todo esto combinado con un acabado liso y uniforme.

\* Sobre la base de pruebas internas automatizadas de 3M.




# 3M™ Hookit™ Discos abrasivos Oro 288U

Nuestros nuevos discos abrasivos Oro 288U son disponibles en una variedad de diámetros, granos y configuraciones de agujeros, que se adaptan a las necesidades y preferencias de cada taller. Sistema de enganche 3M™ Hookit™ que garantiza cambios rápidos y seguros.




Sin agujeros



15 agujeros



Multiagujeros



Multiagujeros espuma

## 3M™ Hookit™ Discos abrasivos soporte papel



3M™ Hookit™ Discos abrasivos Oro 288U 75 mm, sin agujeros, 50 discos/caja, 4 cajas/embalaje											
Referencia	09210	09211	09212	09213	09214	09215	09216	09217	09218	09219	09220
Grano	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800



3M™ Hookit™ Discos abrasivos Oro 288U, 150 mm, 15 agujeros, 100 discos/caja, 4 cajas/embalaje												
Referencia	51542	51543	51545	51546	51547	51548	51549	51551	51553	51554	51555	51556
Grano	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800



3M™ Hookit™ Discos abrasivos Oro 288U, 150 mm, multiagujeros, 100 discos/caja, 4 cajas/embalaje												
Referencia	09280	09281	09282	09283	09284	09285	09286	09287	09288	09289	09290	09291
Grano	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

## 3M™ Hookit™ Discos abrasivos soporte espuma



3M™ Hookit™ Discos abrasivos Oro Soft 288U 150 mm, 15 agujeros, 25 discos/caja, 6 cajas/embalaje					
Referencia	41087	41089	41090	41091	41092
Grano	320	400	500	600	800

Soporte espuma



3M™ Hookit™ Discos abrasivos Oro Soft 288U, 150 mm, multiagujeros, 25 discos/caja, 6 cajas/embalaje					
Referencia	41137	41139	41140	41141	41142
Grano	320	400	500	600	800

Soporte espuma



3M™ Hookit™ Discos abrasivos Oro Easy 288U, 150 mm, 15 agujeros, 50 discos/caja, 6 cajas/embalaje					
Referencia	41095	41097	41098		
Grano	320	400	500		

Soporte látex

# 3M™ Hojas y tiras abrasivas Oro 288U

Nuestras nuevas y versátiles hojas y tiras abrasivas Oro 288U son excelentes para el lijado a la mano, con tacos manuales y/o con lijadoras orbitales. Disponibles en una variedad de tamaños y granos, que se adaptan a las necesidades y preferencias de cada taller.



## 3M™ Hojas abrasivas Oro soporte papel liso



3M™ Hojas abrasivas Oro 288U, 229 mm x 280 mm, sin agujeros, 50 hojas/caja, 5 cajas/embalaje												
Referencia	12552	12549	12547	12546	12545	12544	12543	12541	12539	12538	12537	12536
Grano	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

## 3M™ Tiras abrasivas en rollo Oro soporte papel liso




3M™ Tiras abrasivas en rollo Oro 288U, 115 mm x 50 m, 2 rollos/embalaje									
Referencia	44400	44398	44397	44396	44395	44394	44393	44392	
Grano	80	120	150	180	220	240	320	400	

## 3M™ Hookit™ Tiras abrasivas en rollo Oro



3M™ Hookit™ Tiras abrasivas en rollo Oro 288U, 70 mm x 12 m, 5 rollos/embalaje							
Referencia	02768	02769	02770	02771	02772	02773	02774
Grano	80	120	150	180	220	240	320



3M™ Hookit™ Tiras abrasivas en rollo Oro 288U, 115 mm x 12 m, 3 rollos/embalaje									
Referencia	12799*	12798	12797	12795	12793	12792	12791	12790	12789
Grano	40	80	120	150	180	220	240	320	400


\*El rollo de grano 40 tiene 8 m de largo



3M™ Tiras abrasivas de espuma en rollo precortado Oro 288U, 114 mm x 25 m, con agujeros, 4 rollos/embalaje								
Referencia	40330	40331	40333	41218	41242	41243	41244	41245
Grano	150	180	240	320	400	500	600	800

Nota: Consulte todas las opciones y repuestos disponibles de los productos abrasivos 3M™ Oro existentes utilizando el código QR de la contraportada.

## Abrasivos premium



### Los abrasivos 3M™ Cubitron™ II

cuentan con tecnología de grano PSG 3M™ para proporcionar un corte y una vida útil superiores.

#### Tasa de corte




#### Vida útil del disco



#### Extracción de polvo



## Abrasivos avanzados



### Los abrasivos 3M™ Azul

utilizan una combinación mineral de cerámicas diseñada para lograr una combinación líder en rendimiento y valor.

#### Tasa de corte




#### Vida útil del disco



#### Extracción de polvo



## Abrasivos estándar



### Los abrasivos 3M™ Oro

son un auténtico clásico que han ganado confianza durante décadas y ahora se han rediseñados para ofrecer un mejor corte y una vida útil más prolongada.

#### Tasa de corte



#### Vida útil del disco



#### Extracción de polvo



Escanee el código QR para ver la gama completa de todos los NUEVOS abrasivos 3M™ Oro

Cambio con respecto a los abrasivos 3M™ Oro 255P/216U/236U antiguos



## Descubra todo nuestro sistema de lijado 3M

### Lijadoras eléctricas



### Lijadoras neumáticas



### Sistemas de aspiración



#### Sistemas de aspiración

33759	3M™ Sistema de aspiración, 33759, 45 litros, 230 V, tipo de enchufe F, clase L, 1/caja
33785	3M™ Sistema de aspiración, 33785, 45 litros, 230 V, tipo de enchufe F, clase M, 1/caja
33758	3M™ Sistema de aspiración, 33758, 30 litros, 230 V, tipo de enchufe F, clase L, 1/caja
33786	3M™ Sistema de aspiración, 33786, 30 litros, 230 V, tipo de enchufe F, clase M, 1/caja

#### Lijadoras orbitales

33797	3M™ Lijadora orbital neumática, 33797, 75 mm, órbita 2,5 mm, compatible con aspiración centralizada, 1/caja
38505	3M™ Lijadora orbital neumática, 38505, 75 mm, órbita 5 mm, compatible con aspiración centralizada, 1/caja
33632	3M™ Lijadora orbital neumática, 33632, 150 mm, órbita 2,5 mm, compatible con aspiración centralizada, 1/caja
33633	3M™ Lijadora orbital neumática, 33633, 150 mm, órbita 5 mm, compatible con aspiración centralizada, 1/caja
33634	3M™ Lijadora orbital neumática, 33634, 150 mm, órbita 8 mm, compatible con aspiración centralizada, 1/caja
33796	3M™ Lijadora orbital neumática de zapata rectangular, 33796, 70 mm x 198 mm, compatible con aspiración centralizada, 1/caja
33807	3M™ Lijadora orbital eléctrica, 33807, 75 mm, órbita 2,5 mm, 230 V, enchufe tipo E/F, compatible con la aspiración centralizada, 1/caja
33801	3M™ Lijadora orbital eléctrica, 33801, 150 mm, órbita 2,5 mm, 230 V, enchufe tipo E/F, compatible con la aspiración centralizada, 1/caja
33780	3M™ Lijadora orbital eléctrica, 33780, 150 mm, órbita 5 mm, 230 V, enchufe tipo E/F, compatible con la aspiración centralizada, 1/caja



3M España S.L.  
Reparación del Automóvil  
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid,  
España

Para obtener más información, incluida información importante sobre seguridad y garantía de los productos de 3M Reparación del Automóvil, visite: [www.3M.com.es/reparacionautomovil](http://www.3M.com.es/reparacionautomovil)

© 3M 2025. Todos los derechos reservados. 3M, Cubitron y Hookit son marcas comerciales de 3M Company. OMG2016678