

De nieuwe gouden standaard voor schuurmaterialen

**Sneller snijden met langere levensduur –
3M schuurmaterialen met een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.**


De vernieuwde 3M™ Gold 288U schuurmaterialen voor autoschadeherstel staan garant voor goede snijprestaties en levensduur – gemiddeld 30% beter dan eerdere 3M Gold schuurmaterialen*. De nieuwe Gold schuurreeks levert uitstekende schuurprestaties en een uniforme afwerking.

*Gebaseerd op interne geautomatiseerde tests van 3M




3M™ Gold schuurschijven


Onze Gold schuurschijven zijn verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen, groftes en gatenconfiguraties, zodat u altijd de juiste keuze kunt maken, afhankelijk van uw behoeften in de carrosseriewerkplaats. De schijven zijn voorzien van het vertrouwde 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem voor snelle schijfwissel.




Zonder gaten



15-gaten



Multihole



Multihole Soft

3M™ Hookit™ Gold Schuurschijven



3M™ Hookit™ Gold Schuurschijven 288U 75 mm – zonder gaten, 50 schijven/doos, 4 dozen/overdoos

Art.nr.	09210	09211	09212	09213	09214	09215	09216	09217	09218	09219	09220
Grofte	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800



3M™ Hookit™ Gold Schuurschijven 288U, 150 mm, 15 gaten, 100 schijven/doos, 4 dozen/overdoos

Art.nr.	51542	51543	51545	51546	51547	51548	51549	51551	51553	51554	51555	51556
Grofte	40D*	80D	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

* Voor grofte 40D geldt 50 schijven per doos



3M™ Hookit™ Gold Schuurschijven 288U, 150 mm Multihole, 100 schijven/doos, 4 dozen/overdoos*

Art.nr.	09280	09281	09282	09283	09284	09285	09286	09287	09288	09289	09290	09291
Grofte	40D*	80D	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

* voor grofte 40D geldt 50 schijven per doos

3M™ Hookit™ Gold Soft & Easy Schuurschijven



3M™ Hookit™ Soft Gold Schuurschijven 288U, 150 mm, 15 gaten, 25 schijven/doos, 6 dozen/overdoos

Art.nr.	41087	41089	41090	41091	41092
Grofte	320	400	500	600	800

Foam-rug



3M™ Hookit™ Soft Gold Schuurschijven 288U, 150 mm Multihole, 25 schijven/doos, 6 dozen/overdoos

Art.nr.	41137	41139	41140	41141	41142
Grofte	320	400	500	600	800

Foam-rug



3M™ Hookit™ Easy Gold Schuurschijven 288U, 150 mm, 15 gaten, 50 schijven/doos, 6 dozen/overdoos

Art.nr.	41095	41097	41098
Grofte	320	400	500

Latex-rug

3M™ Gold schuurvellen en rollen

De veelzijdige 3M™ Gold schuurvellen en schuurrollen zijn uitstekend geschikt voor handmatig, blok- of machinaal schuren. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, klaar voor efficiënt gebruik in carrosseriebedrijven.



3M™ Gold Schuurvellen



3M™ Gold Schuurvellen 288U, 229 mm x 280 mm – zonder gaten, 50 vellen/doos, 5 dozen/overdoos

Art.nr.	12552	12549	12547	12546	12545	12544	12543	12541	12539	12538	12537	12536
Grofte	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

3M™ Gold Schuurrollen



3M™ Gold Schuurrol 288U, 115 mm x 50 m, 2 rollen/doos

Art.nr.	44400	44398	44397	44396	44395	44394	44393	44392
Grofte	80	120	150	180	220	240	320	400

3M™ Hookit™ Gold Schuurstroken op Rol (geperforeerd)



3M™ Hookit™ Gold Schuurstroken op rol 288U, 70 mm x 12 m, geperforeerd, 5 rollen/doos

Art.nr.	02768	02769	02770	02771	02772	02773	02774
Grofte	80D	120	150	180	220	240	320



3M™ Hookit™ Gold Schuurstroken op rol 288U, 115 mm x 12 m, geperforeerd, 3 rollen/doos

Art.nr.	12799*	12798	12797	12795	12793	12792	12791	12790	12789
Grofte	40D	80D	120	150	180	220	240	320	400

*De rol met grofte 40D is 8 m lang




3M™ Soft Gold Schuurvellen op rol 288U, 114 mm x 25 m, geperforeerd, 4 rollen/doos

Art.nr.	40330	40331	40333	41218	41242	41243	41244	41245
Grofte	150	180	240	320	400	500	600	800

Opmerking: Voor alle beschikbare opties en vervangingen van bestaande 3M™ Gold-schuurproducten kunt u de QR-code op de achterpagina gebruiken.

Premium schuurmaterialen



3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen

zijn voorzien van 3M™ precisiegevoormde mineraaltechnologie voor een superieure snede en levensduur.

Snijnsnelheid




Levensduur schijf



Stofafzuiging



Geavanceerde schuurmaterialen



3M™ Blue schuurmaterialen

maken gebruik van een speciaal ontwikkelde keramische mineraalmix voor een toonaangevende combinatie van prestaties en waarde.

Snijnsnelheid




Levensduur schijf



Stofafzuiging



Standaard schuurmaterialen



3M™ Gold schuurmaterialen

zijn een echte klassieker, waar al tientallen jaren op vertrouwd wordt, maar die nu opnieuw zijn ontwikkeld voor een betere snijwerking en een langere levensduur.

Snijnsnelheid



Levensduur schijf



Stofafzuiging



Scan de QR-code voor: Het volledige assortiment van alle NIEUWE 3M™ Gold schuurmaterialen

Stap over van de oude 3M™ Gold 255P/216U/236U naar de nieuwe 288U Gold schuurmaterialen



Ontdek het volledige 3M Clean Sanding-systeem

Elektrische schuurmachines



Pneumatische schuurmachines



Stofafzuigers



Stofafzuigers

33759	3M™ Stofafzuiger, 33759, 45 liter, 230 V, Stekkertype F, L-Klasse, 1/doos
33785	3M™ Stofafzuiger, 33785, 45 liter, 230 V, Stekkertype F, M-Klasse, 1/doos
33758	3M™ Stofafzuiger, 33758, 30 liter, 230 V, Stekkertype F, L-Klasse, 1/doos
33786	3M™ Stofafzuiger, 33786, 30 liter, 230 V, Stekkertype F, M-Klasse, 1/doos

Excentrische schuurmachines

33797	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Schuurmachine, 33797, 75 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
38505	3M™ Excentrische Schuurmachine, 38505, 75 mm, 5 mm (3/16) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos.
33632	3M™ Excentrische Schuurmachine, 33632, 150 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos.
33633	3M™ Excentrische Schuurmachine, 33633, 150 mm, 5 mm (3/16) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos.
33634	3M™ Excentrische Schuurmachine, 33634, 150 mm, 8 mm (5/16) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos.
33796	3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Vlakschuurmachine, 33796, 70 mm x 198 mm, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33807	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33807, 75 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, 230V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33801	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33801, 150 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, 230V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos
33780	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33780, 150 mm, 5 mm (3/16) uitslag, 230V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos



3M Nederland B.V.
Schenkade 50K – 8th Floor,
2595 AR Den Haag,
Nederland
+31 15 782 333
3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem, België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3M.nl/aad-info // www.3M.be/aad-info.

© 3M 2025. Alle rechten voorbehouden. 3M, Cubitron en Hookit zijn handelsmerken van 3M Company. OMG2016678