

# De nieuwe gouden standaard voor schuurmaterialen

**Sneller snijden met langere levensduur –  
3M schuurmaterialen met een  
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.**

De vernieuwde 3M™ Gold 288U schuurmaterialen voor autoschadeherstel staan garant voor goede snijprestaties en levensduur – gemiddeld 30% beter dan eerdere 3M Gold schuurmaterialen\*. De nieuwe Gold schuurreeks levert uitstekende schuurprestaties en een uniforme afwerking.

\*Gebaseerd op interne geautomatiseerde tests van 3M



# 3M™ Gold schuurschijven

Onze Gold schuurschijven zijn verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen, groftes en gatenconfiguraties, zodat u altijd de juiste keuze kunt maken, afhankelijk van uw behoeften in de carrosseriewerkplaats. De schijven zijn voorzien van het vertrouwde 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem voor snelle schijfwissel.



Zonder gaten



15-gaten




Multihole



Multihole Soft

## 3M™ Hookit™ Gold Schuurschijven



### 3M™ Hookit™ Gold Schuurschijven 288U 75 mm – zonder gaten, 50 schijven/doos, 4 dozen/overdoos

| Art.nr. | 09210 | 09211 | 09212 | 09213 | 09214 | 09215 | 09216 | 09217 | 09218 | 09219 | 09220 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 80    | 120   | 150   | 180   | 220   | 240   | 320   | 400   | 500   | 600   | 800   |



### 3M™ Hookit™ Gold Schuurschijven 288U, 150 mm, 15 gaten, 100 schijven/doos, 4 dozen/overdoos

| Art.nr. | 51542 | 51543 | 51545 | 51546 | 51547 | 51548 | 51549 | 51551 | 51553 | 51554 | 51555 | 51556 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 40D*  | 80D   | 120   | 150   | 180   | 220   | 240   | 320   | 400   | 500   | 600   | 800   |

\* Voor grofte 40D geldt 50 schijven per doos



### 3M™ Hookit™ Gold Schuurschijven 288U, 150 mm Multihole, 100 schijven/doos, 4 dozen/overdoos\*

| Art.nr. | 09280 | 09281 | 09282 | 09283 | 09284 | 09285 | 09286 | 09287 | 09288 | 09289 | 09290 | 09291 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 40D*  | 80D   | 120   | 150   | 180   | 220   | 240   | 320   | 400   | 500   | 600   | 800   |

\* voor grofte 40D geldt 50 schijven per doos

## 3M™ Hookit™ Gold Soft & Easy Schuurschijven



### 3M™ Hookit™ Soft Gold Schuurschijven 288U, 150 mm, 15 gaten, 25 schijven/doos, 6 dozen/overdoos

| Art.nr. | 41087 | 41089 | 41090 | 41091 | 41092 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 320   | 400   | 500   | 600   | 800   |

Foam-rug



### 3M™ Hookit™ Soft Gold Schuurschijven 288U, 150 mm Multihole, 25 schijven/doos, 6 dozen/overdoos

| Art.nr. | 41137 | 41139 | 41140 | 41141 | 41142 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 320   | 400   | 500   | 600   | 800   |

Foam-rug



### 3M™ Hookit™ Easy Gold Schuurschijven 288U, 150 mm, 15 gaten, 50 schijven/doos, 6 dozen/overdoos

| Art.nr. | 41095 | 41097 | 41098 |
|---------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 320   | 400   | 500   |

Latex-rug



# 3M™ Gold schuurvellen en rollen

De veelzijdige 3M™ Gold schuurvellen en schuurrollen zijn uitstekend geschikt voor handmatig, blok- of machinaal schuren. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, klaar voor efficiënt gebruik in carrosseriebedrijven.



## 3M™ Gold Schuurvellen



3M™ Gold Schuurvellen 288U, 229 mm x 280 mm – zonder gaten, 50 vellen/doos, 5 dozen/overdoos

| Art.nr. | 12552 | 12549 | 12547 | 12546 | 12545 | 12544 | 12543 | 12541 | 12539 | 12538 | 12537 | 12536 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 40    | 80    | 120   | 150   | 180   | 220   | 240   | 320   | 400   | 500   | 600   | 800   |

## 3M™ Gold Schuurrollen



3M™ Gold Schuurrol 288U, 115 mm x 50 m, 2 rollen/doos

| Art.nr. | 44400 | 44398 | 44397 | 44396 | 44395 | 44394 | 44393 | 44392 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 80    | 120   | 150   | 180   | 220   | 240   | 320   | 400   |

## 3M™ Hookit™ Gold Schuurstroken op Rol (geperforeerd)



3M™ Hookit™ Gold Schuurstroken op rol 288U, 70 mm x 12 m, geperforeerd, 5 rollen/doos

| Art.nr. | 02768 | 02769 | 02770 | 02771 | 02772 | 02773 | 02774 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 80D   | 120   | 150   | 180   | 220   | 240   | 320   |



3M™ Hookit™ Gold Schuurstroken op rol 288U, 115 mm x 12 m, geperforeerd, 3 rollen/doos

| Art.nr. | 12799* | 12798 | 12797 | 12795 | 12793 | 12792 | 12791 | 12790 | 12789 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 40D    | 80D   | 120   | 150   | 180   | 220   | 240   | 320   | 400   |

\*De rol met grofte 40D is 8 m lang



3M™ Soft Gold Schuurvellen op rol 288U, 114 mm x 25 m, geperforeerd, 4 rollen/doos

| Art.nr. | 40330 | 40331 | 40333 | 41218 | 41242 | 41243 | 41244 | 41245 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grofte  | 150   | 180   | 240   | 320   | 400   | 500   | 600   | 800   |

Opmerking: Voor alle beschikbare opties en vervangingen van bestaande 3M™ Gold-schuurproducten kunt u de QR-code op de achterpagina gebruiken.

## Premium schuurmaterialen



### 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen

zijn voorzien van 3M™ precisiegevormde mineraaltechnologie voor een superieure snede en levensduur.

#### Snijnsnelheid



#### Levensduur schijf



#### Stofafzuiging



## Geavanceerde schuurmaterialen



### 3M™ Blue schuurmaterialen

maken gebruik van een speciaal ontwikkelde keramische mineraalmix voor een toonaangevende combinatie van prestaties en waarde.

#### Snijnsnelheid




#### Levensduur schijf



#### Stofafzuiging



## Standaard schuurmaterialen



### 3M™ Gold schuurmaterialen

zijn een echte klassieker, waar al tientallen jaren op vertrouwd wordt, maar die nu opnieuw zijn ontwikkeld voor een betere snijwerking en een langere levensduur.

#### Snijnsnelheid



#### Levensduur schijf



#### Stofafzuiging



# Scan de QR-code voor: Het volledige assortiment van alle NIEUWE 3M™ Gold schuurmaterialen

Stap over van de oude 3M™ Gold 255P/216U/236U naar de nieuwe 288U Gold schuurmaterialen



## Ontdek het volledige 3M Clean Sanding-systeem

### Elektrische schuurmachines



### Pneumatische schuurmachines



### Stofafzuigers



#### Stofafzuigers

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 33759 | 3M™ Stofafzuiger, 33759, 45 liter, 230 V, Stekkertype F, L-Klasse, 1/doos |
| 33785 | 3M™ Stofafzuiger, 33785, 45 liter, 230 V, Stekkertype F, M-Klasse, 1/doos |
| 33758 | 3M™ Stofafzuiger, 33758, 30 liter, 230 V, Stekkertype F, L-Klasse, 1/doos |
| 33786 | 3M™ Stofafzuiger, 33786, 30 liter, 230 V, Stekkertype F, M-Klasse, 1/doos |

#### Excentrische schuurmachines

|       |                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33797 | 3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Schuurmachine, 33797, 75 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos |
| 38505 | 3M™ Excentrische Schuurmachine, 38505, 75 mm, 5 mm (3/16) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos.                        |
| 33632 | 3M™ Excentrische Schuurmachine, 33632, 150 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos.                     |
| 33633 | 3M™ Excentrische Schuurmachine, 33633, 150 mm, 5 mm (3/16) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos.                       |
| 33634 | 3M™ Excentrische Schuurmachine, 33634, 150 mm, 8 mm (5/16) uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos.                       |
| 33796 | 3M™ Pneumatische Precisie Excentrische Vlakschuurmachine, 33796, 70 mm x 198 mm, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos           |
| 33807 | 3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33807, 75 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, 230V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos     |
| 33801 | 3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33801, 150 mm, 2,5 mm (3/32) uitslag, 230V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos    |
| 33780 | 3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33780, 150 mm, 5 mm (3/16) uitslag, 230V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doos      |



**3M Nederland B.V.**  
Schenkade 50K – 8th Floor,  
2595 AR Den Haag,  
Nederland  
+31 15 782 333  
3M.CDC.bnl@mmm.com

**3M Belgium bvba / sprl**  
Automotive Aftermarket  
Hermeslaan, 7  
1831 Diegem, België  
Tel: (+32) 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: [www.3M.nl/aad-info](http://www.3M.nl/aad-info) // [www.3M.be/aad-info](http://www.3M.be/aad-info).

© 3M 2025. Alle rechten voorbehouden. 3M, Cubitron en Hookit zijn handelsmerken van 3M Company. OMG2016678