

3M Science.
Applied to Life.™

Abrasivi Gold 288U 3M™

**Taglio veloce e lunga durata:
la scelta smart tra prestazioni
e convenienza**

Gli abrasivi per carrozzeria 3M™ Gold offrono prestazioni di taglio e durata superiori del 30% rispetto agli attuali abrasivi 3M™ 255P e 216U*.

*In base ai test automatizzati interni condotti da 3M



Dischi abrasivi 3M™ Gold

I dischi abrasivi Gold sono disponibili in un'ampia gamma di formati, grane e configurazioni dei fori, per rispondere a ogni esigenza di applicazione in carrozzeria. Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ permette di cambiare rapidamente i dischi, senza complicazioni.



Senza fori



15 fori




26 + 1 fori



Soft multiforati

Dischi 3M™ Hookit™



Disco abrasivo 3M™ Hookit™ Gold 288U 75 mm, senza fori, 50 dischi/cartone, 4 cartoni/scatola

P.N.	09210	09211	09212	09213	09214	09215	09216	09217	09218	09219	09220
Grana	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800



Disco abrasivo 3M™ Hookit™ Gold 288U, 150 mm, 26 + 1 fori, 100 dischi/cartone, 4 cartoni/scatola*

P.N.	09280	09281	09282	09283	09284	09285	09286	09287	09288	09289	09290	09291
Grana	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

*compatibile con platorelli da 15 e 17 fori



Disco abrasivo 3M™ Hookit™ Gold 288U, 150 mm, 15 fori, 100 dischi/cartone, 4 cartoni/scatola

P.N.	51542	51543	51545	51546	51547	51548	51549	51551	51553	51554	51555	51556
Grana	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800


Dischi 3M™ Hookit™ Soft (supporto in spugna) e Easy (supporto in lattice)



Disco abrasivo 3M™ Hookit™ Soft Gold 288U, 150 mm, 15 fori, 25 dischi/cartone, 6 cartoni/scatola

P.N.	41087	41089	41090	41091	41092
Grana	320	400	500	600	800

Supporto in schiuma



Disco abrasivo 3M™ Hookit™ Soft Gold 288U, 150 mm, multiforati, 25 dischi/cartone, 6 cartoni/scatola

P.N.	41137	41139	41140	41141	41142
Grana	320	400	500	600	800

Supporto in schiuma



Disco abrasivo 3M™ Hookit™ Easy Gold 288U, 150 mm, 15 fori, 50 dischi/cartone, 6 cartoni/scatola

P.N.	41095	41097	41098
Grana	320	400	500

Supporto in lattice

Fogli abrasivi e fogli in rotolo 3M™ Gold

Grazie alla loro versatilità, i fogli abrasivi e i fogli in rotolo 3M™ Gold sono particolarmente adatti per la carteggiatura manuale, o con levigatrice orbitale. Sono disponibili in diverse misure e grane, pronti per un utilizzo efficiente in carrozzeria.



Fogli abrasivi dry 3M™



Fogli abrasivi 3M™ Gold 288U, 229 mm x 280 mm, senza fori, 50 fogli/cartone, 5 cartoni/scatola

P.N.	12552	12549	12547	12546	12545	12544	12543	12541	12539	12538	12537	12536
Grana	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

Rotoli dry 3M™



Rotoli abrasivi 3M™ Gold 288U, 115 mm x 50 m, 2 rotoli/scatola

P.N.	44400	44398	44397	44396	44395	44394	44393	44392
Grana	80	120	150	180	220	240	320	400

Fogli abrasivi in rotolo 3M™ Hookit™



Fogli abrasivi in rotolo 3M™ Hookit™ Gold 288U, 70 mm x 12 m, 5 rotoli/scatola

P.N.	02768	02769	02770	02771	02772	02773	02774
Grana	80	120	150	180	220	240	320



Fogli abrasivi in rotolo 3M™ Hookit™ Gold 288U, 115 mm x 12 m, 3 rotoli/scatola

P.N.	12799*	12798	12797	12795	12793	12792	12791	12790	12789
Grana	40	80	120	150	180	220	240	320	400

*Il rotolo di grana 40 è lungo 8 m



Fogli abrasivi in rotolo 3M™ Gold Soft 288U con supporto in spugna, 114 mm x 25 m, pretagliati, 4 rotoli/scatola

P.N.	40330	40331	40333	41218	41242	41243	41244	41245
Grana	150	180	240	320	400	500	600	800

Nota: per scoprire l'intera gamma degli abrasivi 3M™ Gold e per la tabella di conversione tra codici attuali e nuovi, utilizzare il codice QR riportato sull'ultima pagina.

Abrasivi premium



Abrasivi 3M™ Cubitron™ II

Abrasivo ceramico con tecnologia Precision-Shaped Grain che offre le massime prestazioni di taglio e durata

Taglio



Durata



Aspirazione



Abrasivi medium



Abrasivi 3M™ Blue

Miscela di abrasivi ceramici che offre ottime prestazioni ad un prezzo intermedio

Taglio




Durata



Aspirazione



Abrasivi basic



NUOVI Abrasivi 3M™ Gold

La gamma storica di abrasivi per carrozzeria, ora rinnovata per offrire un taglio e una durata maggiori

Taglio



Durata



Aspirazione



Scansiona il codice QR per scoprire:
la gamma completa dei NUOVI abrasivi 3M™ Gold
e la tabella di conversione tra codici attuali e nuovi



Scopri il sistema di carteggiatura Clean Sanding 3M™

Utensili elettrici



Utensili pneumatici



Aspiratori per polveri



Aspiratori per polveri

33759	Aspiratore per polveri 3M™, 33759, 45 litri, 230 V, tipo di spina F, classe L, 1/confezione
33785	Aspiratore per polveri 3M™, 33785, 45 litri, 230 V, tipo di spina F, classe M, 1/confezione
33758	Aspiratore per polveri 3M™, 33758, 30 litri, 230 V, tipo di spina F, classe L, 1/confezione
33786	Aspiratore per polveri 3M™, 33786, 30 litri, 230 V, tipo di spina F, classe M, 1/confezione

Levigatrici rotorbitali

33797	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33797, 75 mm, orbita 2,5 mm, 1 per scatola
38505	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 38505, 75 mm, orbita 5 mm, 1 per scatola
33632	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33632, 150 mm, orbita 2,5 mm, 1 per scatola
33633	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33633, 150 mm, orbita 5 mm, 1 per scatola
33634	Levigatrice rotorbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33634, 150 mm, orbita 8 mm, 1 per scatola
33796	Levigatrice orbitale pneumatica con aspirazione 3M™, 33796, 70 mm x 198 mm, 1 per scatola
33807	Levigatrice rotorbitale elettrica con aspirazione 3M™, 33807, 75 mm, orbita 2,5 mm, 230 V, tipo di spina F, 1 per scatola
33801	Levigatrice rotorbitale elettrica con aspirazione 3M™, 33801, 150 mm, orbita 2,5 mm, 230 V, tipo di spina F, 1 per scatola
33780	Levigatrice rotorbitale elettrica con aspirazione 3M™, 33780, 150 mm, orbita 5 mm, 230 V, tipo di spina F, 1 per scatola

3M

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Piolto (MI)
Tel. 02 7035 1
3Mautocarrozzeria.it

Per ulteriori informazioni, ivi comprese le informazioni importanti sulla sicurezza e sulla garanzia per quanto riguarda i prodotti 3M del mercato della carrozzeria, visita il sito: www.3MItalia.it/3M/it_IT/collision-repair-it/resources/informazioni/.

© 3M 2026. Tutti i diritti riservati. 3M, Cubitron e Hookit sono marchi di 3M Company. OMG2016678