



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/01/2026 vervangt: Nieuw

## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Dubbelzijdige schuurspons

#### 1) Artikelnummers

| Onderdeelnummer | Grofte                                | Kleur    | Grootte     | Aantal sponzen |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| 23808           | Gemiddeld 120 – 180                   | Rood     | 124 x 98 mm | 20             |
| 23809           | Fijn 320 – 400                        | Oranje   | 124 x 98 mm | 20             |
| 23810           | Superfijn 500-600                     | Groen    | 124 x 98 mm | 20             |
| 23811           | Ultrafijn 600-800                     | Blauw    | 124 x 98 mm | 20             |
| 23812           | Microfijn 1000-1200                   | Grijs    | 124 x 98 mm | 20             |
| 23813           | Multi-Pack, 4 sponzen van elke grofte | Diversen | 124 x 98 mm | 20             |
| 23814           | Gemiddeld 120-180                     | Rood     | 124 x 98 mm | 100            |
| 23815           | Fijn 320-400                          | Oranje   | 124 x 98 mm | 100            |
| 23816           | Superfijn 500-600                     | Groen    | 124 x 98 mm | 100            |
| 23817           | Ultrafijn 600-800                     | Blauw    | 124 x 98 mm | 100            |
| 23818           | Microfijn 1000-1200                   | Grijs    | 124 x 98 mm | 100            |

#### 2) Beschrijving en eindgebruik

Hoogwaardig standaard schuurmateriaal, ontworpen voor handmatig gebruik, zowel droog als nat. Het product biedt goede initiële en constante schuurprestaties op blanke lakken, basislak, primer, plamuur en kunststoffen. Het product is zo ontworpen dat het aan beide kanten gebruikt kan worden, om de levensduur ervan te verlengen.

| Grofte      | Toepassing                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 – 180   | Schoonmaken van het reparatiegebied en het verwijderen van alle losse verfdeeltjes of roest.<br>Schuren van plamuur                           |
| 320 – 400   | Randafwerking, primerverfijning en schuren van kunststof bumpers                                                                              |
| 500 – 600   | Laatste primerverfijning voor het schilderen<br>Schuren van kunststof bumpers<br>Licht mengen<br>Vorbereiding voor het aanbrengen van naadkit |
| 600 – 800   | Schuren van primer en uitspuitgebieden voordat een kritische basislak wordt aangebracht<br>Blending                                           |
| 1000 - 1200 | Blending<br>Verwijderen van lichte blanke lakdefecten                                                                                         |



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/01/2026 vervangt: Nieuw

## 3) Fysieke eigenschappen

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rug:           | Polyurethaan spons                                                                                                                            |
| Mineraal:      | Aluminiumoxide                                                                                                                                |
| Verbinding:    | In hars gelijmd                                                                                                                               |
| Kleur:         | Verschillende (per grofte)                                                                                                                    |
| Groftes:       | 120 – 1200                                                                                                                                    |
| Configuraties: | Het product is een tweezijdige schuurspons bestaande uit twee zijden van een schurende coating aan weerszijden van een zacht, vormbaar schuim |

## 4) Gebruiksaanwijzing

Het product is ontworpen voor handmatig gebruik, zowel droog als nat. Het product biedt goede initiële en constante schuurprestaties op blanke lakken, basislak, primer, plamuur en kunststoffen.

Het product is zo ontworpen dat het aan beide kanten gebruikt kan worden, om de levensduur ervan te verlengen.

## 5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke. Het product kan het beste in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

## 6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte veiligheidsbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken. Pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik deze alleen zoals ze geleverd zijn, in hun oorspronkelijke vorm en formaat.

**De 3M™ Dubbelzijdige Schuursponsjes zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/01/2026 vervangt: Nieuw

## 7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clause, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3M Nederland B.V.<br>Automotive Aftermarket<br>DEN HAAG<br>Schenkkade 50K<br>2595 AR<br>Nederland<br>Tel: (+31) 1580 80 217<br><a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a><br><a href="http://www.3m.nl/autoreparatie">www.3m.nl/autoreparatie</a> | 3M Belgium bvba / sprl<br>Automotive Aftermarket<br>Hermeslaan, 7<br>1831 Diegem<br>Belgium<br>Tel: (+32) 2808 17 91<br><a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a><br><a href="http://www.3m.be/autoreparatie">www.3m.be/autoreparatie</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3M is een handelsmerk van 3M Company, © 3M 2026. Alle rechten voorbehouden.