

## Dział materiałów do napraw blacharsko-lakierniczych

### Gąbka ścierna dwustronna 3M™

#### 1) Numery produktów

Numer części	Gradacja	Kolor	Wymiary	Liczba gąbek
23808	Średnia 120–180	Czerwony	124 mm x 98 mm	20
23809	Drobna 320–400	Pomarańczowy	124 mm x 98 mm	20
23810	Superdrobna 500–600	Zielony	124 mm x 98 mm	20
23811	Ultradrobna 600–800	Niebieski	124 mm x 98 mm	20
23812	Mikrodrobna 1000–1200	Szary	124 mm x 98 mm	20
23813	Opakowanie zbiorcze po 4 gąbki każdej gradacji	Różne	124 mm x 98 mm	20
23814	Średnia 120–180	Czerwony	124 mm x 98 mm	100
23815	Drobna 320–400	Pomarańczowy	124 mm x 98 mm	100
23816	Superdrobna 500–600	Zielony	124 mm x 98 mm	100
23817	Ultradrobna 600–800	Niebieski	124 mm x 98 mm	100
23818	Mikrodrobna 1000–1200	Szary	124 mm x 98 mm	100

#### 2) Opis i zastosowanie

Wysokiej jakości standardowy materiał ścierny przeznaczony do użytku ręcznego na sucho lub mokro. Produkt charakteryzuje się dobrą początkową i stabilną szybkością szlifowania i nadaje się do stosowania na lakierach bezbarwnych, farbach, podkładach, wypełniaczach i tworzywach sztucznych. Produkt jest przeznaczony do użytku dwustronnego, co wydłuża jego żywotność.

Gradacja	Zastosowanie
120 – 180	Służy do czyszczenia obszaru naprawy i usuwania luźnych cząstek farby/rdzy Szlifowanie podkładu
	Wykańczanie, uszlachetnianie podkładu i szlifowanie zderzaków z tworzywa sztucznego
500 – 600	Końcowe wykańczanie podkładu przed lakierowaniem Szlifowanie zderzaków z tworzywa sztucznego Delikatne ujednocianie Przygotowanie do aplikacji mas uszczelniających
600 – 800	Końcowe szlifowanie podkładu pod krytyczne kolory bazowe Cieniowanie
1000 - 1200	Cieniowanie Usuwanie drobnych defektów lakieru bezbarwnego

### 3) Właściwości fizyczne

Podkład:	Gąbka poliuretanowa
Minerał:	Tlenek glinu
Wiązanie:	Wiązanie za pomocą żywicy
Kolor:	Różne (zależnie od gradacji)
Gradacje:	120 – 1200
Konfiguracje:	Produkt jest gąbką ścierną dwustronną, złożoną z dwóch powłok ściernych po obu stronach, z których każda jest miękką, dopasowującą się pianką

### 4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Produkt jest przeznaczony do użytku ręcznego na sucho lub mokro. Produkt charakteryzuje się dobrym początkowym i stabilnym cięciem podczas szlifowania, i nadaje się do stosowania na lakierach bezbarwnych, farbach, podkładach, wypełniaczach i tworzywach sztucznych.

Produkt jest przeznaczony do użytku dwustronnego, co wydłuża jego żywotność.

### 5) Magazynowanie

Zaleca się, aby wszystkie produkty ścierne powlekane były przechowywane w stałych temperaturach i wilgotności w zakresie 18–22°C (64–72°F), 50–65% wilgotności względnej. Powinny być trzymane z dala od wilgotnych (lub zimnych) ścian, okien lub podłóg, aby uniknąć możliwego wchłaniania wilgoci. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, np. rur parowych, grzejników, kanałów gorącego powietrza, pieców itp. Produkt najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia. Okres przydatności do użycia jest nieograniczony w tych warunkach.

### 6) Bezpieczeństwo

Jeśli to możliwe, szlifowanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu i zdecydowanie zaleca się noszenie odpowiednich okularów, maski przeciwpyłowej i rękawic. Podkładki nie powinny być w żaden sposób modyfikowane. Powinny być używane tylko w oryginalnym rozmiarze i kształcie, w jakim zostały dostarczone.

**Gąbki ścierne dwustronne 3M™ są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.**

## 7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o  
Automotive Aftermarket  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn  
Tel: +48 (22) 739 60 00  
[www.3mpolska.pl](http://www.3mpolska.pl)

3M jest znakiem towarowym firmy 3M. © 3M 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.