

Nowy standard w materiałach ściernych

**Szybsze szlifowanie, dłuższa żywotność –
lider wśród materiałów ściernych
w korzystnej klasie cenowej**


Ulepszone materiały ścierne
3M™ Gold przeznaczone do
napraw blacharsko-lakierniczych
zapewniają szybsze cięcie i
żywotność - średnio o 30% niż
poprzednia seria standardowych
materiałów ściernych 3M Gold
– zapewniając szybkie, wydajne
szlifowanie, trwałość i jednolite
wykończenie.

*Na podstawie wewnętrznych
automatycznych testów firmy 3M




Krażki ściernie 3M™ Gold


Nasze krażki ściernie Gold są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, gradacji i konfiguracji otworów, dzięki czemu dopasujesz je do osobistych preferencji i potrzeb warsztatu blacharskiego. Mocowanie 3M™ Hookit™ umożliwiające szybką wymianę.




Bez otworów



15 otworów



Wielootworowe



Wielootworowe Soft

Krażki ściernie 3M™ Hookit™



Krażek ścierny 3M™ Hookit™ Gold 288U 75 mm — bez otworów, 50 krażków/karton, 4 kartony/opakowanie

Nr produktu	09210	09211	09212	09213	09214	09215	09216	09217	09218	09219	09220
Gradacja	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800



Krażek ścierny 3M™ Hookit™ Gold 288U, 150 mm, 15-otworowy, 100 krażków/karton, 4 kartony/opakowanie

Nr produktu	51542*	51543	51545	51546	51547	51548	51549	51551	51553	51554	51555	51556
Gradacja	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

*50 krażków/karton, 4 kartony/opakowanie



Krażek ścierny 3M™ Hookit™ Gold 288U, 150 mm, wielootworowy, 100 krażków/karton, 4 kartony/opakowanie*

Nr produktu	09280**	09281	09282	09283	09284	09285	09286	09287	09288	09289	09290	09291
Gradacja	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

*Pasuje do 7-, 15- i 17-otworowych podkładek

**50 krażków/karton, 4 kartony/opakowanie

Krażki ściernie 3M™ Hookit™ Soft i Easy



Krażek ścierny 3M™ Hookit™ Soft Gold 288U, 150 mm, 15-otworowy, 25 krażków/karton, 6 kartonów/opakowanie

Nr produktu	41087	41089	41090	41091	41092
Gradacja	320	400	500	600	800

Podłoże piankowe



Krażek ścierny 3M™ Hookit™ Soft Gold 288U, 150 mm, wielootworowy, 25 krażków/karton, 6 kartonów/opakowanie

Nr produktu	41137	41139	41140	41141	41142
Gradacja	320	400	500	600	800

Podłoże piankowe



Krażek ścierny 3M™ Hookit™ Easy Gold 288U, 150 mm, 15-otworowy, 50 krażków/karton, 6 kartonów/opakowanie

Nr produktu	41095	41097	41098
Gradacja	320	400	500

Podłoże lateksowe

Arkusze ściernie i arkusze ściernie w rolce 3M™ Gold

Wszechstronne arkusze ściernie i arkusze ściernie w rolce 3M™ Gold doskonale nadają się do szlifowania ręcznego, z blokiem szlifierskim i szlifierką mimośrodową. Są dostępne w różnych rozmiarach i gradacjach, gotowe do efektywnego wykorzystywania w warsztacie blacharskim.



Arkusze ściernie 3M™



Arkusze ściernie 3M™ Gold 288U, 229 mm x 280 mm — bez otworów, 50 arkuszy/karton, 5 kartonów/opakowanie

Nr produktu	12552	12549	12547	12546	12545	12544	12543	12541	12539	12538	12537	12536
Gradacja	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

Arkusze ściernie w rolce 3M™



Arkusze ściernie w rolce 3M™ Gold 288U, 115 mm x 50 m, 2 rolki/opakowanie

Nr produktu	44400	44398	44397	44396	44395	44394	44393	44392
Gradacja	80	120	150	180	220	240	320	400

Arkusze ściernie w rolce 3M™ Hookit™



Arkusze ściernie w rolce 3M™ Hookit™ Gold 288U, 70 mm x 12 m, 5 rolek/opakowanie

Nr produktu	02768	02769	02770	02771	02772	02773	02774
Gradacja	80	120	150	180	220	240	320



Arkusze ściernie w rolce 3M™ Hookit™ Gold 288U, 115 mm x 12 m, 3 rolki/opakowanie

Nr produktu	12799*	12798	12797	12795	12793	12792	12791	12790	12789
Gradacja	40	80	120	150	180	220	240	320	400

*Rolka o gradacji 40 ma długość 8 m




Gąbka ścierna na rolce do szlifowania ręcznego 3M™ Soft Gold 288U, 114 mm x 25 m, perforowany, 4 rolki/opakowanie

Nr produktu	40330	40331	40333	41218	41242	41243	41244	41245
Gradacja	150	180	240	320	400	500	600	800

Uwaga: Aby zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami i zamiennikami istniejących materiałów ściernych 3M™ Gold, skorzystaj z kodu QR na odwrocie.

Materiały ścierne Premium



Materiały ścierne 3M™ Cubitron™ II

z technologią precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M™, zapewniających najwyższą jakość szlifowania i żywotność.

Szybkość szlifowania




Żywotność krążka



Odprowadzanie pyłu



Materiały ścierne Advanced



Materiały ścierne 3M™ Blue

wykorzystują specjalnie opracowaną ceramiczną mieszkankę mineralną, zapewniającą doskonałe połączenie parametrów użytkowych i wartości.

Szybkość szlifowania




Żywotność krążka



Odprowadzanie pyłu



Materiały ścierne Standard



Materiały ścierne 3M™ Gold

to prawdziwe klasyki, sprawdzające się od wielu dekad — teraz w przeprojektowanej wersji, zapewniającej lepsze szlifowanie i dłuższą żywotność.

Szybkość szlifowania



Żywotność krążka



Odprowadzanie pyłu



Zeskanuj kod QR, aby zapoznać się z pełną ofertą wszystkich **NOWYCH** materiałów ściernych 3M™ Gold 288U,

które zastępują dotychczasowe materiały ścierne 3M™ Gold 255P i 216U



Odkryj kompletne rozwiązanie do czystego szlifowania - System Clean Sanding 3M™

Elektryczne narzędzia



Pneumatyczne narzędzia



Odkurzacze do odsysu pyłu



Odkurzacze do odsysu pyłu

33759	Odkurzacz do odsysu pyłu 3M™, 45 litrów, 230 V, wtyczka typu F, klasa L
33785	Odkurzacz do odsysu pyłu 3M™, 45 litrów, 230 V, wtyczka typu F, klasa M
33758	Odkurzacz do odsysu pyłu 3M™, 30 litrów, 230 V, wtyczka typu F, klasa L
33786	Odkurzacz do odsysu pyłu 3M™, 30 litrów, 230 V, wtyczka typu F, klasa M

Szlifierki mimośrodowe

33797	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 3M™, 75 mm, oscylacja 2,5 mm
38505	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 3M™, 75 mm, oscylacja 5 mm
33632	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 3M™, 150 mm, oscylacja 2,5 mm
33633	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 3M™, 150 mm, oscylacja 5 mm
33634	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 3M™, 150 mm, oscylacja 8 mm
33796	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 3M™ na arkusze ściernie, 198 × 70 mm
33807	Elektryczna szlifierka mimośrodowa 3M™, 75 mm, oscylacja 2,5 mm, 230 V
33801	Elektryczna szlifierka mimośrodowa 3M™, 150 mm, oscylacja 2,5 mm, 230 V
33780	Elektryczna szlifierka mimośrodowa 3M™, 150 mm, oscylacja 5 mm, 230 V



3M Poland
Dział produktów do napraw blacharsko-lakierniczych
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
+48 22 739 60 00
www.3M.pl/naprawa-auta

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3M.pl/aad-info

© 3M 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3M, Cubitron i Hookit są znakami towarowymi 3M Company. OMG2016678