

# 3M DI-NOC™ Architectural Finishes

## Standard Products

Eco Series RC	Oxidized Metal	Black Iron	Premium Metal	Metallic Palette
Metal	Stone	Concrete	Mortar	Fresco
Stucco	Terracotta	Ceramic	Brick	Tiled Design
Leather	Suède	Textile	Abstract	Carbon
Premium Wood	Dry Wood	Plank Design	Chipboard	Metallic Wood
Fine Wood	Wood Grain Palette	Wood Grain	Wood Grain Gloss	Solid Color

## Functional Products

AR Series	Antiviral Series	NEO Series	EXR Series	Whiteboard Series
DG Series				



# 3M™ DI-NOC™

## Architectural Finishes

2026-

### 本誌 掲載チップの見方



- ① — WG-000 アッシュ/タモ 板証  ③
- ④ —  WG-000AR ②

### WG-000AR

シリーズ名 番号 副番 (機能製品シリーズ名、補足情報等)

- ① 掲載チップの品番
- ② 補足説明アイコン
- ③ 新製品
- ④ 機能製品アイコン、品番

本書に掲載の施工例写真における製品の色合いは照明や環境によって現物と異なる場合があります。また、同柄・近似色として併記している機能製品品番の柄は、スタンダード製品品番\*と同一ですが、色味や質感・エンボスが異なる場合がありますので、実際の見え方はサンプルにてご確認ください。

※スタンダード製品とは、機能製品 (AR、抗ウイルス・抗菌、NEO、TIL、EXR、ホワイトボード、IL、DG シリーズ) 以外を指します。機能製品品番の中には、スタンダード製品品番のラインアップがない品番があります。

### 補足説明アイコン一覧

-  約3~5年の屋外耐候性\*を有します。
-  約3~5年の屋外耐候性\*を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
- B** ブラックボード用途として、チョークで書き消し可能な品番です。
-  3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。
-  選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-17『シリーズ別 選定・施工にあたってのご注意』を参照ください。

### 機能製品アイコン一覧

-  **ARシリーズ：**  
耐傷性に優れたフィルム
-  **抗ウイルス・抗菌シリーズ：**  
付着したウイルス・菌の減少に効果を発揮するフィルム
-  **EXRシリーズ：**  
約10年の屋外耐候性のあるフィルム\*
-  **NEOシリーズ：**  
抗菌・防カビ性能のある水廻りに適したフィルム
-  **DGシリーズ：**  
ガラス越しに多彩なデザインを表現できるフィルム

\*耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

この見本帳は、リサイクル素材  
(古紙パルプ配合率 50%再生紙)、  
植物油インキを使用しています。



# WHAT IS A MASTERPIECE?

A masterpiece improves the lives of all who experience it. They are the objects of beauty inspired by nature and materials at hand — wood, textile, stone, leather, metal — and are limited only by the imagination of the master. 3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes bring you the beauty of hundreds of natural elements with additional designs to inspire your masterpiece. We use advancements in science, so you can capture the world's natural beauty without sacrificing your creative ideals.

We're not only inspired by nature, but we strive to protect it by challenging ourselves to develop more sustainable solutions without sacrificing on beauty. Our latest innovations contain select designs with a release liner made from 40% recycled paper content and new terra tone designs made in part from crushed seashells. With 3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes, you can create a stunning new space quickly and easily, extending the life of fixtures or breathe new life into an existing space almost overnight. The non-porous surface of 3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes is not just beautiful, but easy to maintain, clean and disinfect. There are no boundaries. No limits. Only your imagination. Create your masterpiece.

“マスターピース”はすべての人の生活を向上させます。


“マスターピース”は、木や石、金属などの自然物、そして、織物、レザーなどの手仕事に触発された美しさであり、作り手の想像力によって作り上げられた唯一無二のデザインです。3M™ ダイノック™ フィルムは、錆や黒皮鉄、希少な大理石やビンテージウッド、フレスコやモルタル仕上げなどの最新のトレンドを取り入れた新デザインを追加し、トータル1,000を超えるデザインバリエーションをご用意しています。

私たちは自然からインスピレーションを得るだけでなく、美しさを犠牲にすることなく、より持続可能なソリューションを開発することに挑戦し、自然環境を守る努力を続けています。当社の最新のイノベーションにより、リサイクルPET樹脂と貝殻を材料の一部に再利用し、美しいアースカラーが魅力のEcoシリーズ RC や、古紙パルプ配合率40%の再生紙を使用した剥離紙の導入を始めました。3M™ ダイノック™ フィルムの無孔質な表面は、美しいだけでなく、メンテナンス、清掃、消毒が簡単です。新しい空間をすばやく、簡単に作り上げることができ、耐久性に優れたロングライフ製品です。また、既存の下地の大規模な取り壊しやそれに伴う廃棄物の発生、ビジネスの中断を最小限に抑えながら、短期間で空間を一新することも可能です。

限界はありません。あなたの想像力のままに。

もっとデザインを、自由に—— 3M™ ダイノック™ フィルム






## Contents

### Functional Products :

- 6 ARシリーズ
- 8 抗ウイルス・抗菌シリーズ
- 10 NEOシリーズ
- 12 EXRシリーズ
- 14 ホワイトボードシリーズ
- 15 DGシリーズ



### Standard Products :

- 20 Eco Series RC
- 22 Oxidized Metal
- 26 Black Iron
- 28 Premium Metal
- 30 Metallic Palette
- 32 Metal
- 34 Stone
- 38 Concrete / Mortar
- 42 Fresco / Stucco
- 44 Terracotta / Ceramic
- 46 Brick / Tiled Design
- 48 Leather / Suède
- 50 Textile
- 52 Abstract / Carbon
- 56 Premium Wood
- 58 Dry Wood
- 62 Plank Design / Chipboard
- Metallic Wood
- 64 Fine Wood
- 72 Wood Grain Palette
- 74 Wood Grain
- 76 Wood Grain Gloss
- 78 Solid Color





5




6



**Do more  
with your designs**

- 1 PW-2305MT [柱面]
- 2 DW-1883MT [天井]
- 3 AE-2154 [壁面]
- 4 SU-2234MT [壁面]
- 5 ME-388 [天井]
- 6 ME-2025 [什器] / AE-2162MT [壁面] / ME-1225 [エレベーター上部パネル]
- 7 VM-1694 [左壁面]
- 8 特注品 [壁面]
- 9 ME-2558 [壁面]





3M™ ダイノック™ フィルム

# ARシリーズ (キズ防止フィルム)

擦り傷、引っかき傷が付きにくく、美しさが長持ちするフィルムです。  
台車や靴などが触れる傷付きやすい部分に適しています。



施工事例

## 耐傷性・耐摩耗性について

### 性能比較


品番	FW-1022AR 傷防止構造あり	FW-1022 傷防止構造なし
鉛筆硬度	9H	HB
耐摩耗性		
	8,000回転後の評価 目視で柄はまだ消えていない	目視で柄が消失

#### 《評価方法》

鉛筆硬度：試験方法は  
JIS K 5600-5-4 (荷  
重750g)に準拠し、9H  
(硬)⇔6B(軟) 17段  
階評価。  
耐摩耗性：摩耗輪 (CS-  
17、1kg)による摩耗試  
験を実施。8,000回転  
後を目視で外観観察。  
結果はあくまで代表値  
であり、全ての製品性  
能を保証するものでは  
ありません。



ME-2297AR **NEW**



品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-AR, BW-AR, CH-AR FA-AR, FW-AR, ME-AR PA-AR, PT-AR, SE-AR ST-AR	W1,220mm x L25m	¥11,600/㎡※
PS-AR	W1,220mm x L25m	¥7,600/㎡※

※特殊掛率品



ME-433AR



AE-1632AR



ST-1914AR マーブル

**NEW**



AE-2163AR

**NEW**



ST-736AR マーブル



PT-345AR



SE-567AR




FA-1526AR



SE-568AR



SE-010AR



ST-1919AR サンドストーン

**NEW**



ST-2171AR チェッポ(堆積岩)

**NEW**



AE-2153AR

**NEW**



AE-2167AR

**NEW**



AE-1632AR



AE-1634AR


**NEW**



FA-1678AR



FA-1527AR



PS-051AR

**NEW**



PS-055AR

**NEW**




PS-057AR

**NEW**



PS-058AR


**NEW**




PS-001AR



PS-002AR




PS-005AR



PS-006AR

**B**



PS-007AR

**B**



PS-008AR

**B**



PS-003AR



PS-004AR

**B** PS-006AR、PS-007AR、PS-008ARは、ブラックボード用途として黒板のようにチョークで書き消すことも可能です。

チョークの書き消し専用です。マーカー(ペン)での書き消しはできません。  
チョークを消す際は、スコッチ・ブライト™ マイクロファイバークロスでチョークをよく取り除いた上で丁寧に水拭きした後、乾拭き十分に表面を乾燥させてください。



3M™ ダイノック™ フィルム

## 抗ウイルス・抗菌シリーズ

表面に抗ウイルス・抗菌加工を施したフィルムです。一般社団法人抗菌製品技術協議会（SIAA）の安全性基準に適合した、抗ウイルス・抗菌加工認証製品で、建具やトイレブース、エレベーターなど日常的に手が触れる場所に適した製品です。万一の拭き残しや清掃後にウイルスや菌が付着する場合などでも、表面の抗ウイルス・抗菌コーティングにより、製品上の特定ウイルスを減少させ、特定菌の増殖を抑制します。

### 抗ウイルス性能



SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。登録番号：JP0613289X0001L

### 抗ウイルス試験

24時間後のウイルスAの残存ウイルス量



24時間後のウイルスBの残存ウイルス量



試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター（QTEC） 試験方法：ISO21702法  
試験ウイルス：ウイルスA（エンペロープ※1あり）/ウイルスB（エンペロープ※1なし）


### 抗菌性能




SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。登録番号：JP0123289X0001H

### 抗菌試験

24時間後の菌Cの生菌数の変化



24時間後の菌Dの生菌数の変化



試験機関：一般財団法人ボケン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801法（ISO22196法）  
試験菌：菌C/菌D

※1 ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンペロープがない場合は、エンペロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと言われています。

※2 PFU（Plaque-forming unit）、CFU（Colony-forming unit）の略。プラーク数やコロニー数から測定したウイルス数あるいは菌数の指標。

### 耐薬品性

各種洗浄剤・消毒剤を使った拭き掃除を想定した耐久性試験の結果、外観および抗ウイルス性能に大きな影響がないことを確認しています\*。

	中性洗剤	0.1%次亜塩素酸ナトリウム	塩化ベンザルコニウム
AE-2153PV 試験前			
AE-2153PV 試験後			

※試験条件：摩耗試験機にて500g荷重をかけて、各消毒剤を用いて10往復×10セットで試験を実施。試験後の外観（水拭き後）および抗ウイルス性能（試験方法：ISO21702、結果：活性値2以上）を確認。清掃用の洗浄剤・消毒剤は用法用量に従い希釈してご使用ください。エタノールでの消毒は、表面の艶が変化しますが、本条件の試験では抗ウイルス性能が維持されることを確認しています。上記結果は実験結果を示すものであり、あらゆる洗浄剤・消毒剤について効果を保証するものではありません。使用する洗浄剤・消毒剤によっては拭き跡が残ることがあります。

### 注意事項

- ・上記試験データは3M™ ダイノック™ フィルム 抗ウイルス・抗菌シリーズの実測値であり保証値ではありません。また、実際の使用環境で同様の効果を保証するものではありません。
- ・試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。
- ・抗ウイルス・抗菌シリーズは医薬品ではありません。
- ・抗ウイルス・抗菌シリーズは病気の治療や予防を目的としたものではありません。
- ・抗ウイルス・抗菌シリーズには空気中のウイルス・菌の吸着を促進したり、減少させたりする効果はありません。表面に付着したウイルス・菌に効果を発揮します。
- ・抗ウイルス・抗菌シリーズは抗菌製品技術協議会（SIAA）の安全性基準に適合しています。
- ・日本国外では対象国の法令等によって販売・使用が制限される場合があります。

■表面の質感・エンボスは同柄のスタンダード製品品番やMTシリーズとは異なりますので、ご採用前にサンプルにてご確認ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-PV, CN-PV, DW-PV FW-PV, LE-PV, NU-PV SI-PV, WG-PV	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡※


※特殊掛率品



DW-2197PV ウォールナット 板証



1 DW-2208PV 2 NU-1793PV 3 ME-2285AR



WG-1709PV ウォールナット 柱目



WG-1141PV チーク 板証



DW-1993PV オーク 柱目



DW-1875PV チェスナット/栗 柱目



FW-1977PV チェスナット/栗 柱目



DW-1903PV アッシュ/タモ 板証



FW-1256PV オーク 板証



FW-1262PV メイプル 板証




DW-2208PV オーク 板証



NU-1791PV



1 AE-2153PV 2 CN-1621PV 3 DW-1875PV



LE-2180PV



NU-1793PV



SI-1686PV



AE-1913PV スムースモルタル



AE-2153PV 黒左官



LE-2181PV



CN-1621PV コンクリート



CN-1622PV コンクリート



3M™ ダイノック™ フィルム

## NEOシリーズ (水廻り用フィルム)



施工事例

抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに最適なフィルムです。

### 抗菌・防カビ性

試験\*で性能を確認した抗菌・防カビ仕様です。

※ 抗菌性試験 : JIS Z 2801 : 2012

かび抵抗性試験 : JIS Z 2911 : 2018

#### 抗菌性試験

無加工試験片とNEOシリーズの比較イメージ



無加工試験片

NEOシリーズ

- ・抗菌・防カビ性の詳細は表紙裏の冊子のP.26をご参照ください。
- ・3M™ ダイノック™ フィルムは医薬品ではありません。病気の治療や予防を目的としたものではありません。
- ・日本国外では対象国の法令等によって販売・使用が制限される場合があります。

### 下地に合わせて選べるラインアップ

#### フラットな壁面・天井に最適

3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ 壁・天井用

ユニットバスの壁・天井などの平らな面に施工します。  
貼るだけで素早く美しいリフォームが実現します。



NU-1786NEO

### スピーディーな施工


一坪程度の浴室の場合、おおよそ1~2日間で施工が可能です。  
取り壊しによる騒音も抑えられ、廃材も少ない工法でリニューアルを実現します。



ザ・プリンス パークタワー東京 壁面 / FW-1259NEO

#### タイル壁面に最適

3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ タイル壁用



☐ PS-012TIL  
(旧品番: TIL-R012)

貼るだけですばやく美しいリフォームが実現します。  
タイル壁面に直接貼れるので、費用も時間も節約できます。  
目地の汚れをさっと落とせるのでお手入れが簡単です。









ST-024TIL

# 壁・天井用 / タイル壁用

[F]: フラット面用 [T]: タイル面用

カテゴリ	品番	ロールサイズ	材料設計価格
壁・天井用	AE-NEO, FA-NEO, NU-NEO ST-NEO, WG-NEO	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡※
	FW-NEO	W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡※
	PS-NEO	W1,220mm x L50m	¥5,400/㎡※
タイル壁用	AE-TIL, FA-TIL, PT-TIL, ST-TIL	W1,220mm x L30m	¥13,200/㎡※
	PS-TIL	W1,220mm x L30m	¥12,100/㎡※

※特殊掛率品

 [F] PS-009NEO (旧品番: NEO-R002) 単色	 [F] PS-010NEO (旧品番: NEO-R003) [T] PS-010TIL (旧品番: TIL-R003) 単色	 [F] FA-017NEO (旧品番: NEO-R619G) 抽象	 [F] PS-012NEO (旧品番: NEO-R012) [T] PS-012TIL (旧品番: TIL-R012) 単色	 [F] PS-011NEO (旧品番: NEO-R006) 単色	 [F] PS-013NEO (旧品番: NEO-R037) 単色	 [F] PS-014NEO (旧品番: NEO-R038) 単色
 [F] ST-024NEO (旧品番: NEO-R454) [T] ST-024TIL (旧品番: TIL-R454) 石目		 [F] AE-1632NEO (旧品番: NEO-R617) [T] AE-1632TIL (旧品番: TIL-R617) 石目	 [F] ST-736NEO (旧品番: NEO-R401) [T] ST-736TIL (旧品番: TIL-R401) 石目	 [T] PT-346TIL (旧品番: TIL-R613) 抽象	 [F] FA-1527NEO (旧品番: NEO-R615) 石目	 [F] FA-1526NEO (旧品番: NEO-R614) 石目
 [F] FW-1139HNEO (旧品番: NEO-R215H) ホウノキ〈横〉板柱	 [F] ST-1195NEO (旧品番: NEO-R403) [T] ST-1195TIL (旧品番: TIL-R403) 石目	 [T] FA-021TIL (旧品番: TIL-R630) 抽象	 [T] FA-020TIL (旧品番: TIL-R629) 抽象	 [F] NU-1786NEO (旧品番: NEO-R640) 布/テキスタイル	 [F] FA-1528NEO (旧品番: NEO-R616) 石目	 [F] AE-1633NEO (旧品番: NEO-R618) 石目
 [F] FW-1256NEO (旧品番: NEO-R216) オーク 板柱	 [F] FW-1130HNEO (旧品番: NEO-R213H) オーク〈横〉板柱	 [F] FW-1265NEO (旧品番: NEO-R218) エルム 板柱	 [F] FW-1259NEO (旧品番: NEO-R217) アッシュ 板柱	 [F] FW-1735HNEO (旧品番: NEO-R220H) ウォールナット〈横〉プランク	 [F] FW-609HNEO (旧品番: NEO-R212H) ウォールナット〈横〉板柱	 [F] WG-022NEO (旧品番: NEO-R223) オーク 板柱

サンプルは、壁・天井用のフィルムが貼付されていますが、タイル壁用も同柄です。

# 床用

床がフラット **3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ**  
表面がざらざらとした加工のエンボスタイプです。

 FLE-R490 エンボスタイプ	 FLE-R633 エンボスタイプ	 FLE-R643 エンボスタイプ
--	--	--

カテゴリ	品番	ロールサイズ	材料設計価格
床用	FLE	W1,220mm x L25m エンボス有効幅 W1,150mm	¥15,400/㎡※

※特殊掛率品



3M™ ダイノック™ フィルム

**EXRシリーズ** (屋外耐候性フィルム)

施工事例

約10年の屋外耐候性のあるフィルムです。

ビルの外装、ルーバー、軒天、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。

EXRシリーズは、EXシリーズの後継品です。

屋外耐候性は使用環境などの影響を受けます。10年間の屋外耐候性を保証するものではありません。

**優れた耐候性**

約10年の屋外耐候性を持つ3M™ ダイノック™ フィルムです。表面の特殊加工により、フィルムの劣化をおさえます。当社独自の促進試験において、当社換算で10年相当経過後も色の変色はほとんどありません。

試験前



試験後



当社換算で10年相当時

**優れた接着性**

ヒートサイクル試験 (-30℃～80℃×4週間) など各種養生条件下でもフィルムの剥がれ、および著しい接着力の低下は確認されず、旧品において20年以上の施工実績があります。



太陽ビル (3M™ ダイノック™ フィルム EXRシリーズの旧品を施工)

**豊富なラインアップ**

金属調や石目調など、外装に適したデザインバリエーションがさらに充実。建物のイメージや用途に合わせて、幅広い選択肢の中からお選びいただけます。

**アプリケーション例**

外壁、ルーバー、軒天など多様な外装部位に施工可能です。

一般住宅の屋外玄関ドアには、3M™ ダイノック™ フィルム WDシリーズ (玄関ドア用フィルム) をお勧めします。詳細は、WDシリーズの見本帳をご確認ください。



外壁



ルーバー



軒天











3M™ ダイノック™ フィルム EXRシリーズの旧品を施工

① 3次元曲面に施工する際はご注意ください。施工を避けていただく製品です。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-EXR, FA-EXR, ST-EXR	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※
DW-EXR, FW-EXR, ME-EXR	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LE-EXR, WG-EXR	W1,220mm×L50m	¥9,400/㎡※
PS-EXR	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡※

※特殊掛率品

 WG-960EXR <b>NEW</b> (WG-960EXの後継品)	 FW-1129EXR <b>NEW</b> (FW-1129EXの後継品)	 FW-1214EXR <b>NEW</b> (FW-1214EXの後継品)	 WG-1144EXR <b>NEW</b> (WG-1144EXの後継品)	 FW-1023EXR <b>NEW</b> (FW-1023EXの後継品)	 DW-2219EXR <b>NEW</b>	 DW-2221EXR <b>NEW</b>
 DW-2472EXR <b>NEW</b>	 DW-2473EXR <b>NEW</b>	 WG-1143EXR <b>NEW</b> (WG-1143EXの後継品)	 FW-236EXR <b>NEW</b> (FW-236EXの後継品)	 FW-1122EXR <b>NEW</b> (FW-1122EXの後継品)	 FW-7011EXR <b>NEW</b> (FW-7011EXの後継品)	 DW-2211EXR <b>NEW</b>
 DW-2208EXR <b>NEW</b>	 WG-1140EXR <b>NEW</b> (WG-1140EXの後継品)	 DW-1891EXR <b>NEW</b>	 FW-7008EXR <b>NEW</b> (FW-7008EXの後継品)	 FW-1022EXR <b>NEW</b> (FW-1022EXの後継品)	 FW-1113EXR <b>NEW</b> (FW-1113EXの後継品)	 FW-609HEXR <b>NEW</b> (FW-609HEXの後継品)
 FW-1123EXR <b>NEW</b> (FW-1123EXの後継品)	 FW-233EXR <b>NEW</b> (FW-233EXの後継品)	 FW-1124EXR <b>NEW</b> (FW-1124EXの後継品)	 FW-7006EXR <b>NEW</b> (FW-7006EXの後継品)	 DW-2214EXR <b>NEW</b>	 FW-1801EXR <b>NEW</b> (FW-1801EXの後継品)	 FW-640EXR <b>NEW</b> (FW-640EXの後継品)
 FW-650EXR <b>NEW</b> (FW-650EXの後継品)	 FW-887EXR <b>NEW</b> (FW-887EXの後継品)	 WG-7024EXR <b>NEW</b> (WG-7024EXの後継品)	 FW-651EXR <b>NEW</b> (FW-651EXの後継品)	 FW-330EXR <b>NEW</b> (FW-330EXの後継品)	 FW-627EXR <b>NEW</b> (FW-627EXの後継品)	 FW-324EXR <b>NEW</b> (FW-324EXの後継品)
 ME-2263EXR <b>NEW</b>	 ME-4039EXR <b>NEW</b> (PA-039EXの後継品)	 ME-4390EXR <b>NEW</b> (PA-390EXの後継品)	 ME-4181EXR <b>NEW</b> (PA-181EXの後継品)	 ME-2556EXR <b>NEW</b>	 ME-2173EXR <b>NEW</b>	 PS-4007EXR <b>NEW</b> (ME-007EXの後継品)
 ME-4854EXR <b>NEW</b> (PA-1854EXの後継品)	 ME-4389EXR <b>NEW</b> (PA-389EXの後継品)	 ME-2553EXR <b>NEW</b>	 ME-2556EXR <b>NEW</b>	 ME-2173EXR <b>NEW</b>	 ME-2174EXR <b>NEW</b>	
 AE-1632EXR <b>NEW</b> (AE-1632EXの後継品)	 AE-1913EXR <b>NEW</b>	 AE-1635EXR <b>NEW</b> (AE-1635EXの後継品)	 AE-2162EXR <b>NEW</b>	 ST-2171EXR <b>NEW</b>	 FA-1530EXR <b>NEW</b> (FA-1530EXの後継品)	
 AE-1633EXR <b>NEW</b>	 AE-1634EXR <b>NEW</b> (AE-1634EXの後継品)	 AE-1635EXR <b>NEW</b> (AE-1635EXの後継品)	 AE-2162EXR <b>NEW</b>	 ST-2171EXR <b>NEW</b>	 LE-703EXR <b>NEW</b> (LE-703EXの後継品)	
 PS-959EXR <b>NEW</b> (PS-959EXの後継品)	 PS-090EXR <b>NEW</b> (PS-090EXの後継品)	 ST-2170EXR <b>NEW</b>	 ST-2533EXR <b>NEW</b>	 ST-2534EXR <b>NEW</b>	 ST-2542EXR <b>NEW</b>	 ST-442EXR <b>NEW</b> (ST-442EXの後継品)
 PS-3869EXR <b>NEW</b>	 PS-3096EXR <b>NEW</b>	 ST-2541EXR <b>NEW</b>	 ST-2533EXR <b>NEW</b>	 ST-2534EXR <b>NEW</b>	 ST-2536EXR <b>NEW</b>	 ST-2538EXR <b>NEW</b>

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K



3M™ ダイノック™ フィルム

## ホワイトボードシリーズ



施工事例

壁やパーティションに貼ることのできるホワイトボードフィルムです。  
貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WH-111	W1,250mm × L30m	¥12,100/㎡※
WH-200	W1,220mm × L30m	¥12,100/㎡※
PWF-500	W1,220mm × L30m	¥13,200/㎡※
IL-1852	W1,220mm × L50m	¥6,400/㎡
PS-006AR/007AR/008AR	W1,220mm × L25m	¥7,600/㎡※

※特殊仕様品

書く

## ホワイトボード用途




## 3M™ ダイノック™ フィルム ホワイトボードシリーズ


WH-111 (折り曲げ不可、平面のみ)

WH-200 (折り曲げ可、目地に追従可能)

光沢タイプで快適な消去性を持つホワイトボード専用フィルムです。ホワイトボードの書き消しの機能を重視される方にお勧めです。



WH-111



WH-200

書く・映す

## ホワイトボード／スクリーン用途




## 3M™ ダイノック™ フィルム ホワイトボードシリーズ

PWF-500

書く機能に加えプロジェクター投影のできるホワイトボードフィルムです。スクリーン設置の手間が省け、映った映像に情報を書き加えながらのプレゼンテーションや会議も可能です。

PWF-500 はスクリーン＋ホワイトボード機能を持った製品ですが、WH-111、WH-200よりも消去性は劣ります。スクリーン機能が必要ない場合はWH-111、WH-200を推奨します。



PWF-500

映す

## スクリーン／明るさ向上用途



## 3M™ ダイノック™ フィルム ILシリーズ

(明るさ向上フィルム)

IL-1852

高い反射率と光拡散機能を持ち、プロジェクターの画像をくっきりと投影できるフィルムです。書き消しのできるホワイトボード機能はありません。

## 反射光の減衰イメージ

5回の反射でもIL-1852は高い反射率を保ち、一般壁紙より部屋を明るく感じさせます。



3M™ ダイノック™ フィルム ILシリーズ (反射率95%)

5回目の反射で77%も明るさを維持します。



一般市販品壁紙 (反射率85%)

5回目の反射で44%まで明るさが落ちてしまいます。



IL-1852

書く

## ブラックボード用途




## 3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ

(キズ防止フィルム)


PS-006AR/007AR/008AR

黒板のようにチョークで書くことのできるフィルムです。オフィスやカフェ、子供部屋やリビングなどの壁面に貼ることで新たなコミュニケーションスペースが生まれます。


3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ(キズ防止フィルム)として販売している製品と同一製品です。



PS-006AR



PS-007AR



PS-008AR

## 製品ラインアップ

品番	書き消し機能	投影機能	折り曲げ加工	明るさ向上機能
WH-111	●			
WH-200	●		●	
PWF-500	▲	●	●	
IL-1852		●	●	●
PS-006AR/007AR/008AR	●*		●	

※チョークを消す際は、スコッチ・ブライト™ マイクロファイバークロスでチョークをよく取り除いた上で丁寧に水拭きした後、乾拭きし十分に表面を乾燥させてください。

3M™ ダイノック™ フィルム  
**DGシリーズ (デザインガラスフィルム)**



施工事例


品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA-DG, ST-DG	W1,220mm x L25m	¥12,700/㎡※
ME-DG, PA-DG, RT-DG	W1,220mm x L25m	¥13,800/㎡※
PS-DG	W1,220mm x L25m	¥7,600/㎡※

※特殊掛率品

ガラスの質感はそのままに3M™ ダイノック™ フィルムの多彩なデザインを表現できます。

**ガラス用フィルム**

デザインガラスフィルムの柄面（印刷面）に粘着剤があります。剥離フィルムを剥がして、ガラスに貼り付けることで3M™ ダイノック™ フィルムのデザインガラスが完成します。アクリル板等のプラスチック素材にも貼り付けできます。



当社からはフィルムだけの販売となります。ガラス貼付作業は専門の施工店で承ります。




FA-1161DG



ST-1831DG マーブル




ME-1716DG



ME-432DG



ME-1434DG



ST-1587DG グリジオカルネコ



PA-180DG




FA-1161DG



FA-1156DG



ME-379DG



RT-1827DG



PS-504DG

A

B

C

D

E

F

G

H


## 吸音パネル工法 不燃

有孔加工した3M™ ダイノック™ フィルムを表面材として、背後にグラスウールを配置したパネル形状に加工してから壁面や天井に取り付ける工法です。この吸音効果により残響時間を低減させることができ、音環境の改善に役立ちます。施工後の外観は、厚さ6mmのシャープなエッジの板を透かし目地で貼ったような仕上がりとなり、Dボード工法と組み合わせた施工も可能です。不燃材料大臣認定番号：NM-3356（構成：塩化ビニル系樹脂フィルム張／ガラス繊維クロス）スリーエム ジャパンは工法提案と施工会社の紹介をしています。詳細につきましては当社営業担当者までお問い合わせください。



その他技術データの詳細についてはこちらをご覧ください。▶


技術資料



有孔加工したFW-7011



有孔加工したFW-338



断面イメージ図

## Dボード工法 不燃

3M™ ダイノック™ フィルムを当社特約店・施工業者の工場にてケイ酸カルシウム板等にラミネート加工してから、壁面に取り付ける工法です。高品質で工期を短縮できます。

- 工場貼りすることにより、均一で美しい仕上がりになります。
- 採寸したパネルを貼るだけなので、省廃材で工期を短縮できます。

推奨基材 ケイ酸カルシウム板（比重 0.8 以上）  
ダイライト® 6FAL（厚さ 6mm）

対応サイズ 最大幅：1,150mmまで 最長：2,700mmまで 厚み：6mm

スリーエム ジャパンは工法提案と施工会社の紹介をしています。詳細につきましては当社営業担当者までお問い合わせください。対応サイズは標準的なものです。

※ダイライトは大建工業株式会社の登録商標です。




詳しくはこちらをご覧ください。▶

カタログ

施工事例

### 断面図



Dボード工法はフィルムを直貼りするより、十字目地をシャープなエッジで再現できます。

FW-1123

※1 使用可能な下地材の例 石膏ボード（推奨 12.5mm 以上）

※2 使用可能なテープの例 3M™ ポリエチレンフォームテープ MIX-313

3M™ ダイノック™ フィルムを貼付したパネルを下地材に固定する際にコニシ株式会社のボンド TM 工法を採用する場合は下記をご参照ください。

<https://www.bond.co.jp/bond/catalog/pdf/download/1000230>



# サステナビリティと3Mのサイエンス

3M™ ダイノック™ フィルムの4つのポイント

- 1 輸送エネルギー・時間・コストの削減
- 2 施工エネルギー・廃棄物の削減
- 3 優れた質感表現技術による天然資源の保護
- 4 ロングライフ製品 (優れた耐久性・メンテナンス性)

## 1. 輸送エネルギー・時間・コストの削減

「3M™ ダイノック™ フィルム」は、薄くて軽く柔軟なフィルム製品のため、ロール状にまとめコンパクトなカートンでの輸送が可能です。そのため、他の建材に比べ、一度に大量の数量を運ぶことができ、輸送時の使用エネルギー・時間・コスト・人工の削減に役立ちます。




輸送時における一般的なパネル建材と3M™ ダイノック™ フィルムの数量の比較  
外形寸法を同じ条件で比較した場合



## 2. 施工エネルギー・廃棄物の削減

簡易施工が可能な特殊な粘着技術を採用し、短期間で効率的な施工が行えます。養生時間も不要で、騒音や匂いの発生も抑えられるため、施工にかかるエネルギーやゴミの削減に役立ちます。また、改修時にも、下地の大規模な取り壊しやそれに伴う廃棄物の発生を最小限に抑えることが可能で、ビジネスの中断を最小限に抑えながら、短期間で空間を一新することが可能です。



単純埋め立て廃棄物ゼロを達成  
製造拠点であるスリーエム ジャパン プロダクツ株式会社 山形工場では、2005年11月以降単純埋め立て廃棄物ゼロを達成しています (2025年9月時点)。

## 3. 優れた質感表現技術による天然資源の保護

木の伐採や採石などの制限や不足、サプライチェーンの問題、材料価格の高騰など天然資源を使用した建材には多くの課題があります。「3M™ ダイノック™ フィルム」は、高度な技術が生み出す上質な質感と優れたメンテナンス性で、自然素材をフィルムに置き換えることで、天然資源と環境保護に貢献します。



## 4. ロングライフ製品 (耐久性・メンテナンス性)

高い耐久性と柔軟性を合わせもつフィルム組成と、多用途に対応出来る粘着剤技術を組合せた最適な製品設計を実現し、50年以上の採用実績があります。さらに不燃認定※1を取得しており、内装制限のある建築用途に幅広くご使用いただけます。耐薬品性も高い※2ため日々のクリーニングでも表面が劣化しづらく、美観を維持することが可能です。

※1 一部シリーズを除く。詳細は表紙裏の冊子 P.6 をご参照ください。  
※2 詳細は表紙裏の冊子 P.5 をご参照ください。





# DI-NOC™

Architectural Finishes

- 1 PW-2327MT
- 2 ME-2353
- 3 ST-2532MT
- 4 PW-2325MT
- 5 PS-2401MTRC
- 6 ME-2564
- 7 ME-2551
- 8 AE-2508
- 9 ST-2536MT
- 10 VM-2364
- 11 PS-2402MTRC
- 12 ME-2296AR



## New Products : Explore our most recent collections

3M™ ダイノック™ フィルムは、錆や黒皮鉄、希少な大理石やビンテージウッド、フレスコやモルタル仕上げなどの最新のトレンドを取り入れた新デザインを追加し、トータル1,000を超えるデザインバリエーションをご用意しています。



### Eco Series RC P.20~ Recycled Content Film

EcoシリーズRC“リサイクルコンテンツフィルム”は、ホタテ貝殻由来のバイオベース材料とペットボトル由来のリサイクルPET樹脂から作られた、美しいアースカラーのコレクションです。



### AR Series P.6~

ARシリーズ(キズ防止フィルム)は、擦り傷、引っかき傷が付きにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れる傷付きやすい部分に適しています。



### EXR Series P.12~

人気のナチュラルカラーの木目デザインや、外装デザインでニーズの高いオキシダイズドメタル、コンクリート調のデザインなど、最新のトレンドに合った26のデザインを新たに追加しました。さらに豊富になったラインアップで外装デザインの幅を広げます。



## Wood

P.55~

ウェルビーイングを意識した落ち着いた杢目やレトロな雰囲気のパインージュッドなどの新デザインを追加しました。WGシリーズには、木種/もくり(杢目 or 板杢)/カラー別を選びやすいパレットシリーズをご用意しました。



## Metal

P.22~

新パイブレーション、オプティカルメッシュ、オキシダイズドメタル、黒皮鉄調のデザインやブロンズ系のカラーなど、より本格的で洗練された金属デザインに対するニーズの高まりに応え、大幅にラインアップを拡充しました。



## Stone

P.34~

タイムレスな高級感を感じさせる自然素材として人気の高まっている石目に、新デザインを追加しました。透明感のあるオニキスやクォーツ、大理石、チェッポやトラバーチンのような堆積岩など、様々な石種をラインアップしました。



## Concrete, Stucco

P.38~

フレスコやスタッコ、モルタルや、コンクリート、テラコッタなど、原始的で素朴な温もりを感じる素材感と、熟練した職人の手仕事を合わせた新デザインをご用意しました。職人不足や不安定な仕上り、メンテナンスの難しさなど、自然素材を使用する際の課題を解消します。

3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes

# Eco Series RC - Recycled Content Film

Ecoシリーズ RC - リサイクルコンテンツフィルム



1

2

3

4

5

4

6

1 PS-2400MTRC

2 PS-2401MTRC

3 PS-2402MTRC

4 PS-2405MTRC

5 PS-2403MTRC

6 DW-2473MT


❗ 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。

## バイオベース材料とリサイクル材料から生まれた新しいEcoシリーズ RC 持続可能な未来を彩る、美しいアースカラーコレクションをあなたの空間に

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-MTRC	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡

EcoシリーズRC“リサイクルコンテンツフィルム”は、ホタテ貝殻由来のバイオベース材料とペットボトル由来のリサイクルPET樹脂から作られた、美しいアースカラーのコレクションです。表面には3M独自の特殊マットコーティング仕上げを施すことにより、より上質な素材感を表現しています。

### 製品構造



#### リサイクルPET樹脂

80%

透明フィルム層にペットボトル由来のリサイクルPET樹脂を約80%使用しています。



#### ホタテ貝殻パウダー

20%

着色フィルム層にホタテ貝殻由来のバイオベース材料を約20%使用しています。



#### 再生紙・バイオマスインキ

40%

剥離紙に古紙パルプ配合率約40%の再生紙を使用し、植物由来のバイオベース材料を約10%含むインクで印刷しています。



PS-2401MTRC テラコッタブラウン **NEW**



PS-2402MTRC セージグリーン **NEW**



PS-2400MTRC デザートサンド **NEW**



PS-2404MTRC タイムレスグレー **NEW**



PS-2403MTRC エアブルー **NEW**



PS-2405MTRC クラシックネイビー **NEW**



PS-2406MTRC ミッドナイトブラック **NEW**

#### ⚠️ 平滑下地・Dボード工法専用

平滑下地専用の製品です。石膏ボードやモルタル等のバテ処理を必要とする下地への施工は不陸が目立つためお勧めしません。金属やアルミパネルなど平滑な下地、またはDボード工法をお勧めします。  
他のスタンダード製品と取り扱いが異なりますので、表紙裏冊子P.12 シリーズ別選定・施工にあたってのご注意および製品説明書を必ずご確認ください。



製品説明書

A

B

C

D

E

F

G

Eco Series



1 ME-2554 2 ME-2556 3 ME-2559 4 WG-2450 5 ST-2541MT 6 ST-1914AR 7 DW-2473MT 8 ST-2171AR

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3〜5年の耐候性※を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

■EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

# Oxidized Metal

オキシダイズドメタル



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
LE	W1,220mm x L50m	¥8,700/㎡
ME	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
ME-EXR	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡※

※特殊掛率品



ME-2026 オキシダイズド



ME-1961 オキシダイズド



ME-2554 オキシダイズド

NEW



ME-2172 溶融亜鉛メッキ



ME-2556 銅板  
■ ME-2556EXR

NEW



ME-2555 オキシダイズド

NEW



ME-2024 真鍮



AE-1643 ピンテージ箔



ME-2025 真鍮



ME-2559 錆粉皮膜銅

NEW



LE-1109 メタリックレーザー



LE-1108 メタリックレーザー



A

B

Metal

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

6

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3~5年の耐候性※を有します。☀️約3~5年の耐候性※を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

🔧 EXRシリーズ：約10年※の屋外耐候性  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

# Oxidized Metal

オキシダイズドメタル



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME-RT	W1,220mm x L50m	¥9,700/m <sup>2</sup>
ME-EXR	W1,220mm x L50m	¥12,100/m <sup>2</sup> ※

※特殊掛率品



ME-2564 鋳

NEW



ME-2565 鋳

NEW



ME-2560 鋳粉皮膜鋼

NEW



ME-2562 硫化イブシ

NEW



ME-2022 硫化イブシ



ME-2173 銅燻  
ME-2173EXR



RT-1112 硫化イブシ



ME-2020 オキシダイズド



ME-2023 硫化イブシ



1 ME-2560 2 ME-2562 3 ME-2565 4 ME-2564

A

B

C


D

E

F

G

Metal



1

2

2

3

4

5

6

1 AE-2500MT 2 VM-2363 3 PS-2406MTRC 4 ME-2552 5 ME-2551 6 ME-2556

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3〜5年の耐候性\*を有しますが、🏠EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性

☑️DGシリーズ：ガラス用  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
※耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
耐候年数を保証するものではありません。

# Black Iron

黒皮鉄



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME、RT	W1,220mm x L50m	¥9,700/m <sup>2</sup>
RT-DG	W1,220mm x L25m	¥13,800/m <sup>2</sup> ※
ME-EXR	W1,220mm x L50m	¥12,100/m <sup>2</sup> ※

※特殊掛率品



ME-2561 鋳粉皮膜鋼

NEW



ME-2563 黒皮鉄

NEW



ME-2553 黒皮鉄  
🏠 ME-2553EXR

NEW



ME-2551 黒皮鉄

NEW



ME-2552 黒皮鉄(青焼き)

NEW




ME-2550 黒皮鉄

NEW



ME-2174 黒錆  
🏠 ME-2174EXR



RT-1827 黒皮鉄  
☑️ RT-1827DG



ME-2027 オキシダイズド

☀️



RT-1111 硫化イブシ

☀️



ME-1469 リン酸亜鉛メッキ

☀️

A

B

Metal

C

D

E

F

G

1

2

3

4

4

# Premium Metal

プレミアムメタル



大判柄画像  
はこちら

VMシリーズは、金属特有の高輝度な光沢感を再現するため、特殊金属層を含む素材を使用しています。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AM	W1,220mm×L50m	¥13,200/㎡
VM	W1,220mm×L25m	¥13,200/㎡



VM-2360 バイブレーション

① NEW



VM-2361 バイブレーション

① NEW



VM-2362 バイブレーション

① NEW



VM-2363 オプティカルメッシュ

① NEW



VM-2364 オプティカルメッシュ

① NEW



VM-2365 オプティカルメッシュ

① NEW



VM-2366 オプティカルメッシュ

① NEW



VM-1691 プラチナ箔

①



VM-1695 クロスヘアライン

①



VM-1487 クロスヘアライン

①



VM-1694 クロスヘアライン

①



VM-1488 クロスヘアライン

①



VM-1692 金箔

①



VM-305 ヘアライン

①



VM-1693 銅箔

①



VM-2035 ピンテージ箔

①



VM-2090 ピンテージ箔

①



AM-1700 メタルファブリック

①



VM-1489 クロスヘアライン

①



VM-2037 オキシダイズド

①

# Metallic Palette

メタリック パレット



大判柄画像  
はこちら



2024年以降に製造された3M™ ダイノック™ フィルム メタリックパレットシリーズ製品には、意図的に添加されたフタル酸系可塑剤は含まれていません。

Metal

A



ME-2261 セミマット



ME-2262 セミマット



ME-2263 セミマット  
ME-2263EXR



ME-2264 セミマット

B



ME-2271 ヘアライン



ME-2273 ヘアライン



ME-2274 ヘアライン

C



ME-2381AR ディープヘアライン

NEW



ME-2383AR ディープヘアライン

NEW



ME-2384AR ディープヘアライン

NEW



ME-2386AR ディープヘアライン


NEW

D



ME-2351 バイブレーション

NEW



ME-2353 バイブレーション

NEW



ME-2354 バイブレーション

NEW



ME-2356 バイブレーション

NEW

E



ME-2341 サークュラースクラッチ

NEW



ME-2343 サークュラースクラッチ

NEW



ME-2344 サークュラースクラッチ

NEW




ME-2346 サークュラースクラッチ

NEW


F



ME-2291AR ランダムライン



ME-2292AR ランダムライン



ME-2293AR ランダムライン




ME-2294AR ランダムライン



ME-2296AR ランダムライン

NEW

G



ME-2281AR オキシダイズド



ME-2282AR オキシダイズド



ME-2283AR オキシダイズド



ME-2284AR オキシダイズド



ME-2286AR オキシダイズド


NEW

H




OM-2393 オプティカルメッシュ

NEW



OM-2394 オプティカルメッシュ

NEW



OM-2396 オプティカルメッシュ

NEW



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
ME-AR	W1,220mm x L25m	¥11,600/㎡※
OM	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
ME-EXR	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡※

※特殊掛率品



ME-2265 セミマット



ME-2357 バイブレーション

**NEW**



ME-2295AR ランダムライン



ME-2297AR ランダムライン

**NEW**



ME-2285AR オキシダイズド



ME-2287AR オキシダイズド

**NEW**



1 ME-2351 2 PS-2406MTRC 3 AE-2500MT 4 VM-2363



A

B

C

D

E

F

G

H

Metal

# Metal



大判柄画像  
はこちら

メタル

Metal

A



ME-1466 ヘアライン  
☑ ME-1466AR



ME-1467  
☑ ME-1467AR



CH-2117 クロスヘアライン



CH-1627 クロスヘアライン

B




ME-1716 ヘアライン  
☑ ME-1716DG



ME-433  
☑ ME-433AR



ME-432  
☑ ME-432AR ☑ ME-432DG



CH-1627 クロスヘアライン

C



ME-1716 ヘアライン  
☑ ME-1716DG



CH-1677 クロスヘアライン



ME-1435 ヘアライン



PA-045  
☑ PA-045AR



ME-904 ヘアライン  
☑ ME-904AR ☀


D



PA-178 ☀



ME-377 ヘアライン



CH-1628 クロスヘアライン  
☑ CH-1628AR



PA-045 ☀  
☑ PA-045AR




PA-184


E



ME-391 バイブレーション ☀



LW-1085 リトルウェーブ ☀



ME-388 バイブレーション ☀



ME-1434 ヘアライン  
☑ ME-1434DG ☀



ME-396 ヘアライン  
☑ ME-396AR ☀

F



ME-391 バイブレーション ☀



ME-1781 ヘアライン  
☑ ME-1781AR ☀



ME-1434 ヘアライン  
☑ ME-1434DG ☀



CH-1630 クロスヘアライン  
☑ CH-1630AR ☀

G



ME-379 ヘアライン  
☑ ME-379DG ☀



ME-1781 ヘアライン  
☑ ME-1781AR ☀



ME-431 ☀



CH-1631 クロスヘアライン  
☑ CH-1631AR ☀

H



ME-379 ヘアライン  
☑ ME-379DG ☀



ME-1684 ヘアライン  
☑ ME-1684AR ☀



ME-1175 ヘアライン ☀



ME-1685 ヘアライン ☀



CH-1631 クロスヘアライン  
☑ CH-1631AR ☀

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀️約3~5年の耐候性\*を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。☀️☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

ARシリーズ：耐候性能  
EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性

DGシリーズ：ガラス用  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
\*耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
耐候年数を保証するものではありません。



品番	ロールサイズ	材料設計価格
CH, ME	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
CH-AR ME-AR PA-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡*

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ET	W1,220mm×L25m	¥15,700/㎡
LW, PA ME-DG PA-DG	W1,220mm×L25m	¥13,800/㎡*

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME-EXR	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡*

\*特殊掛率品



CH-1629 クロスヘアライン  
☀️ CH-1629AR



PA-180  
☀️ PA-180AR ☀️ PA-180DG



PA-046 ☀️



PA-175 ☀️



PA-036 ☀️



ME-147 ☀️




ME-1997 ヘアライン ☀️



ME-1223 ヘアライン



ET-1775 偏光



ET-1772 偏光



ME-2557 ハイブレーション

NEW



PA-039  
☀️ ME-4039EXR



ET-1775



PA-683 ☀️



ME-486 ヘアライン ☀️



PA-390  
☀️ ME-4390EXR



PA-320 ☀️



ME-2558

NEW



PA-187  
☀️ PA-187AR



PA-038 ☀️



ME-1224 ヘアライン



PA-183  
☀️ PA-183AR



PA-181  
☀️ PA-181AR ☀️ ME-4181EXR




ME-380 ヘアライン ☀️




ME-1225 ヘアライン



ME-1174 ヘアライン ☀️



PA-389  
☀️ PA-389AR ☀️ ME-4389EXR



PA-185 ☀️

A

B

C

D

E

F

G

H


Metal



1

2

3



4

5

6

7

1 AE-2506   2 AE-2503   3 ST-2533MT   4 VM-2361   5 ME-2562   6 PW-2322MT   7 ST-2534MT



ST-2530MT   オニックス



ST-2531MT   マーブル



ST-2535MT   マーブル



ST-2538MT   マーブル

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子の P.11 を参照ください。

ARシリーズ：耐傷性能  
EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性  
NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

DGシリーズ：ガラス用  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
\*耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
耐候年数を保証するものではありません。

# Stone

ストーン



品番	ロールサイズ	材料設計価格
ST	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡
ST-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
ST-DG	W1,220mm×L25m	¥12,700/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ST-EXR	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※
ST-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡
ST-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



ST-024NEO マーブル  
(旧品番:NEO-R454)



ST-1914MT マーブル  
ST-1914AR



ST-1831 マーブル  
ST-1831DG



ST-1588 アラベスカート



ST-2530MT オニックス



ST-2532MT マーブル



ST-2533MT クォーツサイト  
ST-2533EXR




ST-736NEO マーブル  
ST-736AR



ST-1927MT マーブル



ST-2531MT マーブル



ST-2534MT マーブル  
ST-2534EXR



ST-2535MT マーブル



ST-2536MT マーブル  
ST-2536EXR



ST-1586 グリジオカルニコ




ST-1587 グリジオカルニコ  
ST-1587DG



ST-2538MT マーブル  
ST-2538EXR



ST-2537MT マーブル



ST-1920MT グリジオカルニコ

A

B

C

D

E

F

G

Stone



ST-2539 テラゾー



ST-2541MT ライムストーン



ST-2542MT トラバーチン



ST-2171MT チェッポ(堆積岩)

1 ST-2540MT 2 VM-2364 3 AE-2504 4 PW-2322MT 5 ME-2384AR

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。①3次元曲面に施工する際はご注意くださいか、施工を避けていただく製品です。  
**MT** 品番末尾に MT がついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

🛡️ ARシリーズ：耐傷性能  
 🛡️ EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性  
 🛡️ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
 耐候年数を保証するものではありません。

# Stone

ストーン



品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
AE-AR ST-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-EXR	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※
AE-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※
ST	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ST-EXR	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※
ST-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡
ST-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



AE-1632 スレート  
 🛡️ AE-1632AR 🛡️ AE-1632EXR  
 🛡️ AE-1632NEO



ST-1911MT サンドストーン ①



ST-1828 石化木



ST-1829 石化木



ST-1919MT サンドストーン ①  
 🛡️ ST-1919AR



ST-1915MT サンドストーン ①



ST-2541MT ライムストーン ① NEW  
 🛡️ ST-2541EXR



ST-2170MT ライムストーン ①  
 🛡️ ST-2170EXR



🛡️ ST-1195NEO ライムストーン



ST-1918MT テラゾー ①



ST-2539 テラゾー NEW



ST-2542MT トラバーチン ① NEW  
 🛡️ ST-2542EXR



ST-2171MT チェッポ (堆積岩) ①  
 🛡️ ST-2171AR  
 🛡️ ST-2171EXR



ST-2540MT テラゾー ① NEW



AE-1633 スレート  
 🛡️ AE-1633NEO  
 🛡️ AE-1633EXR

A

B

C

D

E

F

G

Stone



1

2

3

2

1 AE-2163MT 2 CN-2512 3 AE-2164MT



AE-2508 コンクリート



CN-1623 コンクリートウッド



AE-2162MT コンクリート(洗い出し)



CN-1622 コンクリート

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

☒ 抗ウイルス・抗菌シリーズ

☒ EXRシリーズ：約10年<sup>※</sup>の屋外耐候性

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

# Concrete / Mortar

コンクリート / モルタル



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
AE-EXR	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡ <sup>※</sup>
AE-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡ <sup>※</sup>
CN	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡
CN-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡ <sup>※</sup>

※特殊標準品



CN-1958 コンクリート



CN-1622 コンクリート  
☒ CN-1622PV



CN-2512 コンクリート(杉板型枠)

NEW



CN-1623 コンクリートウッド



CN-1621 コンクリート  
☒ CN-1621PV



AE-2508 コンクリート

NEW



AE-2162MT コンクリート(洗い出し)  
☒ AE-2162EXR

①



AE-1928MT テクスチャードモルタル

①



AE-1930MT サンドブラスター

①



AE-1959MT テクスチャードモルタル

①



AE-1913MT スムースモルタル  
☒ AE-1913PV  
☒ AE-1913EXR

①



AE-1960MT テクスチャードモルタル

①



AE-1944MT テクスチャードモルタル

①



AE-1917MT スムースモルタル

①



AE-1921MT スムースモルタル

①

A

B

C

D

E

F

G

Concrete / Stucco  
Others



1

2

3

1 AE-2161 2 CN-1621 3 ST-2171MT



AE-2154



AE-2511 モルタル



AE-2513 モルタル



AE-2153MT 黒左官

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

ARシリーズ：耐傷性能 抗ウイルス・抗菌シリーズ  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

# Concrete / Mortar

コンクリート / モルタル



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
AE-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
AE-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



AE-2149 左官(布目)



AE-2154



AE-2509 モルタル

NEW



AE-2150 左官



AE-2510 モルタル

NEW



AE-2161 左官



AE-2160 左官



AE-2152MT 左官



AE-2151 左官



AE-2511 モルタル

NEW



AE-2513 モルタル

NEW



AE-2153MT 黒左官  
AE-2153AR AE-2153PV



AE-2155

A

B

C

D

E

F

G

Concrete / Stucco  
Others



1

2

3

4

5

1 AE-2506 2 ME-2564 3 PW-2322MT 4 DW-2481MT 5 ME-2562

# Fresco / Stucco

フレスコ / スタッコ



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡



AE-2503 フレスコ+箔

NEW



AE-2504 フレスコ

NEW



AE-2505 フレスコ

NEW



AE-2506 フレスコ

NEW



AE-2507 フレスコ

NEW



AE-2156 スムーススタッコ



AE-1637 スタッコ



AE-1717 スタッコ



AE-2158 スムーススタッコ



AE-2157 スムーススタッコ



AE-1639 スタッコ



AE-1719 スタッコ



AE-1638 スタッコ



AE-1640 スタッコ



AE-2159 スムーススタッコ

A

B

C

D

E

F

G

Concrete / Stucco  
Others



1

2

3

4

1 PS-3989MT 2 AE-2502 3 ME-2023 4 FW-1138AR



AE-2163MT セラミック



AE-2501MT サンドプラスター



AE-2164MT テラコッタ



AE-2165MT テラコッタ

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。☀️約3~5年の屋外耐候性※を有します。☂️約3~5年の耐候性※を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

ARシリーズ：耐候性能  
EXRシリーズ：約10年®の屋外耐候性

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
※耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
耐候年数を保証するものではありません。

# Terracotta / Ceramic

テラコッタ / セラミック



品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-FA	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
AE-AR	W1,220mm x L25m	¥11,600/㎡※
AE-EXR-FA-EXR	W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-MT	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡
PC	W1,220mm x L50m	¥8,700/㎡

※特殊掛率品



AE-1955



AE-1634 セラミック  
☀️ AE-1634AR ☂️ AE-1634EXR



AE-2500MT サンドプラスター



AE-2163MT セラミック  
☀️ AE-2163AR



PC-672 サンドプラスター



AE-2502 テラコッタ



AE-2501MT サンドプラスター



AE-1635 セラミック  
☂️ AE-1635EXR




AE-2164MT テラコッタ



AE-2165MT テラコッタ



FA-592 鑄石



AE-1636 セラミック



PC-1179 サンドプラスター



AE-2167MT テラコッタ  
☀️ AE-2167AR



AE-1646 左官



AE-1645 左官



FA-1530 鑄石  
☂️ FA-1530EXR



FA-1531 左官

A

B

C

D

E

F

G

Concrete / Stucco  
Others



1 ME-2265 2 FA-2544 3 PS-3989MT



FA-1680NEO モザイクタイル



FA-2543 マーブル



FA-2169 ブリック



FA-1962 ストーンブリック

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀約3~5年の屋外耐候性\*を有します。

🔧 ARシリーズ：耐傷性能 🏠 NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

# Brick / Tiled Design

ブリック / タイルデザイン



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
FA-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※
※特殊掛率品		



FA-2544 ブリック

NEW



FA-2169 ブリック



FA-1678 モザイクタイル  
🔧 FA-1678AR



🔧 FA-1527NEO モザイクタイル  
🔧 FA-1527AR



🔧 FA-1526NEO  
🔧 FA-1526AR



FA-2543 マーブル

NEW



🔧 FA-1680NEO モザイクタイル



🔧 FA-1528NEO モザイクタイル



FA-1962 ストーンブリック

☀



FA-1528NEO

A

B

C

D

E

F

G

Concrete / Stucco  
Others

1

2

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3~5年の屋外耐候性\*を有します。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。②選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-17を参照ください。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子の P.11 を参照ください。

☀️ EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
\*耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

# Leather / Suède

レザー / スエード



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-MT SU-MT	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡
LE	W1,220mm x L50m	¥8,700/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LE-EXR	W1,220mm x L50m	¥9,400/㎡※ ※特殊掛率品



LE-1105



LE-1552



LE-2782



LE-2128



SU-2232MT

SU-2232MT スエード

SU-2231MT スエード



AE-1932MT コルクレザー



LE-1106



SU-2233MT スエード



SU-2234MT スエード




SU-2235MT スエード



LE-2703  
(旧品番:LE-703) **NEW** LE-703EXR




LE-1104



LE-1551



LE-1171



A

B

C

D

E

F

G

H

Leather / Suède

# Textile



大判柄画像  
はこちら

テキスタイル

A					
	NU-2012	NU-2013	SI-1686 シルク ☒ SI-1686PV	FE-813	NU-1785
B					
	NU-2014	SI-1686 シルク ☒ SI-1686PV	SI-1686PV	NU-1238	NU-1785
C					
	NU-1941MT				
D					
	NU-1934MT				
	NU-1935MT				
E					
	NU-1791 ☒ NU-1791PV	NU-2175MT フェルト	NU-1240	NU-2010 麻	
F					
	NU-1792	NU-2175MT フェルト	NU-1940MT	NU-2010 麻	
G					
	NU-1786				
	NU-2176MT フェルト				
	NU-1789				
H					
	☒ NU-1786NEO				
	NU-2009 麻				

Textile

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀️約3~5年の耐候性\*を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。🌀3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

🛡️ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能 🛡️ 抗ウイルス・抗菌シリーズ  
 🛡️ DGシリーズ：ガラス用  
 機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。



品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA, FE NU, SI	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
FA-DG	W1,220mm×L25m	¥12,700/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
NU-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡
NU-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
NU-PV SI-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



NU-2177



NU-2179



NU-2003 メタルファブリック



NU-2007 メタルファブリック



FE-1966



NU-2008 メタルファブリック



NU-2006 メタルファブリック



NU-2178



SI-1688 シルク



FA-1156 メタルファブリック  
 🛡️ FA-1156DG



1 AE-2160 2 ME-2284AR 3 NU-2178 4 NU-2179 5 ME-2284AR

A

B

C

D

E

F

G

H

Textile



1

2

1 MW-1418 2 LZ-461



FE-1964



FA-1153



FA-1161 ウェーブ



HS-1656

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️ 約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀️ 約3~5年の耐候性\*を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。☀️ は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

⚡ ARシリーズ：耐候性能    🟩 DGシリーズ：ガラス用  
 🟩 NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能  
 機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

# Abstract

アブストラクト



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE, FA, FE HS, LZ, PT	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
FA-DG	W1,220mm x L25m	¥12,700/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA-NEO	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡※
LW, PG	W1,220mm x L50m	¥8,700/㎡
PT-AR	W1,220mm x L25m	¥11,600/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
TE	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡

※特殊比率品



FE-1964



AE-1953 ペイント



LW-1081 リトルウェーブ



☑️ FA-017NEO  
(旧品番:NEO-R619G)



FA-1963 ウェーブ



LZ-461



FA-1153



PT-735



PT-346



PT-345  
☑️ PT-345AR



PG-197



FA-1166




FA-1164



FE-1967



PG-190




TE-1713



FA-688 和紙



☑️ FA-1161 ウェーブ  
☑️ FA-1161DG



HS-1656

# Carbon

カーボン



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
CA, TE	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡



TE-1650 カーボン(平織り)



CA-419 カーボン(綾織り)



CA-418 カーボン(綾織り)



CA-422 カーボン(綾織り)



CA-420 カーボン(綾織り)



CA-421 カーボン(綾織り)



CA-1170 カーボン(綾織り)

A

B

C

D

E

F

G

H

Abstract / Carbon



1

5

7

8

2

6

9

3

4

1 ST-2532MT

2 PW-2325MT

3 PW-2327MT

4 ME-2353

5 ME-2564

6 PS-2401MTRC

7 AE-2508

8 ST-2536MT

9 ME-2551



## デザインの可能性を広げる、多彩な木目シリーズ。

400種類を超える豊富なラインアップの中から、  
空間にぴったりの色やデザイン・質感・機能をお選びいただけます。

### Premium Wood **MT** P.56～

最上位グレードの木目シリーズ。特殊マットコーティング技術と緻密で深みのある木目エンボスを組み合わせることにより、天然木の無垢な質感と触り心地を表現しています。さらに、表面のマット感を木目に同調する形でコントロールすることで、木種ごとに最適な抑揚と木肌感を生み出しています。

Controlled Reflection Technology :




PW-2322MT

### Dry Wood **MT** P.58～

特殊マットコーティングをフィルム表面に施すことにより、光沢のない無垢で優しい質感と、無垢材のような毛羽立った触感を再現した木目シリーズ。鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現しています。

Matte Coating Technology :



DW-2215MT

### Fine Wood P.64～

木目の導管を特殊な印刷製法で表現したタイプや、導管と木目柄を特殊な印刷手法により同調させたタイプなど、デザインに応じて様々な印刷とエンボス技術によりリアルな木目の表情を再現しています。また、お日様マーク付きの品番は、約3～5年の屋外耐候性<sup>®</sup>を有しています。



FW-338

### Wood Grain P.73～


豊富な木種とカラーバリエーションをリーズナブルな価格帯で提供する木目シリーズ。グロス仕上げのWG-GNタイプもご用意しています。また、お日様マーク付きの品番は、約3～5年の屋外耐候性<sup>®</sup>を有しています。



WG-2464

### AR P.6～

擦り傷、引っかき傷が付きにくく、美しさが長持ちするシリーズ。エレベーターや腰壁など、傷付きやすい箇所に適しています。



FW-338AR



シリーズの違いがわかる比較動画はこちら

品番末尾に **MT** が付いている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。詳細はP.78をご覧ください。  
※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

# Premium Wood

プレミアムウッド



大判柄画像  
はこちら

A



PW-2305MT ヒッコリー 板証



PW-2320MT ウォールナット 証目



NEW

B

C



PW-2326MT オーク 証目



NEW



PW-2323MT オーク 証目



NEW

D

E



PW-2309MT オーク 板証



PW-2307MT オーク 板証



PW-2306MT チェスナット/栗 板証



PW-2312MT ウォールナット 板証



F

G



PW-2327MT ハワイアンコア 板目



NEW



PW-2325MT チェーク 板目



NEW

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。



品番	ロールサイズ	材料設計価格
PW-MT	W1,220mm×L50m	¥13,200/㎡



PW-2321MT ウォールナット 楕目

① NEW



PW-2324MT オーク 楕目

① NEW



PW-2310MT オーク 板楕

①



PW-2308MT オーク 板楕

①



PW-2311MT オーク 板楕

①



PW-2313MT ウォールナット 板楕

①



PW-2315MT ウォールナット 板楕

①



PW-2322MT ウォールナット 楕目

① NEW



PW-2316MT エルム 板楕

①



PW-2328MT マホガニー 楕目

① NEW



PW-2314MT ウォールナット 板楕

①



PW-2319MT ウォールナット 板楕

①

A

B

C

D

E

F

G

Wood

# Dry Wood

ドライウッド



A				
	DW-2470MT オーク 縦目 ⓘ <b>NEW</b>	DW-2471MT オーク 板証 ⓘ <b>NEW</b>	DW-2476MT チェリー 板証 ⓘ <b>NEW</b>	DW-2218MT ウォールナット 板証 ⓘ
B				
	DW-2197MT ウォールナット 板証 ⓘ ☒ DW-2197PV	DW-2199MT オーク 板証 ⓘ	DW-1888MT オーク 板証 ⓘ	DW-2200MT メイプル 板証 ⓘ
C				
	DW-2198MT ビーチ/ブナ 板証 ⓘ	DW-2201MT アッシュ/タモ 縦目 ⓘ	DW-1875MT チェスナット/栗 縦目 ⓘ ☒ DW-1875PV	
D				
	DW-2477MT エルム 板目 ⓘ <b>NEW</b>	DW-2479MT チェスナット/栗 板目 ⓘ <b>NEW</b>		
E				
	DW-2202MT チェリー 縦目 ⓘ	DW-1902MT チーク 板証 ⓘ	DW-1993MT オーク 縦目 ⓘ ☒ DW-1993PV	DW-2203MT ウォールナット 板証 ⓘ
F				
G				

Wood

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

☒抗ウイルス・抗菌シリーズ  
 ☒EXRシリーズ：約10年<sup>※</sup>の屋外耐候性

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
 耐候年数を保証するものではありません。



品番	ロールサイズ	材料設計価格
DW-EXR	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡※
DW-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡
DW-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



DW-2478MT オーク 板紐

① NEW



DW-2472MT オーク 板紐

☒ DW-2472EXR

① NEW



DW-2205MT オーク 板目

①



DW-2473MT オーク 紐目

☒ DW-2473EXR

① NEW



DW-1897MT オーク 板目

①



DW-2206MT オーク 板目

①



DW-2204MT オーク 板紐

①



DW-1901MT チェリー 紐目

①



DW-2207MT チェスナット/栗 紐目

①



DW-1876MT チェスナット/栗 紐目

①



DW-1878MT オーク 板紐

①



DW-2208MT オーク 板紐

☒ DW-2208PV  
 ☒ DW-2208EXR

①



DW-1883MT オーク 板紐

①



DW-2209MT クスノキ 紐目

①



DW-1889MT ウォールナット 板紐

①



DW-1873MT メイプル 板目

①

A

B

C

D

E

F

G

Wood

# Dry Wood

ドライウッド



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
Wood



DW-2475MT チーク 板証 ① NEW



DW-1884MT オーク 板証 ①



DW-2211MT ウォールナット 板目 ①  
DW-2211EXR



DW-2212MT ウォールナット 板証 ①



DW-1874MT メイプル 板目 ①



DW-2481MT\* マホガニー 板目 ① NEW

\*フィルムを貼って施工する際は板目の位置が水平に並ぶように施工すると美しく仕上がります(スリップマッチ)。



DW-2474MT ウォールナット 板証 ① NEW



DW-1899MT ウォールナット 板証 ①



DW-1900HMT ウォールナット(横)板証 ①



DW-2213MT ウォールナット 板目 ①



DW-2216MT クスノキ 板目 ①



DW-2214MT ウォールナット 板目 ①  
DW-2214EXR



DW-2215MT ウォールナット 板証 ①



DW-1891MT ウォールナット 板証 ①  
DW-1891EXR



DW-1882MT ウォールナット 板目 ①



DW-2217MT ウォールナット 板目 ①

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
\*耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
DW-EXR	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡※
DW-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡
DW-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



DW-2219MT バイン/ラーチ 板目 ①  
DW-2219EXR



DW-2480MT ウォールナット 板証 ① NEW



DW-2221MT ウォールナット 板証 ①  
DW-2221EXR



DW-1877MT オーク 板目 ①



DW-2223MT オーク 板証 ①



DW-1898MT アッシュ/タモ 板証 ①



DW-2225MT オーク 板証 ①



DW-1871MT エルム 板目 ①



DW-2222MT ウォールナット 板証 ①



DW-1885MT アッシュ/タモ 板証 ①



DW-1887MT オーク 板証 ①



DW-2229MT スギ 板目 ①

A

B

C

D

E

F

G

Wood



FW-2426



WG-2078 パイン/ラージ ブランク



FW-2425 パイン ブランク



FW-1306 オーク ブランク



FW-1735H ウォールナット ブランク

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。☼約3~5年の耐候性\*を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

② NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

# Plank Design / Chipboard

プランクデザイン / チップボード



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
DW-MT	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡
FW	W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-NEO	W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡※
WG	W1,220mm x L50m	¥7,600/㎡

※特殊掛率品



FW-2425 バイン/ラーチ プランク



FW-2426\* オーク ヘリンボーン

※フィルムを貼いて施工する際はV字が連続するように施工すると美しく仕上がります。



WG-2078 バイン/ラーチ プランク



AE-2168 チップボード



FW-1306 オーク プランク



WG-2076 オーク プランク



DW-2210MT オーク プランク



FW-1735H ウォールナット プランク  
② FW-1735HNEO

# Metallic Wood

メタリックウッド



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
MW	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡



MW-1416 デザインウッド 楳目



MW-1418 レッドウッド 楳目



MW-1832 オーク 板目



MW-1419 レッドウッド 楳目



MW-777 エボニー/コクタン 楳目

A

B

C

D

E

F

G

Wood

# Fine Wood

ファインウッド



A



FW-1761 デザインウッド



FW-7017 オーク 縦目  
 FW-7017AR



FW-1765 オーク 板目

B

C



FW-788 オーク 縦目



FW-1138 ホウノキ 縦目  
 FW-1138AR



FW-1139HNEO ホウノキ(横) 縦目



FW-1208 ウォールナット 縦目

D



FW-1255 オーク 板縦



FW-2420 オーク 板目

NEW



FW-1207 ウォールナット 縦目

E

F



FW-336 アッシュ/タモ 板縦



FW-1217 チェスナット/栗 板縦



FW-1207 / ME-1434

G



FW-1261 メイプル 板縦

Wood

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3～5年の屋外耐候性\*を有します。☀️約3～5年の耐候性\*を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。☀️☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

☒ 抗ウイルス・抗菌シリーズ    Ⓜ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能  
 ☒ ARシリーズ：耐傷性能  
 機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。



品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡
FW-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
FW-NEO	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-PV	W1,200mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



FW-1974 イベ 板紐



FW-1307 バイン/ラーチ 板紐



FW-1976 チェスナット/栗 紐目



FW-1767 オーク 板紐

A



FW-1987 オーク 紐目



FW-1978 ヒッコリー 板紐



FW-2422 エルム 紐目

NEW



FW-1302 チーク 板紐

B



FW-1266 エルム 板紐

C



FW-1259 アッシュ/タモ 板紐  
 ☒ FW-1259NEO



FW-1977 チェスナット/栗 紐目  
 ☒ FW-1977PV

D



FW-1215 エルム 紐目



FW-337 アッシュ/タモ 板紐  
 ☒ FW-337AR



FW-1273 チーク 紐目



FW-1294 アッシュ/タモ 板紐  
 ☒ FW-1294AR

E



FW-1983 ウォールナット 板紐



FW-1770 オーク 紐目



FW-1770

F

G

Wood

# Fine Wood

ファインウッド



大判柄画像  
はこちら

A



FW-1981 ヒノキ 柎目



FW-1211 パーチ 板柎



FW-2423 オーク 柎目

NEW

B



FW-1256 オーク 板柎  
 FW-1256NEO  FW-1256PV



FW-1291 オーク 柎目

C



FW-1129 オーク 柎目  
 FW-1129AR  FW-1129EXR



FW-1130H オーク(横) 柎目  
 FW-1130HNEO



FW-1766 オーク 板目



FW-1285 オーク 板柎

D



FW-1129 オーク 柎目  
 FW-1129AR  FW-1129EXR



FW-2421 オーク 板目

NEW



FW-2424 オーク 板目

NEW

E



FW-1258 アッシュ/タモ 板柎

F



FW-1214 エルム 柎目  
 FW-1214EXR



FW-1262 メイプル 板柎  
 FW-1262PV



FW-1272 チーク 柎目

NEW

G



FW-1988 チェスナット/栗 柎目



FW-1293 アッシュ/タモ 板柎  
 FW-1293AR



FW-1279 チェリー 柎目



FW-1972 アッシュ/タモ 板目

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

☒ 抗ウイルス・抗菌シリーズ

☒ ARシリーズ：耐傷性能

☒ EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性

☒ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

\*耐候性は使用環境などの影響を受けます。

耐候年数を保証するものではありません。



品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡
FW-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
FW-EXR	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-NEO	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※
FW-PV	W1,200mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



FW-1212 パーチ 板証



FW-1265 エルム 板証  
☒ FW-1265NEO



FW-1122 ウォールナット 証目  
☒ FW-1122AR ☒ FW-1122EXR



FW-1755 ウォールナット 証目



FW-1023 ウォールナット 板証  
☒ FW-1023EXR



FW-1296 アッシュ/タモ 板証



FW-1805 チーク 証目



FW-236 オーク 証目  
☒ FW-236AR ☒ FW-236EXR



FW-7011 クスノキ 証目  
☒ FW-7011AR ☒ FW-7011EXR



FW-502 ウォールナット 証目



FW-1257 オーク 板証



FW-1286 オーク 板証



FW-1021 ウォールナット 板証

A

B

C

D

E

F

G

Wood

# Fine Wood



大判柄画像  
はこちら

ファインウッド

A



FW-327 ビーチ/ブナ 板証



FW-1283 チェリー 証目



B



FW-234 チェリー 証目



FW-1737 チェリー 証目



FW-1743 ウォールナット 板目

C



FW-237 オーク 証目



FW-1280 チェリー 証目  
FW-1280AR



FW-795 ウォールナット 証目



FW-888 アニグレ 証目




D



FW-1123 ウォールナット 証目  
FW-1123EXR



FW-608H ウォールナット〈横〉証目



FW-1125 チーク 証目



E



FW-1123 ウォールナット 証目  
FW-1123EXR



FW-1331 ウォールナット 板目



F



FW-655 チェリー 板目



FW-1738 チェリー 証目



FW-233 ウォールナット 証目  
FW-233AR FW-233EXR



■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

🔥ARシリーズ：耐候性能  
 🌞EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性  
 🛡️NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
 耐候年数を保証するものではありません。



品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡
FW-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
FW-EXR	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-NEO	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※

※特殊掛率品



FW-1124 チーク 柎目  
 🌞 FW-1124EXR



FW-1039H チーク〈横〉柎目 🌞



FW-240 カリン 板柎 🌞



FW-886 マホガニー 柎目 🌞



FW-232 アニグレ 柎目 🌞



FW-510 ウォールナット 柎目



FW-887 マホガニー 柎目  
 🌞 FW-887EXR



FW-613 ウォールナット 板柎



FW-650 ウォールナット 柎目  
 🌞 FW-650EXR



FW-677 マホガニー 柎目 🌞



FW-7006 ウォールナット 板柎  
 🌞 FW-7006EXR



FW-7008 ウォールナット 板目  
 🌞 FW-7008EXR



FW-2427 ウォールナット 柎目 NEW



FW-1744 ウォールナット 板目



FW-1022 ウォールナット 板柎  
 🌞 FW-1022AR 🌞 FW-1022EXR



FW-1121H ウォールナット〈横〉板柎 🌞



FW-1113 ウォールナット 柎目  
 🌞 FW-1113EXR



FW-1801 ウォールナット 板柎  
 🌞 FW-1801EXR



FW-609H ウォールナット〈横〉柎目  
 🌞 FW-609HEXR 🛡️ FW-609HNEO



FW-332 ウォールナット 板目 🌞

A

B

C

D

E

F

G

Wood

# Fine Wood

ファインウッド



大判柄画像  
はこちら

A



FW-1746 エルム 柾目



FW-625 オーク 柾目  
FW-625AR



FW-656 ゼブラウッド 柾目



FW-606H ゼブラウッド〈横〉柾目


B



FW-338 ウォールナット 柾目  
FW-338AR



FW-651 ウォールナット 板目  
FW-651EXR



FW-607H ゼブラウッド〈横〉柾目

C



FW-338 ウォールナット 柾目  
FW-338AR




FW-1135 ローズウッド 柾目



FW-1136H ローズウッド〈横〉柾目

D



FW-7009 ウォールナット 板目



FW-1282 チェリー 柾目



FW-330 ウォールナット 板目  
FW-330EXR



FW-7015 チーク 板目

E



1 NU-2176MT 2 FW-7009

F



FW-627 オーク 柾目  
FW-627EXR

G

Wood

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

🔥ARシリーズ：耐傷性能  
 🧱EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
 耐候年数を保証するものではありません。



大判柄画像  
 はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡
FW-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
FW-EXR	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡※

※特殊掛率品



FW-1216 エルム 楳目



FW-7007 チーク 楳目



FW-1986 オーク 楳目



FW-324 バルダオ 楳目  
 🧱FW-324EXR



1 FW-1751 2 AE-2150 3 ME-1685 4 ME-2261



FW-640 桐 楳目  
 🧱FW-640EXR



FW-1975 イペ 板楳



FW-641 パイン/ラーチ 楳目



FW-1751 ウォールナット 板楳



FW-1127 オーク 板楳



FW-1970 パイン/ラーチ 板楳



FW-1757 デザインウッド(焼杉) 楳目



1

2

3

4

5

6

7

8

# Wood Grain Palette

ウッドグレインパレット



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm×L50m	¥7,600/㎡

## オーク

柱目



WG-2442 オーク 柱目

板柱



WG-2432 オーク 板柱

## ウォールナット

柱目



WG-2463 ウォールナット 柱目

板柱



WG-2453 ウォールナット 板柱



WG-2440 オーク 柱目

NEW



WG-2430 オーク 板柱

NEW



WG-2460 ウォールナット 柱目

NEW



WG-2450 ウォールナット 板柱

NEW



WG-2441 オーク 柱目

NEW



WG-2431 オーク 板柱

NEW



WG-2461 ウォールナット 柱目

NEW



WG-2451 ウォールナット 板柱

NEW



WG-2442 オーク 柱目

NEW



WG-2432 オーク 板柱

NEW



WG-2462 ウォールナット 柱目

NEW



WG-2452 ウォールナット 板柱

NEW



WG-2443 オーク 柱目

NEW



WG-2433 オーク 板柱

NEW



WG-2463 ウォールナット 柱目

NEW



WG-2453 ウォールナット 板柱

NEW



WG-2444 オーク 柱目

NEW



WG-2434 オーク 板柱

NEW



WG-2464 ウォールナット 柱目

NEW



WG-2454 ウォールナット 板柱

NEW

A

B

C

D

E

F

G

Wood

# Wood Grain

ウッドグレイン



大判柄画像  
はこちら

A					
	WG-657 デザインウッド	WG-1365 ウォールナット 板証	WG-1709 ウォールナット 証目 ☒ WG-1709PV	WG-247 シカモア 証目	WG-1705 ウォールナット 証目
B					
	WG-1846 チェリー 証目	WG-1343 アッシュ/タモ 証目	WG-1344 アッシュ/タモ 証目	WG-2083H ウォールナット (横) 証目	WG-960 アッシュ/タモ 板証 ☒ WG-960EXR
C					
	WG-1046 エルム 板証	WG-1339 オーク 証目	WG-1141 チーク 板証 ☒ WG-1141PV	WG-1838 オーク 証目	
D					
	WG-1067 プラム 板証	WG-376 オーク 証目	WG-2085 オーク 板目	WG-1840 ウォールナット 証目	
E					
	WG-467 アッシュ/タモ 板証	WG-1220 オーク 証目	WG-166 オーク 板証	WG-1143 アッシュ/タモ 証目 ☒ WG-1143EXR	WG-1837 ウォールナット 証目
F					
	WG-2073 アッシュ/タモ 板証	WG-1144 オーク 板証 ☒ WG-1144EXR	WG-964 オーク 板証	WG-1710 オーク 証目	WG-1337 ティネオ 証目
G					
H					

Wood

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

☒抗ウイルス・抗菌シリーズ  
 ☒EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
 耐候年数を保証するものではありません。



品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm×L50m	¥7,600/㎡
WG-EXR	W1,220mm×L50m	¥9,400/㎡※
WG-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品

					A
WG-1219 オーク 楳目	WG-1221 オーク 楳目	WG-1812 シナ 楳目 ☀️	WG-833 メイプル 楳目	WG-832 メイプル 楳目	
					B
WG-835 メイプル 楳目	WG-837 メイプル 楳目	WG-256 オーク 楳目 ☀️	WG-2944 オーク 楳目	WG-2246 ベア 板目	
					C
WG-250 シルバーハート 板楳	WG-453 ヒノキ 楳目	WG-845 ヒノキ 楳目	WG-846 スギ 楳目	WG-1814 メイプル 楳目 ☀️	
					D
WG-1346 アッシュ/タモ 楳目	WG-877 チェリー 楳目 ☀️	WG-1358 オーク 板目	WG-1815 チェリー 楳目 ☀️	WG-215 オーク 楳目	
					E
WG-1845 チェリー 楳目	WG-699 ベア 板楳	WG-709 シカモア 板楳	WG-2071 チェスナット/栗 楳目	WG-831 メイプル 楳目 ☀️	
					F
WG-629 チェリー 楳目 ☀️	WG-878 チェリー 楳目 ☀️	WG-1058 チェリー 板目 ☀️	WG-1360 チェリー 楳目 ☀️	WG-629 チェリー 楳目 ☀️	
					G
WG-831 メイプル 楳目 ☀️	WG-629 チェリー 楳目 ☀️	WG-878 チェリー 楳目 ☀️	WG-1058 チェリー 板目 ☀️	WG-1360 チェリー 楳目 ☀️	
					H
WG-831 メイプル 楳目 ☀️	WG-629 チェリー 楳目 ☀️	WG-878 チェリー 楳目 ☀️	WG-1058 チェリー 板目 ☀️	WG-1360 チェリー 楳目 ☀️	

Wood

# Wood Grain Gloss

ウッドグレイングロス



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG-GN	W1,220mm x L25m	¥8,700/㎡

A



WG-1711GN シカモア 柎目

B



WG-763GN

C



WG-763GN パーズアイメイプル 杓



WG-364GN プビンガ 杓

D

# Wood Grain

ウッドグレイン



大判柄画像  
はこちら

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L50m	¥7,600/㎡
WG-EXR	W1,220mm x L50m	¥9,400/㎡※

※特殊掛率品

E



WG-836 メイプル 柎目



WG-841 アルダー 柎目



WG-854 オーク 柎目



WG-1142 チェリー 板目



WG-1140 オーク 板柎

WG-1140EXR

F



WG-763 パーズアイメイプル 杓



WG-879 メイプル 柎目



WG-865 チェリー 板目



WG-2862 ウォールナット 板柎



WG-697 オーク 板柎

G



WG-943 オーク 板柎



WG-1375 チェリー 板目



WG-7022 チーク 板目



WG-364 プビンガ 杓



WG-157 チーク 板柎

H



WG-417 デザインウッド



WG-1147 カリン 柎目



WG-1146 マホガニー 柎目



WG-693 プリマベラ 柎目



WG-7024 カリン 板目

WG-7024EXR

Wood

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀️約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

☀️ EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性  
 🛡️ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
 耐候年数を保証するものではありません。


# Wood Grain

ウッドグレイン



品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm×L50m	¥7,600/㎡
WG-EXR	W1,220mm×L50m	¥9,400/㎡※
WG-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品

 WG-1703 ウォールナット 柎目	 WG-696 オーク 板柎	 WG-947 アッシュ/タモ 板柎 ☀️	 WG-1336 ティネオ 柎目 ☀️	 WG-2075 アッシュ/タモ 板柎 ☀️	A
 WG-1353 アッシュ/タモ 柎目 ☀️	 WG-2082H ウォールナット〈横〉柎目	 WG-1342 オーク 柎目 ☀️	 WG-1336 ティネオ 柎目 ☀️	 WG-2075 アッシュ/タモ 板柎 ☀️	B
 WG-1368 ウォールナット 板柎	 WG-2042 ウォールナット 板柎 ☀️	 WG-1708 ウォールナット 板柎	 WG-1336 ティネオ 柎目 ☀️	 WG-1196 ブラックリンパ 柎目 ☀️	C
 WG-1848 ウォールナット 柎目	 WG-1348 アッシュ/タモ 柎目 ☀️	 WG-695 オーク 板柎 ☀️	 WG-2084H ウォールナット〈横〉柎目	 WG-1370 ウォールナット 板柎 ☀️	D
 WG-1369 ウォールナット 板柎 ☀️	 WG-1371 ウォールナット 板柎 ☀️	 WG-2033 ウォールナット 板柎 ☀️	 WG-1836 ウォールナット 柎目 ☀️	 WG-1704 ウォールナット 柎目 ☀️	E
 WG-1841 ウォールナット 柎目 ☀️	 WG-2019 ウォールナット 板柎 ☀️	 WG-1373 ウォールナット 板柎 ☀️	 WG-1364 チェリー 柎目 ☀️	 🛡️ WG-022NEO オーク 柎目 (旧品番:NEO-R223)	F
 WG-1044 エルム 板柎 ☀️	 WG-1070 エボニー/コクタン 柎目 ☀️	 WG-2707 ゼブラウッド 柎目 ☀️	 WG-664 エボニー/コクタン 柎目 ☀️	 WG-156 アッシュ/タモ 板柎 ☀️	G
 WG-2047 オーク 柎目 ☀️	 WG-428 デザインウッド ☀️	 WG-2041 ウォールナット 板柎 ☀️	 WG-1835 オーク 板柎 ☀️	 WG-1050 オーク 柎目 ☀️	H

Wood

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。①3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。②選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-17を参照ください。  
**MT** 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性  
 機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

# Solid Color

PS-3xxxMTは、これまでのPS-MTシリーズのマットな外観を維持したまま耐傷性能、耐汚染性をさらに向上させた製品です。濃色は差を認識しやすいため、同じ面への施工は新旧品番の混在は避け、必ず同一品番をご使用ください。PS-1870MTはPS-3870MTと外観・質感が若干異なりますので、シーンに応じてご確認ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-EXR	W1,220mm×L50m	¥8,700/m <sup>2</sup> ※
PS-MT	W1,220mm×L50m	¥9,700/m <sup>2</sup>

※特殊掛率品

ソリッドカラー

## Matte Coating Technology :

3M独自の特殊技術により実現された高機能マットシリーズ。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現する事が可能となりました。機能面では、一般的な艶消し仕上げの弱点である指紋や傷の付きやすさを改善しています。3Mのマットシリーズによる新しい世界観を是非お楽しみください。



### 低反射性

従来のフィルムに見られた光沢の原因となる鏡面反射を極力抑え、拡散反射させる事で、深みのある上質なマット質感を実現。



### 耐指紋性


マット塗装などに代表される一般的な艶消し仕上げに比べ、指紋や傷が付きづらくメンテナンス性に優れている。



### 触感性


マットコーティング技術と高精細エンボス技術を掛け合わせる事で、マットな質感を維持しつつ材質ごとの異なる触感を表現。

マットシリーズと従来品の質感の違いをご体感ください。




### Matte Series

PS-3870MT



### Existing

PS-999



PS-3989MT

(旧品番: PS-1989MT)



PS-3864MT

(旧品番: PS-1864MT)




PS-3866MT

(旧品番: PS-1866MT)




PS-3093MT

(旧品番: PS-2093MT 多)




PS-3101MT

(旧品番: PS-2101MT 多)




PS-3904MT

(旧品番: PS-1904MT)




PS-3863MT

(旧品番: PS-1863MT)




PS-3100MT

(旧品番: PS-2100MT 多)



PS-3094MT

(旧品番: PS-2094MT 多)



PS-3865MT

(旧品番: PS-1865MT)




PS-3095MT

(旧品番: PS-2095MT)



PS-3098MT

(旧品番: PS-2098MT)




PS-3869MT

(旧品番: PS-1869MT 多)



PS-3870MT

EXR PS-3869EXR




PS-3091MT

(旧品番: PS-2091MT)



PS-3092MT

(旧品番: PS-2092MT)



PS-3096MT

(旧品番: PS-2096MT 多)

EXR PS-3096EXR



PS-3097MT

(旧品番: PS-2097MT 多)



PS-1870MT

多



PS-3866MT



Photo : Daiki Morita Design:JOINT CENTER PS-3864MT

Solid Color






















# Solid Color

ソリッドカラー

3M™ ダイノック™ フィルム  
PS-MTシリーズ  
(マットシリーズ)

品番末尾に **MT** がついている製品 (品番白抜き記載) は、マットシリーズです。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現することが可能となりました。

取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。「多」が表記されている品番については、特に取り扱いに注意が必要な品番です。  
PS-3xxxMTは、これまでのPS-MTシリーズのマットな外観を維持したまま耐傷性能、耐汚染性をさらに向上させた製品です。濃色は差を認識しやすいため、同じ面への施工は新旧品番の混在は避け、必ず同一品番をご使用ください。PS-1870MTはPS-3870MTと外観・質感が若干異なりますので、シーンに応じて検討ください。

A	 <b>PS-009NEO</b> (旧品番: NEO-R002)	 <b>PS-010NEO</b> (旧品番: NEO-R003)	 <b>PS-959</b> PS-959EXR	 <b>PS-503</b>	 <b>PS-1188</b>	 <b>PS-3989MT</b> (旧品番: PS-1989MT)
B	 <b>HG-1205</b>	 <b>PS-3904MT</b> (旧品番: PS-1904MT)	 <b>PS-003AR</b>	 <b>PS-002AR</b>	 <b>PS-1441</b>	 <b>PS-3865MT</b> (旧品番: PS-1865MT)
C	 <b>PS-957</b>	 <b>PS-001AR</b>	 <b>PS-1187</b>	 <b>PS-975</b>	 <b>PS-1437</b>	 <b>PS-005AR</b>
D	 <b>PS-1186</b>	 <b>PS-004AR</b>	 <b>PS-976</b>	 <b>PS-982</b> PS-982NEO	 <b>PS-955</b>	 <b>PS-954</b>
E	 <b>PS-3864MT</b> (旧品番: PS-1864MT)	 <b>PS-011NEO</b> (旧品番: NEO-R006)	 <b>PS-998</b>	 <b>PS-1184</b>	 <b>PS-3091MT</b> (旧品番: PS-2091MT)	 <b>PS-952</b>
F	 <b>PS-090</b> PS-090EXR	 <b>PS-1185</b>	 <b>PS-012NEO</b> (旧品番: NEO-R012)	 <b>PS-1438</b>	 <b>PS-3866MT</b> (旧品番: PS-1866MT)	 <b>PS-950</b>
G	 <b>PS-042</b>	 <b>PS-014NEO</b> (旧品番: NEO-R038)	 <b>PS-091</b>	 <b>PS-971</b>	 <b>PS-3092MT</b> (旧品番: PS-2092MT)	 <b>PS-3093MT</b> (旧品番: PS-2093MT 多)
H	 <b>PS-013NEO</b> (旧品番: NEO-R037)	 <b>PS-048</b>	 <b>PS-3863MT</b> (旧品番: PS-1863MT)	 <b>PS-006AR</b>	 <b>PS-3100MT</b> (旧品番: PS-2100MT 多)	 <b>PS-949</b>
I	 <b>PS-073</b>	 <b>PS-093</b>	 <b>PS-3095MT</b> (旧品番: PS-2095MT)	 <b>PS-1439</b>	 <b>PS-992</b>	 <b>PS-3869MT</b> (旧品番: PS-1869MT 多) PS-3869EXR
J	 <b>PS-022</b>	 <b>PS-034</b>	 <b>PS-1005</b>	 <b>PS-3101MT</b> (旧品番: PS-2101MT 多)	 <b>PS-948</b>	 <b>PS-885</b>
K	 <b>PS-3096MT</b> (旧品番: PS-2096MT 多) PS-3096EXR	 <b>PS-1440</b>	 <b>PS-3094MT</b> (旧品番: PS-2094MT 多)	 <b>PS-504</b> PS-504DG	 <b>PS-3870MT</b>	 <b>PS-008AR</b>
L	 <b>PS-007AR</b>	 <b>PS-3097MT</b> (旧品番: PS-2097MT 多)		 <b>PS-999</b>	 <b>PS-1870MT</b>	 <b>HG-1201</b>

Solid Color

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。☀約3~5年の屋外耐候性\*を有します。☀は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。①②3次元曲面に施工する際はご注意ください。施工を避けていただく製品です。多選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-17を参照ください。

ARシリーズ：耐候性能  
EXRシリーズ：約10年\*の屋外耐候性  
NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

DGシリーズ：ガラス用  
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。  
\*耐候性は使用環境などの影響を受けます。  
耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
HG	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡
PS	W1,220mm x L50m	¥5,400/㎡
PS-AR	W1,220mm x L25m	¥7,600/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-DG	W1,220mm x L25m	¥7,600/㎡※
PS-EXR	W1,220mm x L50m	¥8,700/㎡※
PS-MT	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-MTRC	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
PS-NEO	W1,220mm x L50m	¥5,400/㎡※

※特殊掛率品



## Eco Series RC - Recycled Content Film

Ecoシリーズ RC - リサイクルコンテンツフィルム

ホタテ貝殻由来のバイオベース材料とペットボトル由来のリサイクルPET樹脂から作られた、美しいアースカラーのコレクションです。詳細はP.21をご覧ください。

### ▲ 平滑下地・Dボード工法専用

・平滑な下地専用の製品です。石膏ボードやモルタル等のパテ処理を必要とする下地への施工は不陸が目立つためお勧めしません。金属やアルミパネルなど平滑な下地、またはDボード工法をお勧めします。

・スタンダード製品と取り扱いが異なりますので、表紙裏冊子P.12 シリーズ別選定・施工にあたってのご注意および製品説明書を必ずご確認ください。



# Index

## 品番一覧表

この見本版に表示している価格は、  
全て「材料設計価格」です。  
施工費および消費税は含まれていません。

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>AE</b>				
AE-1632	37	A	1	9,700
AE-1633	37	F	4	
AE-1634	45	A	2	
AE-1635	45	D	4	
AE-1636	45	E	4	
AE-1637	43	E	2	
AE-1638	43	G	2	
AE-1639	43	F	2	
AE-1640	43	G	3	
AE-1643	23	C	4	
AE-1645	45	G	1	12,100
AE-1646	45	F	4	
AE-1717	43	E	3	
AE-1719	43	F	3	
AE-1913MT	39	F	2	
AE-1917MT	39	G	1	
AE-1921MT	39	G	4	
AE-1928MT	39	E	3	
AE-1930MT	39	E	4	
AE-1932MT	49	D	4	
AE-1944MT	39	F	4	9,700
AE-1953	53	A	3	
AE-1955	45	A	1	
AE-1959MT	39	F	1	
AE-1960MT	39	F	3	
AE-2149	41	A	1	
AE-2150	41	B	1	
AE-2151	41	E	2	
AE-2152MT	41	E	1	
AE-2153MT	41	G	3	
AE-2154	41	A	2	12,100
AE-2155	41	G	4	
AE-2156	43	E	1	
AE-2157	43	F	1	
AE-2158	43	E	4	
AE-2159	43	F	4	
AE-2160	41	D	1	
AE-2161	41	C	4	
AE-2162MT	39	D	1	
AE-2163MT	45	B	1	
AE-2164MT	45	D	1	
AE-2165MT	45	E	2	9,700
AE-2167MT	45	F	3	
AE-2168	63	C	2	
AE-2500MT	45	A	3	
AE-2501MT	45	C	4	
AE-2502	45	C	2	
AE-2503	43	A	1	
AE-2504	43	A	3	
AE-2505	43	C	1	
AE-2506	43	C	2	
AE-2507	43	C	4	
AE-2508	39	C	3	
AE-2509	41	A	3	
AE-2510	41	C	2	
AE-2511	41	E	3	
AE-2513	41	F	1	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>AM</b>				
AM-1700	29	G	4	13,200

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>AR</b> キズ防止フィルム				
AE-1632AR	7	H	1	11,600※
AE-1634AR	7	H	2	
AE-2153AR	7	F	5	
AE-2163AR	7	D	3	
AE-2167AR	7	F	7	
BW-1310AR	6	F	1	
CH-1628AR	6	I	2	
CH-1629AR	6	I	1	
CH-1630AR	6	I	4	
CH-1631AR	6	I	7	
FA-1526AR	7	E	5	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
FA-1527AR	7	I	2	11,600※
FA-1678AR	7	I	1	
FW-233AR	6	D	6	
FW-236AR	6	D	4	
FW-337AR	6	E	3	
FW-338AR	6	E	7	
FW-625AR	6	D	7	
FW-1022AR	6	E	6	
FW-1122AR	6	E	2	
FW-1129AR	6	D	2	
FW-1138AR	6	D	1	
FW-1280AR	6	D	5	
FW-1293AR	6	D	3	
FW-1294AR	6	E	5	
FW-7011AR	6	E	4	
FW-7017AR	6	E	1	
ME-009AR	6	I	3	
ME-396AR	6	G	4	
ME-432AR	6	F	4	
ME-433AR	6	F	3	
ME-904AR	6	H	1	
ME-1466AR	6	G	1	
ME-1467AR	6	F	2	
ME-1684AR	6	H	7	
ME-1781AR	6	H	4	
ME-2281AR	6	K	1	
ME-2282AR	30	G	1	
ME-2283AR	6	K	2	
ME-2284AR	30	G	2	
ME-2285AR	6	K	3	
ME-2286AR	30	G	3	
ME-2287AR	6	K	5	
ME-2288AR	30	G	4	
ME-2289AR	6	K	4	
ME-2290AR	31	G	1	
ME-2291AR	6	K	7	
ME-2292AR	30	G	5	
ME-2293AR	6	K	6	
ME-2294AR	31	G	2	
ME-2295AR	6	J	1	
ME-2296AR	30	F	1	
ME-2297AR	6	J	2	
ME-2298AR	30	F	2	
ME-2299AR	6	J	3	
ME-2299AR	30	F	3	
ME-2299AR	6	I	5	
ME-2299AR	30	F	4	
ME-2295AR	6	J	4	
ME-2295AR	31	E	1	
ME-2296AR	6	J	7	
ME-2296AR	30	F	5	
ME-2297AR	6	A	5	
ME-2297AR	6	I	6	
ME-2297AR	31	E	2	
ME-2381AR	6	G	2	
ME-2381AR	30	C	1	
ME-2383AR	6	G	3	
ME-2383AR	30	C	3	
ME-2384AR	6	H	5	
ME-2384AR	30	C	4	
ME-2386AR	6	H	6	
ME-2386AR	30	C	5	
PA-045AR	6	F	5	
PA-180AR	6	F	6	
PA-181AR	6	G	6	
PA-183AR	6	F	7	
PA-187AR	6	G	5	
PA-389AR	6	G	7	
PS-001AR	7	J	1	
PS-001AR	80	C	2	
PS-002AR	7	J	3	
PS-002AR	80	B	4	
PS-003AR	7	K	3	
PS-003AR	80	B	3	
PS-004AR	7	K	4	
PS-004AR	80	D	2	
PS-005AR	7	J	4	
PS-005AR	80	C	6	
PS-006AR	7	J	5	
PS-006AR	80	H	4	
PS-007AR	7	J	6	
PS-007AR	80	L	1	
PS-008AR	7	J	7	
PS-008AR	80	K	6	
PS-051AR	7	H	3	
PS-055AR	7	H	5	
PS-057AR	7	H	6	
PS-058AR	7	H	7	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>CA</b>				
CA-418	53	H	2	12,100
CA-419	53	G	2	
CA-420	53	G	4	
CA-421	53	H	4	
CA-422	53	G	3	
CA-1170	53	G	5	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>CH</b>				
CH-1627	32	A	4	9,700
CH-1628	32	D	3	
CH-1629	33	A	1	
CH-1630	32	F	5	
CH-1631	32	G	5	
CH-1677	32	C	2	
CH-2117	32	A	3	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>CN</b>				
CN-1621	39	C	2	8,700
CN-1622	39	A	2	
CN-1623	39	B	1	
CN-1958	39	A	1	
CN-2512	39	A	3	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>DG</b>				
FA-1156DG	15	H	1	12,700※
FA-1161DG	15	F	5	
ME-379DG	15	H	2	13,800※
ME-432DG	15	D	4	
ME-1434DG	15	D	5	
ME-1716DG	15	D	3	
PA-180DG	15	E	3	
PS-504DG	15	H	5	
RT-1827DG	15	G	3	
ST-1587DG	15	F	1	
ST-1831DG	15	D	1	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>DW</b>				
DW-1871MT	61	D	3	12,100
DW-1873MT	59	G	4	
DW-1874MT	60	B	4	
DW-1875MT	58	D	4	
DW-1876MT	59	E	4	
DW-1877MT	61	C	1	
DW-1878MT	59	F	1	
DW-1882MT	60	G	2	
DW-1883MT	59	G	3	
DW-1884MT	60	A	3	
DW-1885MT	61	G	1	
DW-1887MT	61	G	2	
DW-1888MT	58	C	3	
DW-1889MT	59	G	1	
DW-1891MT	60	G	1	
DW-1893MT	58	B	4	
DW-1897MT	59	C	4	
DW-1898MT	61	C	3	
DW-1899MT	60	E	1	
DW-1900HMT	60	E	2	
DW-1901MT	59	E	2	
DW-1902MT	58	G	2	
DW-1993MT	58	G	3	
DW-2197MT	58	C	1	
DW-2198MT	58	D	2	
DW-2199MT	58	C	2	
DW-2200MT	58	C	4	
DW-2201MT	58	D	3	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>DW</b>				
DW-1871MT	61	D	3	12,100
DW-1873MT	59	G	4	
DW-1874MT	60	B	4	
DW-1875MT	58	D	4	
DW-1876MT	59	E	4	
DW-1877MT	61	C	1	
DW-1878MT	59	F	1	
DW-1882MT	60	G	2	
DW-1883MT	59	G	3	
DW-1884MT	60	A	3	
DW-1885MT	61	G	1	
DW-1887MT	61	G	2	
DW-1888MT	58	C	3	
DW-1889MT	59	G	1	
DW-1891MT	60	G	1	
DW-1893MT	58	B	4	
DW-1897MT	59	C	4	
DW-1898MT	61	C	3	
DW-1899MT	60	E	1	
DW-1900HMT	60	E	2	
DW-1901MT	59	E	2	
DW-1902MT	58	G	2	
DW-1993MT	58	G	3	
DW-2197MT	58	C	1	
DW-2198MT	58	D	2	
DW-2199MT	58	C	2	
DW-2200MT	58	C	4	
DW-2201MT	58	D	3	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>ET</b>				
ET-1772	33	B	5	15,700
ET-1775	33	B	4	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>DG</b>				
FA-1156DG	15	H	1	12,700※
FA-1161DG	15	F	5	
ME-379DG	15	H	2	13,800※
ME-432DG	15	D	4	
ME-1434DG	15	D	5	
ME-1716DG	15	D	3	
PA-180DG	15	E		

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
FW-795	68	B	3	10,200
FW-886	69	A	4	
FW-887	69	B	4	
FW-888	68	C	4	
FW-1021	67	F	3	
FW-1022	69	F	1	
FW-1023	67	B	2	
FW-1039H	69	A	2	
FW-1113	69	F	3	
FW-1121H	69	F	2	
FW-1122	67	A	3	
FW-1123	68	D	1	
FW-1124	69	A	1	
FW-1125	68	D	3	
FW-1127	71	F	1	
FW-1129	66	C	1	
FW-1130H	66	C	2	
FW-1135	70	C	3	
FW-1136H	70	C	4	
FW-1138	64	C	2	
FW-1207	64	D	4	
FW-1208	64	C	4	
FW-1211	66	A	2	
FW-1212	67	A	1	
FW-1214	66	F	1	
FW-1215	65	E	1	
FW-1216	71	A	1	
FW-1217	64	F	2	
FW-1255	64	D	1	
FW-1256	66	B	1	
FW-1257	67	F	1	
FW-1258	66	E	1	
FW-1259	65	D	1	
FW-1261	64	G	1	
FW-1262	66	F	2	
FW-1265	67	A	2	
FW-1266	65	C	4	
FW-1272	66	F	4	
FW-1273	65	D	3	
FW-1279	66	F	3	
FW-1280	68	C	2	
FW-1282	70	D	2	
FW-1283	68	A	3	
FW-1285	66	C	4	
FW-1286	67	F	2	
FW-1291	66	B	2	
FW-1293	66	G	2	
FW-1294	65	D	4	
FW-1296	67	C	3	
FW-1302	65	B	4	
FW-1306	63	C	3	
FW-1307	65	A	2	
FW-1331	68	E	2	
FW-1735H	63	C	4	
FW-1737	68	A	2	
FW-1738	68	F	2	
FW-1743	68	A	4	
FW-1744	69	D	4	
FW-1746	70	A	1	
FW-1751	71	D	3	
FW-1755	67	B	1	
FW-1757	71	F	4	
FW-1761	64	A	1	
FW-1765	64	A	4	
FW-1766	66	C	3	
FW-1767	65	A	4	
FW-1770	65	F	2	
FW-1801	69	F	4	
FW-1805	67	C	4	
FW-1970	71	F	2	
FW-1972	66	G	4	
FW-1974	65	A	1	
FW-1975	71	D	2	
FW-1976	65	A	3	
FW-1977	65	D	2	
FW-1978	65	B	2	
FW-1979	71	G	1	
FW-1981	66	A	1	
FW-1983	65	F	1	
FW-1986	71	B	1	
FW-1987	65	B	1	
FW-1988	66	G	1	
FW-2420	64	D	2	
FW-2421	66	D	2	
FW-2422	65	B	3	
FW-2423	66	A	3	
FW-2424	66	D	4	
FW-2425	63	A	1	
FW-2426	63	A	3	
FW-2427	69	D	2	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
FW-7006	69	C	4	10,200
FW-7007	71	A	2	
FW-7008	69	D	1	
FW-7009	70	D	1	
FW-7011	67	D	3	
FW-7015	70	E	4	
FW-7017	64	A	2	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>HG</b>				
HG-1201	80	L	6	12,100
HG-1205	80	B	1	
HG-1511	81	F	3	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>HS</b>				
HS-1656	53	E	5	9,700

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>IL</b>				
IL-1852	14			6,400

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>LE</b>				
LE-1104	49	G	2	8,700
LE-1105	49	A	1	
LE-1106	49	D	5	
LE-1108	23	G	4	
LE-1109	23	G	3	
LE-1171	49	G	5	
LE-1551	49	G	3	
LE-1552	49	A	2	
LE-2128	49	B	2	
LE-2703	49	G	1	
LE-2782	49	B	1	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>LW</b>				
LW-1081	53	A	4	8,700
LW-1085	32	E	2	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>LZ</b>				
LZ-461	53	C	1	9,700

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>ME</b>				
ME-147	33	B	1	9,700
ME-377	32	D	2	
ME-379	32	G	1	
ME-380	33	H	1	
ME-388	32	E	3	
ME-391	32	E	1	
ME-396	32	E	5	
ME-431	32	G	4	
ME-432	32	B	3	
ME-433	32	B	2	
ME-486	33	E	2	
ME-904	32	C	5	
ME-1174	33	H	3	
ME-1175	32	H	3	
ME-1223	33	B	3	
ME-1224	33	G	1	
ME-1225	33	H	2	
ME-1434	32	E	4	
ME-1435	32	C	3	
ME-1466	32	A	1	
ME-1467	32	A	2	
ME-1469	27	G	4	
ME-1684	32	H	2	
ME-1685	32	H	4	
ME-1716	32	B	1	
ME-1781	32	F	2	
ME-1961	23	A	2	
ME-1997	33	B	2	
ME-2020	25	G	1	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
ME-2022	25	E	1	9,700
ME-2023	25	G	2	
ME-2024	23	C	3	
ME-2025	23	D	4	
ME-2026	23	A	1	
ME-2027	27	G	2	
ME-2172	23	B	1	
ME-2173	25	E	2	
ME-2174	27	E	4	
ME-2261	30	A	1	
ME-2262	30	A	2	
ME-2263	30	A	3	
ME-2264	30	A	4	
ME-2265	31	A	1	
ME-2271	30	B	1	
ME-2273	30	B	3	
ME-2274	30	B	4	
ME-2341	30	E	1	
ME-2343	30	E	3	
ME-2344	30	E	4	
ME-2346	30	E	5	
ME-2351	30	D	1	
ME-2353	30	D	3	
ME-2354	30	D	4	
ME-2356	30	D	5	
ME-2357	31	C	1	
ME-2550	27	E	3	
ME-2551	27	C	1	
ME-2552	27	E	1	
ME-2553	27	C	1	
ME-2554	23	A	3	
ME-2555	23	F	1	
ME-2556	23	D	1	
ME-2557	33	C	1	
ME-2558	33	F	2	
ME-2559	23	E	3	
ME-2560	25	C	1	
ME-2561	27	A	1	
ME-2562	25	C	3	
ME-2563	27	A	3	
ME-2564	25	A	1	
ME-2565	25	A	3	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>MW</b>				
MW-777	63	F	4	12,100
MW-1416	63	F	1	
MW-1418	63	G	1	
MW-1419	63	F	3	
MW-1832	63	F	2	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>NEO</b> 水廻り用フィルム				
AE-1632NEO	11	B	3	9,700※
AE-1633NEO	11	D	7	
FA-017NEO	11	A	3	
	53	B	4	
	11	B	2	
FA-1526NEO	47	D	2	
FA-1527NEO	11	B	6	
	47	C	2	
FA-1528NEO	11	D	6	
	47	E	2	
FA-1680NEO	11	C	6	
	47	E	1	
FW-609HNEO	11	E	6	10,200※
FW-1130HNEO	11	E	2	
	11	D	1	
FW-1139HNEO	64	C	3	
FW-1256NEO	11	E	1	
FW-1259NEO	11	E	4	
FW-1265NEO	11	E	3	
FW-1735HNEO	11	E	5	
NU-1786NEO	11	D	5	
	11	A	1	
PS-009NEO	80	A	1	5,400※
	11	A	2	
PS-010NEO	80	A	2	
	11	A	5	
PS-011NEO	80	E	2	
	11	A	4	
PS-012NEO	80	F	3	
	11	A	6	
PS-013NEO	80	H	1	
	11	A	7	
PS-014NEO	80	G	2	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
PS-982NEO	11	C	3	5,400※
	11	B	1	9,700※
ST-024NEO	35	A	1	
	11	B	4	9,700※
ST-736NEO	35	B	4	
	11	D	2	9,700※
ST-1195NEO	37	C	2	
	11	E	7	9,700※
WG-022NEO	77	F	5	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )	
	ページ	タテ	ヨコ		
<b>NU</b>					
NU-1238	50	B	4	9,700	
NU-1240	50	E	4		
NU-1785	50	A	5		
NU-1786	50	G	1		
NU-1789	50	H	4		
NU-1791	50	E	1		
NU-1792	50	F	1		
NU-1934MT	50	C	3		12,100
NU-1935MT	50	C	5		
NU-1940MT	50	F	4		
NU-1941MT	50	C	1		
NU-2003	51	A	4	9,700	
NU-2006	51	D	2		
NU-2007	51	A	5		
NU-2008	51	C	2		
NU-2009	50	G	5		
NU-2010	50	E	5		
NU-2012	50	A	1		
NU-2013	50	A	2		
NU-2014	50	B	2		
NU-2175MT	50	E	2		12,100
NU-2176MT	50	G	3		
NU-2177	51	A	1	9,700	
NU-2178	51	C	3		
NU-2179	51	A	2		

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>OM</b>				
OM-2393	30	H	1	9,700
OM-2394	30	H	4	
OM-2396	30	H	5	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>PA</b>				
PA-036	33	A	5	8,700
PA-038	33	F	5	
PA-039	33	D	3	
PA-045	32	C	4	
PA-046	33	A	3	
PA-175	33	A	4	
PA-178	32	D	1	
PA-180	33	A	2	
PA-181	33	G	5	
PA-183	33	G	4	
PA-184	32	D	5	
PA-185	33	H	5	
PA-187	33	F	4	
PA-320	33	F	1	
PA-389	33	H	4	
PA-390	33	E	3	
PA-683	33	E	1	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>PC</b>				
PC-672	45	B	2	8,700
PC-1179	45	F	1	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
PS-2405MTRC	21	F	2	9,700
	81	K	6	
PS-2406MTRC	21	F	3	
	81	L	6	
PS-3091MT	78	H	1	
	80	E	5	
PS-3092MT	78	H	2	
	80	G	5	
PS-3093MT	78	D	4	
	80	G	6	
PS-3094MT	78	E	5	
	80	K	3	
PS-3095MT	78	F	2	
	80	I	3	
PS-3096MT	78	H	3	
	80	K	1	
PS-3097MT	78	H	4	
	80	L	2	
PS-3098MT	78	F	3	
	81	C	6	
PS-3100MT	78	E	4	
	80	H	5	
PS-3101MT	78	D	5	
	80	J	4	
PS-3863MT	78	E	2	
	80	H	3	
PS-3864MT	78	D	2	
	80	E	1	
PS-3865MT	78	G	1	
	80	B	6	
PS-3866MT	78	D	3	
	80	F	5	
PS-3869MT	78	G	4	
	80	I	6	
PS-3870MT	78	B	5	
	80	F	5	
PS-3904MT	78	E	1	
	80	B	2	
PS-3989MT	78	D	1	
	80	A	6	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>PT</b>				
PT-345	53	C	5	9,700
PT-346	53	C	4	
PT-735	53	C	3	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>PV</b> 抗ウイルス・抗菌シリーズ				
AE-1913PV	9	G	4	9,700※
AE-2153PV	9	G	5	
CN-1621PV	9	H	2	
CN-1622PV	9	H	3	
DW-1875PV	9	C	4	
DW-1903PV	9	D	1	
DW-1993PV	9	C	3	
DW-2197PV	9	A	1	
DW-2208PV	9	D	4	
FW-1256PV	9	D	2	
FW-1262PV	9	D	3	
FW-1977PV	9	C	5	
LE-2180PV	9	G	1	
LE-2181PV	9	H	1	
NU-1791PV	9	E	1	
NU-1793PV	9	G	2	
SI-1686PV	9	G	3	
WG-1141PV	9	C	2	
WG-1709PV	9	C	1	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>PW</b>				
PW-2305MT	56	A	1	13,200
PW-2306MT	56	E	3	
PW-2307MT	56	E	2	
PW-2308MT	57	C	2	
PW-2309MT	56	E	1	
PW-2310MT	57	C	1	
PW-2311MT	57	C	3	
PW-2312MT	56	E	4	
PW-2313MT	57	C	4	
PW-2314MT	57	F	3	
PW-2315MT	57	D	1	
PW-2316MT	57	D	4	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
PW-2319MT	57	F	4	13,200
PW-2320MT	56	A	3	
PW-2321MT	57	A	1	
	55			
PW-2322MT	57	D	2	
PW-2323MT	56	C	3	
PW-2324MT	57	A	3	
PW-2325MT	56	F	3	
PW-2326MT	56	C	1	
PW-2327MT	56	F	1	
PW-2328MT	57	F	1	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>PWF</b> ホワイトボードシリーズ				
PWF-500	14			13,200※

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>RT</b>				
RT-1111	27	G	3	9,700
RT-1112	25	F	1	
RT-1827	27	G	1	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>SI</b>				
SI-1686	50	A	3	9,700
SI-1688	51	C	5	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>ST</b>				
ST-1586	35	E	1	8,700
ST-1587	35	F	2	
ST-1588	35	A	4	
ST-1828	37	A	3	
ST-1829	37	A	4	
ST-1831	35	A	3	
ST-1911MT	37	A	2	
ST-1914MT	35	A	2	
ST-1915MT	37	B	2	
ST-1918MT	37	E	1	
ST-1919MT	37	B	1	
ST-1920MT	35	G	2	
ST-1927MT	35	C	4	
ST-2170MT	37	C	1	
ST-2171MT	37	F	1	
ST-2530MT	35	B	1	
ST-2531MT	35	D	1	
ST-2532MT	35	B	2	
ST-2533MT	35	B	3	
ST-2534MT	35	D	2	
ST-2535MT	35	D	3	
ST-2536MT	35	D	4	
ST-2537MT	35	F	1	
ST-2538MT	35	F	3	
ST-2539	37	D	2	
ST-2540MT	37	F	2	
ST-2541MT	37	B	3	
ST-2542MT	37	D	3	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>SU</b>				
SU-2231MT	49	D	3	12,100
SU-2232MT	49	C	1	
SU-2233MT	49	E	1	
SU-2234MT	49	E	3	
SU-2235MT	49	E	5	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>TE</b>				
TE-1650	53	G	1	12,100
TE-1713	53	E	2	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>TIL</b> 水廻りフィルム(タイル用)				
FA-020TIL	11	D	4	13,200※
FA-021TIL	11	D	3	
PS-012TIL	10			12,100※

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
PT-346TIL	11	B	5	13,200※
ST-737TIL	11	C	5	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>VM</b>				
VM-305	29	F	3	13,200
VM-1487	29	E	3	
VM-1488	29	E	5	
VM-1489	29	G	5	
VM-1691	29	E	1	
VM-1692	29	F	1	
VM-1693	29	G	1	
VM-1694	29	E	4	
VM-1695	29	E	2	
VM-2035	29	G	2	
VM-2036	29	H	4	
VM-2037	29	H	2	
VM-2090	29	G	3	
VM-2360	29	A	1	
VM-2361	29	A	3	
VM-2362	29	A	5	
VM-2363	29	C	1	
VM-2364	29	C	2	
VM-2365	29	C	4	
VM-2366	29	C	5	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
<b>WG</b>				
WG-156	77	G	5	7,600
WG-157	76	G	5	
WG-166	74	G	3	
WG-247	74	A	4	
WG-250	75	D	1	
WG-256	75	C	3	
WG-364	76	G	4	
WG-364GN	76	C	2	
WG-376	74	E	2	
WG-417	76	H	1	
WG-428	77	H	2	
WG-453	75	C	2	
WG-467	74	F	1	
WG-629	75	H	2	
WG-657	74	A	1	
WG-664	77	G	4	
WG-693	76	H	4	
WG-695	77	D	3	
WG-696	77	A	2	
WG-697	76	F	5	
WG-699	75	F	2	
WG-709	75	G	2	
WG-763	76	F	1	
WG-763GN	76	C	1	
WG-831	75	G	1	
WG-832	75	A	5	
WG-833	75	A	4	
WG-835	75	C	1	
WG-836	76	E	1	
WG-837	75	B	3	
WG-841	76	E	2	
WG-845	75	D	3	
WG-846	75	D	4	
WG-854	76	E	3	
WG-865	76	F	3	
WG-877	75	E	2	
WG-878	75	G	3	
WG-879	76	F	2	
WG-943	76	G	1	
WG-947	77	A	3	
WG-960	74	C	5	
WG-964	74	H	3	
WG-1044	77	G	1	
WG-1046	74	D	1	
WG-1050	77	H	5	
WG-1058	75	H	4	
WG-1067	74	E	1	
WG-1070	77	G	2	
WG-1140	76	E	5	
WG-1141	74	D	3	
WG-1142	76	E	4	
WG-1143	74	F	4	
WG-1144	74	G	2	
WG-1146	76	H	3	
WG-1147	76	H	2	
WG-1196	77	C	5	
WG-1219	75	A	1	
WG-1220	74	F	2	

品番	座標			価格 (円/m <sup>2</sup> )
	ページ	タテ	ヨコ	
WG-1221	75	A	2	7,600
WG-1336	77	A	4	
WG-1337	74	H	5	
WG-1339	74	D	2	
WG-1340	74	C	3	
WG-1342	77	B	4	
WG-1343	74	B	2	
WG-1344	74	B	3	
WG-1346	75	E	1	
WG-1348	77	D	2	
WG-1353	77	B	1	
WG-1358	75	F	3	
WG-1360	75	G	5	
WG-1364	77	F	4	
WG-1365	74	A	2	
WG-1368	77	C	1	
WG-1369	77	E	1	
WG-1370	77	D	5	
WG-1371	77	E	2	
WG-1373	77	F	3	
WG-1375	76	G	2	
WG-1703	77	A	1	
WG-1704	77	E	5	
WG-1705	74	A	5	
WG-1708	77	C	3	
WG-1709	74	A	3	
WG-1710	74	H	4	
WG-1711GN	76	A	1	
WG-1812	75	A	3	
WG-1814	75	D	5	
WG-1815	75	F	4	
WG-1835	77	H	4	
WG-1836	77	E	4	
WG-1837	74	G	5	
WG-1838	74	E	5	
WG-1840	74	F	5	
WG-1841	77	F	1	
WG-1845	75			

# Index

## 木種順 品番一覧表

品番	もくり	座標		
		ページ	タテ	ヨコ
<b>アッシュ/タモ</b>				
DW-1895MT	板紐	61	G	1
DW-1898MT	板紐	61	C	3
DW-2201MT	紐目	58	D	3
FW-336	板紐	64	F	1
FW-337	板紐	65	E	2
FW-1258	板紐	66	E	1
FW-1259	板紐	65	D	1
FW-1293	板紐	66	G	2
FW-1294	板紐	65	D	4
FW-1296	板紐	67	C	3
FW-1972	板目	66	G	4
WG-156	板紐	77	G	5
WG-467	板紐	74	F	1
WG-947	板紐	77	A	3
WG-960	板紐	74	C	5
WG-1143	紐目	74	F	4
WG-1343	紐目	74	B	2
WG-1344	紐目	74	B	3
WG-1346	紐目	75	E	1
WG-1348	紐目	77	D	2
WG-1353	紐目	77	B	1
WG-2073	板紐	74	G	1
WG-2075	板紐	77	A	5
WG-2839	紐目	75	C	5

<b>アニグレ</b>				
FW-232	紐目	69	B	2
FW-888	紐目	68	C	4

<b>アルダー</b>				
WG-841	紐目	76	E	2

<b>イベ</b>				
FW-1974	板紐	65	A	1
FW-1975	板紐	71	D	2

<b>ウォールナット</b>				
DW-1882MT	板目	60	G	2
DW-1889MT	板紐	59	G	1
DW-1891MT	板紐	60	G	1
DW-1899MT	板紐	60	E	1
DW-1900HMT	〈横〉板紐	60	E	2
DW-2197MT	板紐	58	C	1
DW-2203MT	板紐	58	G	4
DW-2211MT	板目	60	A	4
DW-2212MT	板紐	60	B	3
DW-2213MT	板目	60	E	3
DW-2214MT	紐目	60	F	3
DW-2215MT	板紐	60	F	4
DW-2217MT	板目	60	G	4
DW-2218MT	板紐	58	A	4
DW-2221MT	板紐	61	A	4
DW-2222MT	板紐	61	E	1
DW-2474MT	紐目	60	C	3
DW-2480MT	板紐	61	A	2
FW-233	紐目	68	F	3
FW-330	板目	70	D	3
FW-332	板目	69	G	4
FW-338	紐目	70	B	1
FW-502	紐目	67	D	4
FW-510	紐目	69	B	3
FW-608H	〈横〉紐目	68	D	2
FW-609H	〈横〉紐目	69	G	2
FW-613	板紐	69	C	1
FW-650	紐目	69	C	2
FW-651	板目	70	B	3
FW-795	紐目	68	B	3
FW-1021	板目	67	F	3
FW-1022	板紐	69	F	1
FW-1023	板紐	67	B	2
FW-1113	紐目	69	F	3
FW-1121H	〈横〉板紐	69	F	2
FW-1122	紐目	67	A	3
FW-1123	紐目	68	D	1
FW-1207	紐目	64	D	4
FW-1208	紐目	64	C	4
FW-1331	板目	68	E	2
FW-1735H	ブランク	63	C	4
FW-1743	板目	68	A	4
FW-1744	板目	69	D	4
FW-1751	板紐	71	D	3
FW-1755	紐目	67	B	1
FW-1801	板紐	69	F	4
FW-2427	紐目	69	D	2
FW-7006	板紐	69	C	4
FW-7008	板目	69	D	1
FW-7009	板目	70	D	1
PW-2312MT	板紐	56	E	4
PW-2313MT	板紐	57	C	4
PW-2314MT	板紐	57	F	3
PW-2315MT	板紐	57	D	1
PW-2319MT	板紐	57	F	4
PW-2320MT	紐目	56	A	3
PW-2321MT	紐目	57	A	1
PW-2322MT	紐目	57	D	2
WG-1365	板紐	74	A	2
WG-1368	板紐	77	C	1
WG-1369	板紐	77	E	1
WG-1370	板紐	77	D	5
WG-1371	板紐	77	E	2
WG-1373	板紐	77	F	3
WG-1703	紐目	77	A	1
WG-1704	紐目	77	E	5
WG-1705	紐目	74	A	5
WG-1708	板紐	77	C	3
WG-1709	紐目	74	A	3
WG-1836	紐目	77	E	4
WG-1837	紐目	74	G	5
WG-1840	紐目	74	F	5
WG-1841	紐目	77	F	1
WG-1848	紐目	77	D	1
WG-2019	板紐	77	F	2
WG-2033	板紐	77	E	3
WG-2041	板紐	77	H	3
WG-2042	板紐	77	C	2
WG-2082H	〈横〉紐目	77	B	3
WG-2083H	〈横〉紐目	74	C	4
WG-2084H	〈横〉紐目	77	C	4

品番	もくり	座標		
		ページ	タテ	ヨコ
WG-2450	板紐	73	C	4
WG-2451	板紐	73	D	4
WG-2452	板紐	73	E	4
WG-2453	板紐	73	F	4
WG-2454	板紐	73	G	4
WG-2460	紐目	73	C	3
WG-2461	紐目	73	D	3
WG-2462	紐目	73	E	3
WG-2463	紐目	73	F	3
WG-2464	紐目	73	G	3
WG-2862	板紐	76	F	4

<b>エボニー/コクタン</b>				
MW-777	紐目	63	F	4
WG-664	紐目	77	G	4
WG-1070	紐目	77	G	2

<b>エルム</b>				
DW-1871MT	紐目	61	D	3
DW-2477MT	板目	58	E	1
FW-1214	紐目	66	F	1
FW-1215	紐目	65	E	1
FW-1216	紐目	71	A	1
FW-1265	板紐	67	A	2
FW-1266	板紐	65	C	4
FW-1746	紐目	70	A	1
FW-2422	紐目	65	B	3
PW-2316MT	板紐	57	D	4
WG-1044	板紐	77	G	1
WG-1046	板紐	74	D	1

<b>オーク</b>				
DW-1877MT	板目	61	C	1
DW-1878MT	板紐	59	F	1
DW-1883MT	板紐	59	G	3
DW-1884MT	板紐	60	A	3
DW-1897MT	板紐	61	G	2
DW-1898MT	板紐	58	C	3
DW-1893MT	板目	58	B	4
DW-1897MT	板目	59	C	4
DW-1993MT	紐目	58	G	3
DW-2189MT	板紐	58	C	2
DW-2204MT	板紐	59	E	1
DW-2205MT	板目	59	C	1
DW-2206MT	板目	59	D	1
DW-2208MT	板紐	59	F	2
DW-2210MT	ブランク	63	D	3
DW-2223MT	板紐	61	C	2
DW-2225MT	板紐	61	C	4
DW-2470MT	紐目	58	A	1
DW-2471MT	板紐	58	A	2
DW-2472MT	板紐	59	A	3
DW-2473MT	紐目	59	C	2
DW-2478MT	板紐	59	A	1
FW-236	紐目	67	D	1
FW-237	紐目	68	C	1
FW-625	紐目	70	A	2
FW-627	紐目	70	F	3
FW-788	紐目	64	C	1
FW-1127	紐目	71	F	1
FW-1129	紐目	66	C	1
FW-1130H	〈横〉紐目	66	C	2
FW-1255	板紐	64	D	1
FW-1256	板紐	66	B	1
FW-1257	板紐	67	F	1
FW-1285	板紐	66	C	4
FW-1286	板紐	67	F	2
FW-1291	紐目	66	B	2
FW-1306	ブランク	63	C	3
FW-1765	板目	64	A	4
FW-1766	板目	66	C	3
FW-1767	板目	65	A	4
FW-1770	紐目	65	F	2
FW-1986	紐目	71	B	1
FW-1987	紐目	65	B	1
FW-2420	板目	64	D	2
FW-2421	板目	66	D	2
FW-2423	紐目	66	A	3
FW-2424	板紐	66	D	4
FW-2426	ヘリンボーン	63	A	3
FW-7017	紐目	64	A	2
MW-1832	板目	63	F	2
PW-2307MT	板紐	56	E	2
PW-2308MT	板紐	57	C	2
PW-2309MT	板紐	56	E	1
PW-2310MT	板紐	57	C	1
PW-2311MT	板紐	57	C	3
PW-2323MT	紐目	56	C	3
PW-2324MT	紐目	57	A	3
PW-2326MT	紐目	56	C	1
WG-166	板紐	74	G	3
WG-256	紐目	75	C	3
WG-376	紐目	74	E	2
WG-695	板紐	77	D	3
WG-696	板紐	77	A	2
WG-697	板紐	76	F	5
WG-854	紐目	76	E	3
WG-943	板紐	76	G	1
WG-964	板紐	74	H	3
WG-1050	紐目	77	H	5
WG-1140	板紐	76	E	5
WG-1144	板紐	74	G	2
WG-1219	紐目	75	A	1
WG-1220	紐目	74	F	2
WG-1221	紐目	75	A	2
WG-1339	紐目	74	D	2
WG-1340	紐目	74	C	3
WG-1342	紐目	77	B	4
WG-1358	板目	75	F	3
WG-1710	紐目	74	H	4
WG-1835	板紐	77	H	4
WG-1838	紐目	74	E	5
WG-2047	紐目	77	H	1
WG-2049	紐目	74	C	2
WG-2076	ブランク	63	D	1
WG-2085	板目	74	F	3
WG-2115	紐目	75	E	5
WG-2430	板紐	73	C	2
WG-2431	板紐	73	D	2
WG-2432	板紐	73	E	2
WG-2433	板紐	73	F	2
WG-2434	板紐	73	G	2
WG-2440	紐目	73	C	1
WG-2441	紐目	73	D	1
WG-2442	紐目	73	E	1
WG-2443	紐目	73	F	1

品番	もくり	座標		
		ページ	タテ	ヨコ
WG-2444	紐目	73	G	1
WG-2944	紐目	75	B	4

<b>カリン</b>				
FW-240	板紐	69	A	3
WG-1147	紐目	76	H	2

## カットサンプルのご請求は、WEBで。

[http://go.3M.com/dinoc\\_sample](http://go.3M.com/dinoc_sample)

16時までのご依頼分は、当日出荷します。



- ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
- 当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- 本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。
- 使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
- 当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任を負いません。
- 上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、DI-NOC、ダイノック、ファサラ、スコッチ、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。

2026年3月発行

この見本帳は、リサイクル素材  
(古紙パルプ配合率 50%再生紙)、  
植物油インキを使用しています。



**3M**

3M Japan Limited  
スリーエム ジャパン株式会社

<http://go.3m.com/dinoc/>

Ver.1

© 2026, 3M. All rights reserved.  
DIN-350-A (032650)

カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

9:00-12:00、13:00-17:00 / 月～金  
(土日祝年末年始は除く)