



Automotive Aftermarket Division

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Faserscheibe

1) Teilenummern

Teilenummer	Körnung	Abmessungen	Geliefert als
33489	36+	50 mm	15 Scheiben/Karton, 6 Kartons/Packung
33493	36+	75 mm	15 Scheiben/Karton, 6 Kartons/Packung
33490	60+	50 mm	15 Scheiben/Karton, 6 Kartons/Packung
33494	60+	75 mm	15 Scheiben/Karton, 6 Kartons/Packung
33491	80+	50 mm	15 Scheiben/Karton, 6 Kartons/Packung
33495	80+	75 mm	15 Scheiben/Karton, 6 Kartons/Packung

2) Beschreibung und Endverwendungen

Die Faserscheibe Cubitron™ 3 Roloc™ von 3M ist eine Schleifscheibe mit 3M™ keramischem Precision Shaped Grain (PSG), die auf einem steifen Faserträger kunstharzgebunden ist. Diese Scheibe mit ihrem zähen, harten und scharfen keramischen Schleifmittel hält wesentlich länger als herkömmliche Scheiben mit Keramischleifkorn und eignet sich daher ideal zum Schleifen, Verblenden von Schweißnähten, Entgraten und für ähnliche schwierige Metallbearbeitungsvorgänge. **Erhältlich in den Körnungen 36+, 60+ und 80+.**

Wesentliche Anwendungsbereiche

- MIG-Schweißnaht nivellieren/schleifen
- Schleifen von Schweißnähten
- Entgraten
- Entrosten und Reinigen
- Entfernen von Lacken/Beschichtungen



3) Physikalische Eigenschaften

Trägermaterial	Polyestergewebe
Gewicht des Trägermaterials	XE-Gewicht
Mineral	3M Präzisionsgeformtes Schleifkorn (PSG), Keramik
Verklebung	Kunstharzbindung
Farbe	Violett
Körnungen	36+, 60+, 80+
Abmessungen	50 mm, 75 mm

4) Gebrauchsanweisung

Bitte beachten Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Produkt- und Sicherheitsinformationen auf dem Produktetikett und/oder dem Sicherheitsdatenblatt. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden einzuschätzen, ob das Produkt für den von ihm vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen ein. Werden eine angemessene Bewertung, Auswahl und Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Schutzausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

5) Aufbewahrung

Alle beschichteten Schleifprodukte sollten bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Bereich von 18 °C bis 22 °C und zwischen 50 % und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Ein ausreichender Abstand zu feuchten (oder kalten) Wänden, Fenstern oder Böden ist einzuhalten, um eine mögliche Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden. Die Lagerung neben Wärmequellen – Heizungsrohre, Heizkörper, Heißluftkanäle, Öfen usw. – soll vermieden werden. Idealerweise wird das Produkt bis zur Verwendung in der Originalverpackung aufbewahrt.



6) Sicherheit

Bitte beachten Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Produkt- und Sicherheitsinformationen auf dem Produktetikett und/oder dem Sicherheitsdatenblatt. Nach Möglichkeit sollten Schleifarbeiten in einem gut belüfteten Bereich durchgeführt werden, und es wird dringend geraten, eine geeignete Vollsichtbrille, Staubschutzmaske und Handschuhe zu tragen. Die Scheiben dürfen in keiner Weise verändert werden. Sie sollten ausschließlich in der Größe und Form verwendet werden, in der sie geliefert werden.

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Faserscheibe ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur
---	--	---

© 3M 2025. 3M, Cubitron, Roloc sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.