



Automotive Aftermarket Division

3M™ Cubitron™ 3 Feilenband

1) Teilenummern

Teilenummer	Körnung	Abmessungen	Geliefert als
33469	40+	12,7 mm x 457,2 mm	10 Bänder/Karton, 5 Packungen/Karton
33479	40+	10 mm x 330 mm	10 Bänder/Karton, 5 Packungen/Karton
33484	40+	20 mm x 520 mm	10 Bänder/Karton, 5 Packungen/Karton
33473	60+	12,7 mm x 457,2 mm	10 Bänder/Karton, 5 Packungen/Karton
33480	60+	10 mm x 330 mm	10 Bänder/Karton, 5 Packungen/Karton
33485	60+	20 mm x 520 mm	10 Bänder/Karton, 5 Packungen/Karton
33478	80+	12,7 mm x 457,2 mm	10 Bänder/Karton, 5 Packungen/Karton
33481	80+	10 mm x 330 mm	10 Bänder/Karton, 5 Packungen/Karton
33486	80+	20 mm x 520 mm	10 Bänder/Karton, 5 Packungen/Karton

2) Beschreibung und Endverwendungen

Ein Premium-Feilenband mit 3M Precision-Shaped Grain (PSG) ist für die Entfernung von Schweißpunkten und andere Schleifanwendungen konzipiert. Ideal für schwierige Detailarbeiten wie Reinigen, Entgraten, Verblenden und Finishen sowie für Arbeiten auf engem Raum. Dieses Feilenband kann mit verschiedenen Arten von Feilenband-Schleifmaschinen auf dem Markt verwendet werden. **Erhältlich in den Körnungen 40+, 60+ und 80+.**

Wesentliche Anwendungsbereiche

- Bohren von Schweißpunkten
- MIG-Schweißnaht nivellieren/schleifen
- Entgraten
- Entrosten und Reinigen
- Entfernen von Lacken/Beschichtungen



3) Physikalische Eigenschaften

Trägermaterial	Polyestergewebe
Gewicht des Trägermaterials	Y-Gewicht
Mineral	3M Präzisionsgeformtes Schleifkorn (PSG), Keramik
Verklebung	Kunstharzbindung
Farbe	Violett
Körnungen	40+, 60+, 80+
Feilenbandlänge	330 mm, 457,2 mm, 520 mm
Feilenbandbreite	10 mm, 12,7 mm, 20 mm

4) Gebrauchsanweisung

Bitte beachten Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Produkt- und Sicherheitsinformationen auf dem Produktetikett und/oder dem Sicherheitsdatenblatt. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden einzuschätzen, ob das Produkt für den von ihm vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen ein. Werden eine angemessene Bewertung, Auswahl und Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Schutzausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

5) Aufbewahrung

Alle beschichteten Schleifprodukte sollten bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Bereich von 18 °C bis 22 °C und zwischen 50 % und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Ein ausreichender Abstand zu feuchten (oder kalten) Wänden, Fenstern oder Böden ist einzuhalten, um eine mögliche Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden. Die Lagerung neben Wärmequellen – Heizungsrohre, Heizkörper, Heißluftkanäle, Öfen usw. – soll vermieden werden. Idealerweise wird das Produkt bis zur Verwendung in der Originalverpackung aufbewahrt.



6) Sicherheit

Bitte beachten Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Produkt- und Sicherheitsinformationen auf dem Produktetikett und/oder dem Sicherheitsdatenblatt. Nach Möglichkeit sollten Schleifarbeiten in einem gut belüfteten Bereich durchgeführt werden, und es wird dringend geraten, eine geeignete Vollsichtbrille, Staubschutzmaske und Handschuhe zu tragen. Die Bänder dürfen in keiner Weise verändert werden. Sie sollten ausschließlich in der Größe und Form verwendet werden, in der sie geliefert werden.

3M™ Cubitron™ 3 Feilenband ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur
---	--	---

© 3M 2025. 3M, Cubitron sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.