



División de Productos para la reparación del automóvil

3M™ Hookit™ Abrasivos de malla azul

1) Códigos

Discos		Tiras en Rollo	
Referencia	Grano	Referencia	Grano
Tamaño: 75 mm (3")		Tamaño: 70 mm x 10 m	
36449	80	36462	80
36450	120	36463	120
36451	50	36464	150
36452	180	36465	180
36453	220	36466	220
36454	240	36467	240
36455	320	36468	320
36456	400	36469	400
Tamaño: 125 mm		Tamaño: 115 mm x 10 m	
36435	80	36470	80
36436	120	36471	120
36437	150	36472	150
36438	180	36473	180
36439	220	36474	220
36440	240	36475	240
36441	320	36476	320
36442	400	36477	400
Tamaño: 150 mm			
36420	80		
36421	120		
36422	150		
36423	180		
36424	220		
36425	240		
36426	320		
36427	400		



Hoja de datos técnicos

En vigor: 01/01/2026 Sustituye la del: Nueva

2) Descripción y usos finales

Los nuevos y mejorados abrasivos de malla azul Hookit™ de 3M™ son un producto abrasivo patentado, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional con una mayor robustez y altos niveles de extracción de polvo cuando se utilizan con el sistema correspondiente.

Grano	Aplicaciones
80	Eliminación de material sobrante en general. Se utiliza para limpiar la zona de reparación y eliminar todas las partículas sueltas de pintura u óxido. Conformación inicial de la masilla.
120	Se utiliza para limpiar la zona de reparación y eliminar todas las partículas sueltas de pintura u óxido. Lijado de masilla.
150	Se utiliza para limpiar la zona de reparación y eliminar todas las partículas sueltas de pintura u óxido. Lijado de masilla.
180	Alisado de bordes alrededor de la zona de reparación.
220	Alisado de bordes alrededor de la zona de reparación. Refinamiento de la masilla
240	Refinado de superficies. Conformación de la masilla.
320	Refinado de la imprimación antes de aplicar pintura. Preparación de superficies para sellador

3) Propiedades físicas

Nota: la información técnica y los datos siguientes se deben considerar únicamente como representativos o típicos y no se deben utilizar a efectos de especificación.

Soporte	Malla con bucles integrados
Mineral	Mezcla de grano cerámico con forma precisa 3M™ y óxido de aluminio
Fijación	Fijación con resina
Color	Azul
Granos	80 a 400

4) Instrucciones de uso

El producto se puede utilizar con una máquina o con la mano. El producto debe usarse en seco.

Para obtener los mejores resultados, utilícelo en combinación con un sistema de extracción de polvo. El producto no requiere una alineación de orificios específica.



Hoja de datos técnicos

En vigor: 01/01/2026 Sustituye la del: Nueva

5) Almacenamiento

El producto tiene una vida de almacenamiento de 5 años desde la fecha de fabricación cuando se almacena en los envases originales sin abrir y en condiciones ambientales estándar.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente de 18-23 °C. Rote los productos mediante un sistema de tipo “el primero en entrar es el primero en salir”.

6) Seguridad

Los abrasivos de malla azul Hookit™ de 3M™ han sido diseñados EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

7) Aviso legal

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la legislación vigente.

Más información sobre salud y seguridad

3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/

3M y Hookit son marcas registradas de 3M Company, © 3M 2026. Todos los derechos reservados.