



Automotive Aftermarket Division

3M™ Hookit™ Gitternetz-Schleifmittel Blau

1) Teilenummern

Schleifscheiben		Schleifpapierrollen	
Teilenummer	Körnung	Teilenummer	Körnung
Abmessungen: 75 mm (3 Zoll)		Abmessungen: 70 mm x 10 m	
36449	80	36462	80
36450	120	36463	120
36451	50	36464	150
36452	180	36465	180
36453	220	36466	220
36454	240	36467	240
36455	320	36468	320
36456	400	36469	400
Abmessungen: 125 mm (5 Zoll)		Abmessungen: 115 mm x 10 m	
36435	80	36470	80
36436	120	36471	120
36437	150	36472	150
36438	180	36473	180
36439	220	36474	220
36440	240	36475	240
36441	320	36476	320
36442	400	36477	400
Abmessungen: 150 mm (6 Zoll)			
36420	80		
36421	120		
36422	150		
36423	180		
36424	220		
36425	240		
36426	320		
36427	400		

2) Beschreibung und Endverwendungen

Die neuen und verbesserten 3M™ Hookit™ Gitternetz-Schleifmittel Blau sind ein patentrechtlich geschütztes Schleifmittel, das eine außergewöhnliche Schleifleistung mit erhöhter Robustheit und hoher Staubabsaugung bietet, wenn es mit einem Staubabsaugsystem verwendet wird.

Körnung	Anwendungsbereiche
80	Allgemeiner Abtrag. Wird verwendet, um die Reparaturstelle zu reinigen und alle losen Lackpartikel oder Rost zu entfernen. Erste Formgebung des Spachtels.
120	Wird verwendet, um die Reparaturstelle zu reinigen und alle losen Lackpartikel oder Rost zu entfernen. Spachtel schleifen.
150	Wird verwendet, um die Reparaturstelle zu reinigen und alle losen Lackpartikel oder Rost zu entfernen. Spachtel schleifen.
180	Schleifen und Anrauen des Übergangsbereichs um die Reparaturstelle.
220	Schleifen und Anrauen des Übergangsbereichs um die Reparaturstelle. Feinschleifen von Spachtelmasse
240	Oberflächennachbearbeitung. Formen der Spachtelmasse.
320	Füllerbearbeitung vor Lackauftrag. Oberflächenvorbereitung für Dichtmittel

3) Physikalische Eigenschaften

Hinweis: Die folgenden technischen Informationen und Daten sind lediglich als repräsentativ oder typisch zu betrachten und dürfen nicht zu Spezifikationszwecken verwendet werden.

Trägermaterial	Netz mit integrierten Schlaufen
Mineral	3M™ Precision Shaped Grain und Aluminiumoxid-Mischung
Verklebung	Kunstharzbindung
Farbe	Blau
Körnungen	80 bis 400

4) Gebrauchsanweisung

Das Produkt kann mit einem Werkzeug oder von Hand verwendet werden. Das Produkt sollte trocken verwendet werden.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie in Kombination mit einem Staubabsaugsystem. Das Produkt erfordert keine spezielle Lochausrichtung.



5) Aufbewahrung

Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern unter normalen Umgebungsbedingungen gelagert wird.

Aufbewahrung: Bei Raumtemperatur lagern 18–23 °C. Die ältesten Lagerbestände zuerst verwenden.

6) Sicherheit

3M™ Hookit™ Gitternetz-Schleifmittel Blau ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur
---	--	---

© 3M 2026. 3M und Hookit sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.