



Solutions pour la Réparation Automobile

Disque en grille Bleu 3M™ Hookit™

1) Références

Disques		Rouleaux de feuilles	
Référence	Grains	Référence	Grains
Dimensions : 75 mm		Dimensions : 70 mm x 10 m	
36449	80	36462	80
36450	120	36463	120
36451	50	36464	150
36452	180	36465	180
36453	220	36466	220
36454	240	36467	240
36455	320	36468	320
36456	400	36469	400
Dimensions : 125 mm		Dimensions : 115 mm x 10 m	
36435	80	36470	80
36436	120	36471	120
36437	150	36472	150
36438	180	36473	180
36439	220	36474	220
36440	240	36475	240
36441	320	36476	320
36442	400	36477	400
Dimensions : 150 mm			
36420	80		
36421	120		
36422	150		
36423	180		
36424	220		
36425	240		
36426	320		
36427	400		

2) Description et applications

Le nouveau disque en grille Bleu 3M™ Hookit™ amélioré, est un produit abrasif exclusif conçu pour offrir des performances abrasives exceptionnelles avec une robustesse accrue et des niveaux élevés d'extraction de poussière lorsqu'il est utilisé avec un système d'extraction de poussière.

Grain	Applications
80	Enlèvement général de matière. Utilisé pour nettoyer la zone de réparation et éliminer toutes les particules de peinture ou la rouille. Mise en forme initiale de mastic.
120	Utilisé pour nettoyer la zone de réparation et éliminer toutes les particules de peinture ou la rouille. Ponçage de mastic.
150	Utilisé pour nettoyer la zone de réparation et éliminer toutes les particules de peinture ou la rouille. Ponçage de mastic.
180	Ponçage autour de la zone de réparation.
220	Ponçage autour de la zone de réparation. Affinage du mastic
240	Finition de surface. Mise en forme du mastic.
320	Affinage de l'apprêt avant application de la peinture. Préparation de surface pour mastic

3) Propriétés physiques

Remarque : les informations et données techniques suivantes doivent être uniquement considérées comme représentatives ou typiques, et ne doivent pas être utilisées comme caractéristiques

Support	Maille avec boucles intégrées
Minéral	Mélange de grains profilés calibrés 3M™ et d'oxyde d'aluminium
Liant	Collage résine
Couleur	Bleu
Grains	80 à 400.

4) Consignes d'utilisation

Le produit peut être utilisé avec un outil ou à la main. Le produit doit être utilisé sec.

Pour de meilleurs résultats, utilisez-le avec un système d'extraction de poussières. Ce produit ne nécessite pas d'alignement spécifique des trous.

5) Stockage

Le produit a une durée de conservation de 5 ans à compter de sa date de fabrication lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans des conditions environnementales standard.

Conditions de stockage : Stocker à température ambiante entre 18 et 23 °C. Faire tourner les stocks selon la méthode du premier entré, premier sorti.

6) Sécurité

Le disque en grille bleu 3M™ est conçu POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances

particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 01/01/2026 Remplace : Nouveau

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com www.3msuisse.ch/autocarroserie	3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto	3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/fr/autocarroserie
3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams, Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050	3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco	

© 3M 2025. 3M, Hookit sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés