



## Divisione Autocarrozzeria

### 3M™ Hookit™ Blue Abrasivi con supporto in rete

#### 1) Codice prodotto

Dischi		Rotoli di fogli	
Codice prodotto	Grana	Codice prodotto	Grana
Dimensioni: 75 mm (3 pollici)		Dimensioni: 70 mm x 10 m (2,75 pollici x 10,9 iarde)	
36449	80	36462	80
36450	120	36463	120
36451	50	36464	150
36452	180	36465	180
36453	220	36466	220
36454	240	36467	240
36455	320	36468	320
36456	400	36469	400
Dimensioni: 125 mm (5 pollici)		Dimensioni: 115 mm x 10 m (4,5 pollici x 10,9 iarde)	
36435	80	36470	80
36436	120	36471	120
36437	150	36472	150
36438	180	36473	180
36439	220	36474	220
36440	240	36475	240
36441	320	36476	320
36442	400	36477	400
Dimensioni: 150 mm (6 pollici)			
36420	80		
36421	120		
36422	150		
36423	180		
36424	220		
36425	240		
36426	320		
36427	400		

## 2) Descrizione e uso finale

I nuovi e migliorati 3M™ Hookit™ Blue Net Abrasivi con supporto in rete sono un prodotto abrasivo brevettato, progettato per offrire prestazioni abrasive eccezionali con maggiore robustezza ed elevati livelli di aspirazione della polvere se utilizzati con un sistema di aspirazione della polvere.

Grana	Applicazioni
80	Asportazione di materiale generico. Utilizzato per rimuovere tutte le tracce di vernice o ruggine. Sagomatura iniziale dello stucco.
120	Utilizzato per rimuovere tutte le tracce di vernice o ruggine. Carteggiatura dello stucco.
150	Utilizzato per rimuovere tutte le tracce di vernice o ruggine. Carteggiatura dello stucco.
180	Azzeramento dei bordi intorno all'area da riparare.
220	Azzeramento dei bordi intorno all'area da riparare. Rifinitura dello stucco.
240	Rifinitura delle superfici. Sagomatura dello stucco.
320	Rifinitura del fondo prima dell'applicazione di vernice. "Preparazione delle superfici per il sigillante

## 3) Proprietà fisiche

Nota: le informazioni e i dati tecnici riportati sopra devono essere considerati solo rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per le specifiche

Supporto	Rete con anelli integrati
Minerale	3M™ Precision Shaped Grain e miscela di ossido di alluminio
Legante	A base resina
Colore	Blu
Grane	Da 80 a 400

## 4) Istruzioni per l'uso

Il prodotto può essere utilizzato su un utensile o manualmente. Il prodotto deve essere utilizzato asciutto.

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare il prodotto in combinazione con un sistema di estrazione delle polveri. Il prodotto non richiede un allineamento specifico dei fori.

## 5) Conservazione

Il prodotto ha una durata di conservazione di 5 anni dalla data di fabbricazione se conservato nei contenitori originali non aperti in condizioni ambientali standard.

Condizioni di conservazione: Conservare a temperatura ambiente 18-23 °C (65-75 °F). Ruotare le giacenze in base al metodo FIFO (primo entrato, primo uscito).

## 6) Sicurezza

**3M™ Hookit™ Blue Net Abrasivi con supporto in rete sono destinati ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.**

## 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

© 3M 2026. 3M e Hookit sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.