



Divisione Autocarrozzeria

3M™ Cubitron™ 3 Disco abrasivo fibrato

1) Codice prodotto

Codice prodotto	Grana	Dimensioni	Scanalato	Confezionamento
33496	36+	180 mm x 22 mm	No	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione
33499	36+	125 mm x 22 mm	No	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione
33497	60+	180 mm x 22 mm	No	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione
33503	60+	125 mm x 22 mm	No	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione
33498	80+	180 mm x 22 mm	No	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione
33505	80+	125 mm x 22 mm	No	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione
33506	36+	115 mm x 22 mm	Sì	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione
33517	36+	180 mm x 22 mm	Sì	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione
33507	80+	115 mm x 22 mm	Sì	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione
33510	80+	115 mm x 22 mm	Sì	5 dischi/cartone 5 cartoni/confezione

2) Descrizione e uso finale

3M™ Cubitron™ 3 Disco abrasivo è progettato per un taglio più rapido delle saldature, nonché per la molatura, la rifinitura di saldature, la sbavatura e altri lavori di finitura di metalli impegnativi. 3M™ Ceramic Precision Shaped Grain, un abrasivo ceramico resistente e affilato, legato con resina a un supporto rigido in fibra. Questo disco dura molto più a lungo rispetto ai dischi con abrasivo ceramico tradizionali, garantendo un costo per molatura inferiore e un minor numero di sostituzioni del disco. **Disponibile in grane 36+, 60+ e 80+.**



Applicazioni principali

- Molatura rivestimento portiere
- Livellatura/molatura saldatura MIG
- Sbavatura
- Rimozione della ruggine e pulitura
- Rimozione di vernice/rivestimento

3) Proprietà fisiche

Edilizia	Minerale ceramico legato con resina su supporto in fibra vulcanizzata
Supporto	Supporto in fibra vulcanizzata
Minerale	3M Ceramic Precision Shaped Grain (PSG)
Legante	A base resina
Colore	Viola
Grane	36+, 60+, 80+
Dimensioni del disco fibrato - non scanalato	125 mm x 22 mm 180 mm x 22 mm
Dimensioni del disco fibrato - scanalato	115 mm x 22 mm 180 mm x 22 mm

4) Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare questo prodotto, consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda di sicurezza per informazioni su salute e sicurezza. Molti fattori che esulano dal controllo di 3M e che rientrano esclusivamente nella conoscenza e nel controllo dell'utilizzatore possono influire sull'uso e sulle prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative applicabili. Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

5) Conservazione

Si raccomanda di conservare tutti i prodotti abrasivi rivestiti a livelli costanti di temperatura e umidità, compresi tra 18 °C e 22 °C (64 °F e 72 °F), con umidità relativa del 50-65%. Questi prodotti devono essere tenuti lontano da pareti, finestre o pavimenti umidi (o freddi) per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto preferibile evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via. Il prodotto viene conservato in modo ottimale nella confezione originale fino al momento dell'uso.

6) Sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda di sicurezza per informazioni su salute e sicurezza. Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è vivamente raccomandato indossare occhiali a mascherina, una maschera antipolvere e guanti adatti. I dischi non devono essere modificati in alcun modo. Devono inoltre essere utilizzati solo nella forma e nelle dimensioni originali, così come vengono forniti.

3M™ Cubitron™ 3 Dischi abrasivi fibrati sono destinati ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, le indicazioni e le raccomandazioni sono basate su test ritenuti affidabili da 3M alla data odierna, ma l'accuratezza o la completezza di tali informazioni non può essere garantita. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che sia idoneo per l'applicazione prevista. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl Divisione Prodotti Autocarrozzeria Via Norberto Bobbio 21 20096 Pioltello MI Tel. 02 7035.1 innovation.it@mmm.com www.3mautocarrozzeria.it
--