



Divisione Autocarrozzeria

3M™ Cubitron™ 3 Nastro abrasivo

1) Codice prodotto

Codice prodotto	Grana	Dimensioni	Confezionamento
33469	40+	12,7 mm x 457,2 mm	10 nastri/cartone 5 cartoni/confezione
33479	40+	10 mm x 330 mm	10 nastri/cartone 5 cartoni/confezione
33484	40+	20 mm x 520 mm	10 nastri/cartone 5 cartoni/confezione
33473	60+	12,7 mm x 457,2 mm	10 nastri/cartone 5 cartoni/confezione
33480	60+	10 mm x 330 mm	10 nastri/cartone 5 cartoni/confezione
33485	60+	20 mm x 520 mm	10 nastri/cartone 5 cartoni/confezione
33478	80+	12,7 mm x 457,2 mm	10 nastri/cartone 5 cartoni/confezione
33481	80+	10 mm x 330 mm	10 nastri/cartone 5 cartoni/confezione
33486	80+	20 mm x 520 mm	10 nastri/cartone 5 cartoni/confezione

2) Descrizione e uso finale

Un nastro abrasivo di alta qualità con 3M Precision-Shaped Grain (PSG), progettato per la rimozione di saldature a punti e altre applicazioni di molatura/levigatura. Ideale per lavori di precisione come pulitura, sbavatura, mascheratura e finitura, nonché per lavorare in ambienti piccoli e ristretti, questo nastro abrasivo può essere utilizzato con vari tipi di levigatrici a nastro disponibili sul mercato. **Disponibile con grana 40+, 60+ e 80+.**

Applicazioni principali

- Rimozione saldatura a punti
- Livellatura/molatura saldatura MIG
- Sbavatura
- Rimozione della ruggine e pulitura
- Rimozione di vernice/rivestimento



3) Proprietà fisiche

Supporto	Tela di poliestere
Peso supporto	Peso Y
Minerale	3M Ceramic Precision Shaped Grain (PSG)
Legante	A base resina
Colore	Viola
Grane	40+, 60+, 80+
Lunghezza nastro abrasivo	330 mm, 457,2 mm, 520 mm
Larghezza nastro abrasivo	10 mm, 12,7 mm, 20 mm

4) Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare questo prodotto, consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda di sicurezza per informazioni su salute e sicurezza. Molti fattori che esulano dal controllo di 3M e che rientrano esclusivamente nella conoscenza e nel controllo dell'utilizzatore possono influire sull'uso e sulle prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative applicabili. Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

5) Conservazione

Si raccomanda di conservare tutti i prodotti abrasivi rivestiti a livelli costanti di temperatura e umidità, compresi tra 18 °C e 22 °C (64 °F e 72 °F), con umidità relativa del 50-65%. Questi prodotti devono essere tenuti lontano da pareti, finestre o pavimenti umidi (o freddi) per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto preferibile evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via. Il prodotto viene conservato in modo ottimale nella confezione originale fino al momento dell'uso.



6) Sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda di sicurezza per informazioni su salute e sicurezza. Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è vivamente raccomandato indossare occhiali a mascherina, una maschera antipolvere e guanti adatti. I nastri non devono essere modificati in alcun modo. Devono inoltre essere utilizzati solo nella forma e nelle dimensioni originali, così come vengono forniti.

3M™ Cubitron™ 3 Nastri abrasivi sono destinati ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, le indicazioni e le raccomandazioni sono basate su test ritenuti affidabili da 3M alla data odierna, ma l'accuratezza o la completezza di tali informazioni non può essere garantita. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che sia idoneo per l'applicazione prevista. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

© 3M 2025. 3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.