



Automotive Aftermarket Division

3M™ Cubitron™ 3 Fiber Schuurschijf

1) Artikelnummers

Onderdeelnummer	Grofte	Grootte	Gesleufd	Verpakt als
33496	36+	180 mm x 22 mm	Nee	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking
33499	36+	125 mm x 22 mm	Nee	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking
33497	60+	180 mm x 22 mm	Nee	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking
33503	60+	125 mm x 22 mm	Nee	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking
33498	80+	180 mm x 22 mm	Nee	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking
33505	80+	125 mm x 22 mm	Nee	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking
33506	36+	115 mm x 22 mm	Ja	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking
33517	36+	180 mm x 22 mm	Ja	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking
33507	80+	115 mm x 22 mm	Ja	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking
33510	80+	115 mm x 22 mm	Ja	5 schijven/doos, 5 dozen/verpakking

2) Beschrijving en gebruik

3M™ Cubitron™ 3 Fiber Schuurschijf is gemaakt voor het sneller snijden van lasnaden, maar ook voor het slijpen, blenden van lasnaden, ontbramen en andere lastige metaalfinishingwerkzaamheden. 3M™ Ceramic Precision Shaped Grain, een sterk, scherp keramisch schuurmiddel, met hars gebonden aan een stijve vezelrug. Deze schijf gaat aanzienlijk langer mee dan conventionele keramische mineraalschijven en is per slijpbeurt goedkoper omdat u de schijf minder vaak hoeft te vervangen. **Verkrijgbaar in korrelgrote 36+, 60+ en 80+.**



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/12/2025 Vervangt: Nieuw

Belangrijkste toepassingen

- Portierbekleding slijpen
- MIG-lasnaden egaliseren/slijpen
- Afbramen
- Roest verwijderen en reinigen
- Verwijderen van lak/coating

3) Fysieke eigenschappen

Bouw	Met hars gelijmd keramisch mineraal op ge vulkaniseerde vezelrug
Rug	Ge vulkaniseerde vezelrug
Mineraal	3M Ceramic Precision Shaped Grain (PSG)
Verbinden	In hars gelijmd
Kleur	Paars
Groftes	36+, 60+, 80+
Fiberschijfgrootte – niet-gesleufd	125 mm x 22 mm 180 mm x 22 mm
Fiberschijfgrootte – gesleufd	115 mm x 22 mm 180 mm x 22 mm

4) Gebruiksaanwijzing

Lees voorafgaand aan het gebruik van dit product het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad voor gegevens over gezondheid en veiligheid. Vele factoren buiten de controle van 3M en enkel binnen de kennis en controle van de gebruiker kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M product in een bepaalde toepassing beïnvloeden. Als gevolg hiervan is de klant als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van het product en om te bepalen of het geschikt is en geschikt is voor de toepassing van de klanten, met inbegrip van de beoordeling van het gevaar van een werkplek en het beoordelen van alle toepasselijke normen en regelgeving. Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product in overeenstemming met alle van toepassing zijnde instructies en met de juiste veiligheidsuitrusting, of het niet voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot schade, ziekte, dood en/of materiële schade.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/12/2025 Vervangt: Nieuw

5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur tussen 18-22 °C (64 °F-72 °F) en luchtvochtigheidsgraad tussen 50-65%. Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke. Het product kan het beste in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik.

6) Veiligheid

Lees voorafgaand aan het gebruik van dit product het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad voor gegevens over gezondheid en veiligheid. Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte veiligheidsbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken. De schijven en pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik deze alleen zoals ze geleverd zijn, in hun oorspronkelijke vorm en formaat.

3M™ Cubitron™ 3 Fiber Schuurschijven zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/12/2025 Vervangt: Nieuw

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket DEN HAAG Schenkkade 50K 2595 AR Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

© 3M 2025. 3M is een handelsmerk van de 3M company. Alle rechten voorbehouden.