



Automotive Aftermarket Division

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiber Schuurschijf

1) Artikelnummers

Onderdeelnummer	Grofte	Grootte	Verpakt als
33489	36+	50 mm	15 schijven/doos, 6 dozen/verpakking
33493	36+	75 mm	15 schijven/doos, 6 dozen/verpakking
33490	60+	50 mm	15 schijven/doos, 6 dozen/verpakking
33494	60+	75 mm	15 schijven/doos, 6 dozen/verpakking
33491	80+	50 mm	15 schijven/doos, 6 dozen/verpakking
33495	80+	75 mm	15 schijven/doos, 6 dozen/verpakking

2) Beschrijving en gebruik

De Cubitron™ 3 Roloc™ Fiberschijf van 3M is een schuurschijf met 3M™ Ceramic Precision Shaped Grain (PSG) dat met kunsthars is gelijmd op een stijve vezelrug. Deze schijf met zijn sterke, harde, scherpe keramische schuurmineraal gaat aanzienlijk langer mee dan conventionele schijven met keramische schuurmineraal. Hierdoor is de schijf ideaal voor slijpen, het blenden van lasnaden, ontbramen en vergelijkbare lastige metaalfinishingwerkzaamheden. **Verkrijgbaar in de groftes 36+, 60+ en 80+.**

Belangrijkste toepassingen

- MIG-lasnaden egaliseren/slijpen
- Plug-lasnaad slijpen
- Afbramen
- Roest verwijderen en reinigen
- Verwijderen van lak/coating



3) Fysieke eigenschappen

Rug	Polyesterdoek
Ruggewicht	XE-gewicht
Mineraal	3M Ceramic Precision Shaped Grain (PSG)
Verbinden	In hars gelijmd
Kleur	Paars
Groftes	36+, 60+, 80+
Grootte	50 mm, 75 mm

4) Gebruiksaanwijzing

Lees voorafgaand aan het gebruik van dit product het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad voor gegevens over gezondheid en veiligheid. Tal van factoren buiten de controle van 3M om, die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een specifieke toepassing beïnvloeden. Als gevolg hiervan is de klant als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van het product en om te bepalen of het geschikt is en geschikt is voor de toepassing van de klanten, met inbegrip van de beoordeling van het gevaar van een werkplek en het beoordelen van alle toepasselijke normen en regelgeving. Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product in overeenstemming met alle van toepassing zijnde instructies en met de juiste veiligheidsuitrusting, of het niet voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot schade, ziekte, dood en/of materiële schade.

5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur tussen 18-22 °C (64 °F-72 °F) en luchtvochtigheidsgraad tussen 50-65%. Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke. Het product kan het beste in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik.



6) Veiligheid

Lees voorafgaand aan het gebruik van dit product het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad voor gegevens over gezondheid en veiligheid. Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte veiligheidsbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken. De schijven en pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik deze alleen zoals ze geleverd zijn, in hun oorspronkelijke vorm en formaat.

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiber Schuurschijven zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/12/2025 Vervangt: Nieuw

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket DEN HAAG Schenkkade 50K 2595 AR Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

3M is een handelsmerk van 3M Company, © 3M 2025, alle rechten voorbehouden.