



Automotive Aftermarket Division

3M™ Hookit™ Blue Netschuurmateriaal

1) Artikelnummers

Schijven		Stroken op rol	
Onderdeelnummer	Korrelgrootte	Onderdeelnummer	Korrelgrootte
Grootte: 75 mm (3 inch)		Grootte: 70 mm x 10 m (2,75 inch x 10,9 yd)	
36449	80	36462	80
36450	120	36463	120
36451	50	36464	150
36452	180	36465	180
36453	220	36466	220
36454	240	36467	240
36455	320	36468	320
36456	400	36469	400
Grootte: 125 mm (5 inch)		Grootte: 115 mm x 10 m (4,5 inch x 10,9 yards)	
36435	80	36470	80
36436	120	36471	120
36437	150	36472	150
36438	180	36473	180
36439	220	36474	220
36440	240	36475	240
36441	320	36476	320
36442	400	36477	400
Grootte: 150 mm (6 inch)			
36420	80		
36421	120		
36422	150		
36423	180		
36424	220		
36425	240		
36426	320		
36427	400		

2) Beschrijving en gebruik

De nieuwe en verbeterde 3M™ Hookit™ Blue Netschuurmaterialen zijn een gepatenteerd schuurproduct dat is ontworpen voor uitzonderlijke schuurprestaties met een verhoogde robuustheid en een hoge mate van stofafzuiging bij gebruik in combinatie met een stofafzuigstelsel.

Grofte	Toepassingen
80	Algemene materiaalafname. Gebruikt voor het schoonmaken van het reparatiegebied en het verwijderen van alle losse verfdeeltjes of roest. Eerste bewerking van plamuur.
120	Gebruikt voor het schoonmaken van het reparatiegebied en het verwijderen van alle losse verfdeeltjes of roest. Schuren van plamuur.
150	Gebruikt voor het schoonmaken van het reparatiegebied en het verwijderen van alle losse verfdeeltjes of roest. Schuren van plamuur.
180	Gladschuren van de randzone rond het reparatiegebied.
220	Gladschuren van de randzone rond het reparatiegebied. Plamuurverfijning
240	Oppervlakverfijning Vormgeving van plamuur.
320	Verfijning van de primer vóór het aanbrengen de lak. Oppervlaktevoorbereiding voor afdichtmiddel

3) Fysieke eigenschappen

Opmerking: de volgende technische informatie en gegevens zijn slechts representatief of kenmerkend en mogen niet worden gebruikt voor specificatie

Rug	Gaas met geïntegreerde lussen
Mineraal	3M™ Precision Shaped Grain en mengsel van aluminiumoxide
Verbinden	In hars gelijmd
Kleur	Blauw
Groftes	80 tot 400

4) Gebruiksaanwijzing

Product kan machinaal of met de hand worden gebruikt. Product moet droog worden gebruikt.

Gebruik voor het beste resultaat in combinatie met een stofafzuigstelsel. Het product vereist geen specifieke uitlijning van de gaten.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/01/2026 Vervangt: Nieuw

5) Opslag

Het product heeft een houdbaarheid van 5 jaar vanaf de productiedatum, mits het in de originele, ongeopende verpakking en onder normale omgevingsomstandigheden wordt bewaard.

Opslagomstandigheden: Op kamertemperatuur bewaren, 18-23 °C (65-75 °F).
Gebruik oude voorraad het eerst.

6) Veiligheid

3M™ Hookit™ Blue Netschuurmateriaal is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clause, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/01/2026 Vervangt: Nieuw

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket DEN HAAG Schenkkade 50K 2595 AR Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

© 3M 2025. 3M en Hookit zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten voorbehouden.