



## Dział produktów do napraw blacharsko-lakierniczych

### 3M™ Hookit™ Blue Net Materiały ściernie na niebieskim podłożu siatkowym

#### 1) Numery produktu

| Dyski           |                  | Arkusze w rolce        |                  |
|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| Numer części    | Stopień gradacji | Numer części           | Stopień gradacji |
| Wymiary: 75 mm  |                  | Wymiary: 70 mm x 10 m  |                  |
| 36449           | 80               | 36462                  | 80               |
| 36450           | 120              | 36463                  | 120              |
| 36451           | 50               | 36464                  | 150              |
| 36452           | 180              | 36465                  | 180              |
| 36453           | 220              | 36466                  | 220              |
| 36454           | 240              | 36467                  | 240              |
| 36455           | 320              | 36468                  | 320              |
| 36456           | 400              | 36469                  | 400              |
| Wymiary: 125 mm |                  | Wymiary: 115 mm x 10 m |                  |
| 36435           | 80               | 36470                  | 80               |
| 36436           | 120              | 36471                  | 120              |
| 36437           | 150              | 36472                  | 150              |
| 36438           | 180              | 36473                  | 180              |
| 36439           | 220              | 36474                  | 220              |
| 36440           | 240              | 36475                  | 240              |
| 36441           | 320              | 36476                  | 320              |
| 36442           | 400              | 36477                  | 400              |
| Wymiary: 150 mm |                  |                        |                  |
| 36420           | 80               |                        |                  |
| 36421           | 120              |                        |                  |
| 36422           | 150              |                        |                  |
| 36423           | 180              |                        |                  |
| 36424           | 220              |                        |                  |
| 36425           | 240              |                        |                  |
| 36426           | 320              |                        |                  |
| 36427           | 400              |                        |                  |

## 2) Opis i zastosowanie

Nowe i ulepszone materiały ściernie 3M™ Hookit™ Blue Net na niebieskim podłożu siatkowym to opatentowane materiały ściernie zapewniające wyjątkową wydajność, zwiększoną wytrzymałość i wysoki poziom usuwania pyłu w przypadku stosowania z systemem odprowadzania pyłu.

| Gradacja | Zastosowania                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80       | Ogólne usuwanie materiału.<br>Służy do czyszczenia obszaru naprawy i usuwania wszystkich luźnych cząstek farby lub rdzy.<br>Wstępne kształtowanie podkładu. |
| 120      | Służy do czyszczenia obszaru naprawy i usuwania wszystkich luźnych cząstek farby lub rdzy.<br>Szlifowanie podkładu.                                         |
| 150      | Służy do czyszczenia obszaru naprawy i usuwania wszystkich luźnych cząstek farby lub rdzy.<br>Szlifowanie podkładu.                                         |
| 180      | Otoczająca krawędź wokół obszaru naprawy.                                                                                                                   |
| 220      | Otoczająca krawędź wokół obszaru naprawy.<br>Wygładzanie podkładu                                                                                           |
| 240      | Wykańczanie powierzchni.<br>Kształtowanie podkładu.                                                                                                         |
| 320      | Wykończenie podkładu przed nałożeniem farby.<br>Przygotowanie powierzchni pod uszczelniacz                                                                  |

## 3) Właściwości fizyczne

Uwaga: poniższe informacje techniczne i dane należy traktować jedynie jako typowe i ogólne, nie zaś jako specyfikację techniczną.

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Podkład    | Siatka ze zintegrowanymi pętelkami                                          |
| Minerał    | Mieszanka precyzyjnie kształtowanego ziarna ceramicznego 3M™ i tlenku glinu |
| Połączenie | Łączone żywicą                                                              |
| Kolor      | Niebieski                                                                   |
| Gradacje   | od 80 do 400                                                                |

## 4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Produkt można stosować na narzędziu lub ręcznie. Produkt należy stosować na sucho.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj w połączeniu z systemem odsysania pyłu. Produkt nie wymaga specjalnego ustawienia otworów.



## 5) Magazynowanie

Okres przydatności produktu do użycia wynosi 5 lat od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach w standardowych warunkach środowiskowych.

Warunki magazynowania: Przechowywać w temperaturze pokojowej, 18-23°C. Zużywać zapasy zgodnie z kolejnością zakupu opakowań produktu.

## 6) Bezpieczeństwo

**Materiały ściernie na niebieskim podłożu siatkowym 3M™ są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.**

## 7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia są oparte na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o.  
Automotive Aftermarket  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn  
Tel: +48 (22) 739 60 00  
[www.3mpolska.pl](http://www.3mpolska.pl)

3M i Hookit są znakami towarowymi firmy 3M © 3M 2026, Wszelkie prawa zastrzeżone.