

3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem PF2-600E-serie

Verkoopgids (CE)



Bescherming bij langdurig gebruik

Belangrijkste productkenmerken:

3M is een betrouwbare partner met 50 jaar ervaring die werknemers elke dag beschermt met hoogwaardige en betrouwbare ademhalingsbescherming.

Het 3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem PF2-600E-serie is gebouwd voor heavy duty toepassingen en ontworpen voor gebruiksgemak. Het systeem beschikt over verbeterd luchtstroombeheer* en een OLED-gebruikersdisplay*. PF2-600E-3M is geschikt voor bepaalde 3M™ Versaflo™ S-serie hoofd- en schouderkappen, 3M™ Versaflo™ M-serie helmen en 3M™ Ademhalingssystemen FF-600 en FF-300



Belangrijke vragen:



- Hebben uw werknemers een motoraangedreven ademhalingsmasker nodig dat geschikt is voor heavy duty omstandigheden?
- Hebben uw werknemers een motoraangedreven ademhalingssysteem nodig dat eenvoudig te gebruiken is?
- Is onderhoudsgemak van het motoraangedreven ademhalingssysteem een belangrijke factor?
- Is het gebruik van DIN40-filters gunstig voor het standaardiseren van de filtervoorraad met herbruikbare ademhalingsmaskers?
- Heeft u een motoraangedreven ademhalingsapparaat nodig voor langdurig gebruik?

Voorgestelde toepassingen

- Slijpen, schuren, oppervlakvoorbereiding
- Farmaceutica
- Chemische menging/bemonstering
- Nucleaire toepassingen
- Onderhoud/reiniging/turnaround
- Nutsvoorzieningen/waterbehandeling

Bestelinformatie voor 3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem PF2-600E-serie

Naam	Beschrijving	Hoofdkap inbegrepen?
PF2-602E	3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem PF2-602E	Geen
PF2-619E	3M™ Starterskit voor motoraangedreven ademhalingssysteem PF2-619E+	Geen
PF2-600E-LIK	3M™ Ready Kit voor motoraangedreven ademhalingssysteem voor de lichte industrie PF2 600E-LIK	M-206
PF2-600E-ECK	3M™ Ready Kit voor motoraangedreven ademhalingssysteem Easy Clean PF2 600E-ECK	S-433L
PF2-600E-HKL	3M™ Ready Kit voor motoraangedreven ademhalingssysteem voor de gezondheidszorg PF2-600E-HKL	S-133L

* Vergeleken met PF-602E¹

3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem PF2-600E-serie

Verkoopgids (CE)

Veelzijdig

Stem uw ademhalingsbescherming af op uw specifieke toepassing. PF2-600E-3M is geschikt voor 3M™ Versaflo™ S-serie hoofd- en schouderkappen, 3M™ Versaflo™ M-serie helmen en 3M™ Herbruikbare maskers FF-300 en FF-600.

Alle informatie binnen handbereik

Op het OLED-gebruikersdisplay ziet u de filterverzadiging en batterijstatus tijdens gebruik. Hoorbare en visuele alarmen waarschuwen de gebruiker voor een lage batterijspanning, filterverzadiging, een luchtstroom die lager is dan de beoogde waarde en wanneer onderhoud nodig is

Vertrouwen in prestaties

Met de 3M™ Luchtstroomindicatoren kan de gebruiker op betrouwbare wijze controleren of de beoogde luchtstroom wordt gehaald bij 3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen

Verbeterd luchtstroombeheer*

Levert gecontroleerde luchtstroom terwijl de accu zich ontladst of de filter met stofdeeltjes verzadigd raakt.

* Vergeleken met PF-602E+



DIN 40-compatibel

Standaardiseer uw filtervoorraad met de 3M™ Filters DT-serie voor bepaalde 3M™ Ademhalingsmaskers en motoraangedreven ademhalingssystemen.

Bescherming bij langdurig gebruik

Motor met lange levensduur en accuduur van 7 tot 10,5 uur met hoofdkappen**

De keuze is aan u.

Ready Kits zijn een handige manier om een compleet systeem aan te schaffen, met alles wat u nodig hebt om aan de slag te gaan. In een starterskit zijn motoraangedreven ademhalingssystemen, accu's, riemen en andere gangbare componenten gebundeld, maar kunt u zelf de juiste hoofdkap en accessoires voor uw toepassing kiezen.



PF2-600E-LIK
Ready Kit voor de lichte industrie



PF2-600E-ECK
Easy Clean Ready Kit



PF2-600E-HKL
Ready Kit voor de gezondheidszorg



PF2-619E+
Starterskit

* De geschatte systeemdur is bij benadering en gebaseerd op testen volgens de relevante norm met een nieuwe batterij en nieuwe, schone filters bij 20 °C. De werkelijke systeemdur kan langer of korter zijn, afhankelijk van de hoofdkap, het gelaatsmasker, het filter, de filterverzadiging, de batterijconditie en de omgevingsomstandigheden. De batterij heeft geen leercyclus nodig om de batterijladerindicator (opnieuw) te kalibreren. Er moeten echter mogelijk tot drie volledige oplaad-/ontlaadcycli worden uitgevoerd voordat de batterij de maximumcapaciteit en geclaimde batterijdur bereikt.



Personal Safety Division
3M Nederland B.V.
Schenkade 50K
2595 AR Den Haag
www.3m.nl/safety

3M Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn uitsluitend bedoeld voor beroepsmatig gebruik.

Opmerking: 3M accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, direct of als gevolg, voortvloeiend uit vertrouwen op verstrekte informatie en de gebruiker moet zelf de geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik ervan bepalen. Niets in deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M uit te sluiten of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of frauduleuze valse voorstelling van zaken door 3M.

3M en Versaflo zijn handelsmerken van 3M Company. Graag recycelen. © 3M 2025. Alle rechten voorbehouden.