



## División de Productos para la reparación del automóvil

### Serie 3M™ PPS™ Basic

#### 1) Códigos

| Número de referencia 3M | Descripción de la referencia 3M                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PBL200                  | 3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos desechables Serie Basic, tamaño grande, 850 ml, 200 µm   |
| PBS200                  | 3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos desechables Serie Basic, tamaño estándar, 650 ml, 200 µm |
| PBL125                  | 3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos desechables Serie Basic, tamaño grande, 850 ml, 125 µm   |
| PBS125                  | 3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos desechables Serie Basic, tamaño estándar, 650 ml, 125 µm |
| PBC005                  | 3M™ PPS™ Anillo Serie Basic                                                            |
| 26023                   | 3M™ PPS™ Cazoletas Serie 2.0, tamaño grande, 850 ml                                    |
| 26001                   | 3M™ PPS™ Cazoletas Serie 2.0, tamaño estándar, 650 ml                                  |

#### 2) Descripción y usos finales

El kit de tapas y vasos desechables de la serie 3M™ PPS™ Basic es un sistema con tapa y envase desechables para la aplicación de una amplia diversidad de revestimientos. Este sistema se ha diseñado para utilizarse con revestimientos base agua o disolvente. Se trata de un sistema de pintura cerrado, lo que elimina la necesidad de filtros y vasos de mezcla independientes. Los adaptadores, diseñados con un objetivo específico, permiten a los operarios utilizar el sistema de la serie 3M™ PPS™ Basic con prácticamente cualquier pistola pulverizadora, como la serie de pistolas de pulverización de alto rendimiento 3M™.

#### 3) Propiedades físicas

| Elemento        | Material de fabricación y color               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Vaso desechable | LDPE (polietileno de baja densidad), incoloro |
| Tapa            | PP (polipropileno), gris oscuro               |
| Filtro          | Nylon 6                                       |



## 4) Instrucciones de uso

- Inserte un envase desechable en una cazoleta rígida de la serie 3M™ PPS™ 2.0 que tenga el tamaño correcto.
- Mezcle la pintura bien dentro del envase desechable de la serie 3M™ PPS™ Basic.
- Coloque la tapa sobre la cazoleta y presione hacia abajo; después, asegure el envase y la tapa con el anillo de seguridad.
- Elija el adaptador adecuado para su pistola de pulverización, empuje hacia abajo y gire hasta que el adaptador se ajuste perfectamente a la tapa.
- Una vez finalizado el trabajo de pulverización, desconecte la línea de aire, invierta la pistola y presione el gatillo para devolver el exceso de pintura a la cazoleta.
- Golpee ligeramente el envase desechable y la tapa de la serie 3M™ PPS™ Basic sobre una superficie para ayudar a romper la tensión superficial del líquido y hacer que vuelva al envase.
- Para retirar la tapa y el envase de la cazoleta rígida, gire la tapa lo suficiente como para desbloquear el anillo reutilizable y quitarlo; introduzca los dedos en el orificio de la parte inferior de la cazoleta y empuje el envase desechable hacia arriba a medida que destapa la cazoleta para retirar la tapa y el envase al mismo tiempo.
- Quítelos de la cazoleta rígida reutilizable.
- Utilice el tapón de cierre de la serie 3M™ PPS™ Basic para sellar y proteger los revestimientos cuando no los use, de conformidad con la normativa o las autoridades locales.

Consulte la ficha de datos de seguridad de la pintura y del disolvente (FDS), además de la normativas o autoridades locales, para asegurarse de que se realizan un uso seguro del sistema y una eliminación adecuada de los residuos.

## 5) Almacenamiento

- Utilice los dispensadores de color rojo 3M™ PPS™, ya que funcionan con todos los vasos y tapas de la serie 3M™ PPS™ Basic.
- En el caso de almacenar temporalmente pinturas y revestimientos, consulte las fichas de datos de seguridad (FDS) de la pintura o del disolvente para obtener información sobre sus condiciones y vida de almacenamiento.
- Si las pinturas y los revestimientos se van a almacenar en los kits de la serie 3M™ PPS™ Basic, deje el anillo bloqueando el kit en la cazoleta rígida y utilice la base ancha de los tapones de sellado de la serie 3M™ PPS™ Basic para colocar las cazoletas boca abajo cuando no se estén utilizando. De esta manera, ayudará a mantener húmeda la malla del filtro.



## 6) Seguridad

Los equipos de protección individual (EPI) ayudan a reducir la exposición a determinados riesgos presentes en el lugar de trabajo. La empresa es la responsable final de la selección del EPI más adecuado para cada trabajo, en función de los resultados de una evaluación de riesgos completa. Siempre lea la documentación sobre el rendimiento, las advertencias y las limitaciones del fabricante del revestimiento antes de elegirlo y utilizarlo.

**La serie 3M™ PPS™ Basic ha sido diseñada EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL INDUSTRIAL.**

## 7) Aviso legal

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la legislación vigente.

Más información sobre salud y seguridad

**3M España, S.L.**

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

28027 Madrid

[www.3m.com.es/3M/es\\_ES/empresa-es/contactar/](http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/)

3M y PPS son marcas registradas de 3M Company, © 3M 2026. Todos los derechos reservados.