



Solutions pour la Réparation Automobile

Série de base 3M™ PPS™

1) Références

Référence 3M	Description de la pièce 3M
PBL200	Bague de serrage 3M™ PPS™ Série Basique, Grand, 850 ml, 200 µm
PBS200	Bague de serrage 3M™ PPS™ Série Basique, Standard, 650 ml, 200 µm
PBL125	Bague de serrage 3M™ PPS™ Série Basique, Grand, 850 ml, 125 µm
PBS125	Bague de serrage 3M™ PPS™ Série Basique, Standard, 650 ml, 125 µm
PBC005	Bague de serrage Série Basique 3M™ PPS™
26023	Godets 3M™ PPS™ 2.0, Grand format, 850 ml
26001	Godets 3M™ PPS™ 2.0, Format standard, 650 ml

2) Description et utilisation

La bague de serrage 3M™ PPS™ Série Basique comprend un système de couvercle et film de protection jetables pour l'application d'une variété de revêtements. Le système est conçu pour être utilisé avec des revêtements à base de solvant et/ou d'eau. Il constitue un système de peinture fermé qui élimine le besoin de godets de mélange et de filtres distincts. Des adaptateurs spécialement conçus permettent aux opérateurs d'utiliser le système de la Série Basique 3M™ PPS™ avec presque n'importe quel pistolet de pulvérisation ainsi que la gamme Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™.

3) Propriétés physiques

Élément	Matériau de construction et couleur
Film de protection	Polyéthylène à faible densité, transparent
Couvercle	PP (polypropylène), gris foncé
Filtre	Nylon 6

4) Consignes d'utilisation

- Insérer une poche jetable dans un godet rigide 3M™ série PPS™ 2.0 de taille appropriée
- Préparer directement le mélange peinture dans la poche 3M™ PPS™ Série Basique.
- Placer le couvercle sur le godet et appuyer fermement vers le bas , puis verrouiller la poche et le couvercle avec la bague de verrouillage quart-de-tour
- Sélectionner l'adaptateur approprié pour votre pistolet de pulvérisation. Pousser vers le bas, et tourner jusqu'à ce que l'adaptateur vienne se bloquer dans le couvercle
- Après la pulvérisation, déconnecter l'air comprimé, retourner le pistolet et appuyer sur la gâchette pour que la peinture retourne dans le godet
- Désengager le pistolet du système 3M™ PPS™ Série Basique
- Pour enlever le couvercle et la poche du godet rigide, dévisser le couvercle d'un 1/4 de tour pour déverrouiller la bague réutilisable et la retirer, et pousser l'ensemble vers le haut à l'aide d'un doigt placé dans la fenêtre du godet rigide
- Retirer du gobelet rigide réutilisable
- Utiliser le capuchon d'étanchéité du godet 3M™ PPS™ Série Basique pour sceller et protéger les revêtements qui ne sont pas utilisés, conformément aux réglementations ou autorités locales

Pour une mise au rebut appropriée, consulter la fiche technique santé-sécurité de la peinture ou du solvant, en plus de vous renseigner sur la réglementation locale.

5) Stockage

- Utiliser les distributeurs rouges 3M™ PPS™, compatibles avec tous les couvercles et poches 3M™ PPS™ Série Basique
- Pour le stockage temporaire de peintures et de revêtements, veuillez consulter les fiches de données de sécurité (FDS) des peintures ou des solvants pour connaître les conditions de stockage et la durée de conservation
- Si vous stockez de la peinture ou des revêtements dans les kits de la Série Basique 3M™ PPS™, veillez à ce que la bague de verrouillage du kit dans le godet rigide soit en place et utilisez la large base des bouchons d'étanchéité 3M™ PPS™ Série Basique pour retourner les godets lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cela permet de maintenir la maille du filtre humide



6) Sécurité

L'équipement de protection individuelle (EPI) permet de limiter l'exposition à certains dangers sur le lieu de travail. Il incombe à l'employeur de choisir le ou les EPI les plus appropriés, après une évaluation complète des risques. Lisez systématiquement les caractéristiques, les avertissements et les limitations fournis par le fabricant du revêtement avant utilisation.

La Série Basique 3M™ PPS™ est conçue POUR UN USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 01/07/2026 Remplace : N/A

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3msuisse.ch/autocarroserie e	3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto	3M Belgium bvba/sprl Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/fr/autocarroserie e
3M Maroc www.3mmaroc.ma/3M/fr_MA/p/		

3M et PPS sont des marques déposées de 3M Company, © 3M 2026. Tous droits réservés.