



Divisione Autocarrozzeria

Serie Basic 3M™ PPS™

1) Codice prodotto

Part number 3M	Descrizione delle parti 3M
PBL200	Kit di coperchi e liner 3M™ PPS™ Serie Basic, grande, 850 ml, 200 µm
PBS200	Kit di coperchi e liner 3M™ PPS™ Serie Basic, standard, 650 ml, 200 µm
PBL125	Kit di coperchi e liner 3M™ PPS™ Serie Basic, grande, 850 ml, 125 µm
PBS125	Kit di coperchi e liner 3M™ PPS™ Serie Basic, standard, 650 ml, 125 µm
PBC005	Ghiera di bloccaggio 3M™ PPS™ Serie Basic
26023	Tazze 3M™ PPS™ Serie 2.0, grandi, 850 ml
26001	Tazze 3M™ PPS™ Serie 2.0, standard, 650 ml

2) Descrizione e uso finale

Il kit di coperchi e liner monouso 3M™ PPS™ Serie Basic è un sistema di coperchi e liner monouso per l'applicazione di una ampia varietà di vernici. Il sistema è progettato per l'uso con vernici a base di solvente e/o all'acqua. È un sistema di verniciatura chiuso che elimina la necessità di tazze e filtri di miscelazione separati. Gli adattatori appositamente progettati consentono agli operatori di utilizzare il sistema 3M™ PPS™ Serie Basic con quasi tutte le pistole a spruzzo, nonché con la serie di pistole a spruzzo ad alte prestazioni 3M™.

3) Proprietà fisiche

Elemento	Materiale della struttura e colore
Liner	LDPE (Polietilene a bassa densità), trasparente
Coperchio	PP (polipropilene), grigio scuro
Filtro	Nylon-6

4) Istruzioni per l'uso

- Inserire un liner monouso in una tazza rigida 3M™ PPS™ Serie 2.0 delle dimensioni appropriate
- Miscelare la vernice direttamente all'interno del liner 3M™ PPS™ Serie Basic
- Posizionare il coperchio sulla parte superiore della tazza e premere verso il basso, fissare il liner e il coperchio con la ghiera di bloccaggio ruotando per un quarto di giro
- Scegliere l'adattatore giusto per la pistola a spruzzo: spingere verso il basso e ruotare finché l'adattatore non si blocca nel coperchio
- Una volta completata la verniciatura a spruzzo, scollegare la presa dell'aria compressa e capovolgere la pistola per riversare nel liner/tazza la vernice in eccesso
- Picchiettare delicatamente il coperchio e il liner 3M™ PPS™ Serie Basic su una superficie per aiutare la vernice a rifluire nel liner
- Rimuovendo il coperchio e il liner dalla tazza rigida, ruotare il coperchio per sbloccare la ghiera riutilizzabile e rimuoverla, posizionare le dita attraverso il foro nella parte inferiore della tazza e spingere il liner verso l'alto, rilasciando coperchio e rivestimento insieme
- Rimozione dalla tazza rigida riutilizzabile
- Utilizzare il tappo di tenuta 3M™ PPS™ Serie Basic per sigillare e proteggere le vernici non in uso, in conformità alle normative o alle autorità locali

Per un utilizzo sicuro e uno smaltimento corretto, consultare le schede informative sulla sicurezza delle vernici o dei solventi, oltre alle normative o alle autorità locali.

5) Conservazione

- Utilizzare i dispenser 3M™ PPS™ rossi: funzionano con tutti i coperchi e i liner 3M™ PPS™ Serie Basic
- Per la conservazione temporanea di vernici e rivestimenti, consultare le schede informative sulla sicurezza delle vernici o dei solventi per le condizioni di conservazione e le informazioni sulla durata di conservazione
- Se la vernice e i rivestimenti verranno conservati nei kit 3M™ PPS™ Serie Basic, mantenere la ghiera di bloccaggio del kit nella tazza rigida e utilizzare l'ampia base dei tappi di tenuta 3M™ PPS™ Serie Basic per conservare i contenitori in posizione capovolta quando non vengono utilizzati, in modo da contribuire a mantenere bagnata la rete del filtro



6) Sicurezza

I dispositivi di protezione individuale (DPI) aiutano a ridurre l'esposizione a determinati rischi sul luogo di lavoro. In ultima analisi, il datore di lavoro è responsabile dell'adozione dei DPI più appropriati in base a una valutazione completa. Prima di scegliere e utilizzare un prodotto, leggere sempre le avvertenze, le limitazioni e le informazioni del produttore della vernice.

3M™ PPS™ Serie Basic è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

3M e PPS sono marchi commerciali dell'azienda 3M, © 3M 2026, Tutti i diritti riservati.