



Automotive Aftermarket Division

3M™ PPS™ Basis Serie

1) Artikelnummers

3M artikelnummer	3M artikelbeschrijving
PBL200	3M™ PPS™ Basis Serie Sluitring, groot, 850 ml, 200 µm
PBS200	3M™ PPS™ Basis Serie Sluitring, standaard, 650 ml, 200 µm
PBL125	3M™ PPS™ Basis Serie Sluitring, groot, 850 ml, 125 µm
PBS125	3M™ PPS™ Basis Serie Sluitring, standaard, 650 ml, 125 µm
PBC005	3M™ PPS™ Basisserie Sluitring
26023	3M™ PPS™ Serie 2.0 Bekers, groot, 850 ml
26001	3M™ PPS™ Serie 2.0 Bekers, standaard, 650 ml

2) Beschrijving en gebruik

De 3M™ PPS™ Basis Serie Sluitring is een systeem dat gebruikmaakt van wegwerpdeksels en -binnenbekers voor het aanbrengen van uiteenlopende coatings. Het systeem is ontwikkeld voor gebruik met laksystemen op oplosmiddelen- en/of waterbasis. Het is een gesloten laksysteem dat het gebruik van afzonderlijke mengbekers en filters overbodig maakt. Speciaal ontworpen adapters zorgen ervoor dat gebruikers het 3M™ PPS™ Basis Serie-systeem kunnen gebruiken met vrijwel elk spuitpistool, evenals met de 3M™ Performance Spuitpistool-serie.

3) Fysieke eigenschappen

Element	Constructiemateriaal en kleur
Binnenbeker	LDPE (lage-dichtheid-polyethyleen), transparant
Deksel	PP (polypropyleen), donkergrijs
Filter	Nylon 6

4) Gebruiksaanwijzing

- Plaats een wegwerpbinnenbeker in een geschikte 3M™ PPS™ Serie 2.0 buitenbeker.
- Meng de lak direct in de 3M™ PPS™ Basis Serie Binnenbeker
- Plaats het deksel op de beker en druk het stevig aan. Bevestig de binnenkant en het deksel met de kwartslag draaibare sluitring.
- Kies de juiste adapter voor uw spuitpistool - druk naar beneden en draai totdat de adapter vastklikt in het deksel
- Als u klaar bent met spuiten: koppel de luchtleiding los, draai het spuitpistool om en haal de trekker over om de achtergebleven lak terug te laten lopen in de beker
- Tik voorzichtig met de 3M™ PPS™ Basis Serie Deksel en Binnenbeker op een oppervlak om de oppervlaktespanning van de vloeistof te doorbreken, zodat deze terug kan lopen in de binnenbeker
- Om het deksel en de binnenbeker te verwijderen, draait u aan het deksel om de herbruikbare sluitring te ontgrendelen en te verwijderen, steekt u uw vingers door het gat in de bodem van de beker en duwt u de binnenbeker omhoog, zodat het deksel en de binnenbeker samen loskomen
- Verwijder uit de herbruikbare harde beker.
- Gebruik de 3M™ PPS™ Basis Serie Afdichtplug voor de beker om de beker te verzegelen en coatings die u niet gebruikt te beschermen, in overeenstemming met lokale voorschriften of autoriteiten

Raadpleeg voor informatie over veilig gebruik en de juiste afvoer de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) voor lak of oplosmiddelen, evenals de lokale voorschriften of voorschriften van instanties.

5) Opslag

- Gebruik de rode 3M™ PPS™ Dispensers - ze werken met alle 3M™ PPS™ Basis Serie Deksels en Binnenbekers
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) voor lak of oplosmiddelen voor meer informatie over het tijdelijk opslaan van lakken en coatings, opslagomstandigheden en houdbaarheid
- Als lak en coatings worden bewaard in 3M™ PPS™ Basis Serie sets, laat dan de sluitring op de buitenbeker zitten en gebruik de brede basis van uw 3M™ PPS™ Basis Serie Afsluitpluggen om uw bekertjes ondersteboven weg te zetten als u ze niet nodig hebt, zodat het gas van het filter nat blijft

6) Veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen tegen blootstelling aan bepaalde gevaren op de werkplek. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de meest geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren, op basis van een complete risicobeoordeling. Lees altijd eerst de informatie over de productprestaties, de waarschuwingen en de beperkingen van de coatingfabrikant voordat u een product kiest en gebruikt.

De 3M™ PPS™ Basis Serie is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clause, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/07/2026 Vervangt: n.v.t.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket DEN HAAG Schenkkade 50K 2595 AR Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
--	---

3M en PPS zijn handelsmerken van de 3M Company, © 3M 2026. Alle rechten voorbehouden.