


3M™ 그래픽 필름으로 지속가능한 미래를 실현해보세요



제품	제품명						적용 분야	
베이스 필름	LX480mC	3M™ 엔비전™ 프린트 랩 필름	✓	✓	✓	✓	✓	실내, 실외, 운송
	SV480mC	3M™ 엔비전™ 프린트 랩 필름		✓	✓	✓	✓	실내, 실외, 운송
	48C	3M™ 엔비전™ 프린트 필름			✓	✓	✓	실내, 실외, 운송
	PL50mC	3M™ 엔비전™ 프린트 필름	✓	✓	✓	✓	✓	실내, 실외, 운송
	7125/7725	3M™ 스카치캐탈™ 일렉트로컷 그래픽 필름		✓				실내, 실외, 운송
	1001C	3M™ 스카치캐탈™ 그래픽 필름		✓				실내, 실외, 운송
	PWF	3M™ 프로텍션 랩 필름				✓	✓	실외, 운송
	DI-NOC™	3M™ 건축 마감재 다이낙™ E-Series RC (재생 소재 포함)	✓			✓		실내

제품	제품명						적용 분야	
표면 보호 필름	8048G/8050M	3M™ 엔비전™ 오버라미네이트 (유광, 무광)			✓		✓	실내, 실외, 운송
	8548G/8549L/8550M	3M™ 엔비전™ 랩 오버라미네이트 (유광, 반광, 무광)	✓	✓	✓	✓	✓	실내, 실외, 운송
	8993, 8995	3M™ 스카치가드™ 그래픽 및 표면 보호 필름					✓	실내, 실외, 운송