

Gemeinsam stark.

PSA-Optionen #4

Erfahren Sie, wie ein ganzheitlicher PSA-Ansatz die Tragezeit auf 100 % erhöhen kann.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist dann am wirksamsten, wenn sie richtig und während der gesamten Expositionszeit getragen wird. PSA wird oft ausgewählt, um vor bestimmten Gefahren zu schützen. Da Träger jedoch selten nur einer Gefahr ausgesetzt sind, müssen sie oft mehrere Arten von PSA verwenden, um vor bestimmten Gefahren zu schützen. Da Träger jedoch selten nur einer Gefahr ausgesetzt sind, müssen sie oft mehrere Arten von PSA gleichzeitig tragen. Aus diesem Grund haben wir das **integrierte Schutzprogramm (3M Integrated Protection Programme)*** eingeführt: Ein ganzheitlicher Ansatz für PSA, der mehr ist als die Summe seiner Teile. Es nutzt das 3M Portfolio an PSA-Technologien und -Dienstleistungen, die von den Mitarbeitern je nach Bedarf in den Bereichen Komfort, Passform, Kompatibilität, Kommunikation oder Leistung genutzt werden können.

Ziehen Sie diese möglichen PSA-Optionen* in Betracht (nur zu Demonstrationszwecken)

Dies ist ein Beispiel für eine PSA-Kombination. Es gibt viele weitere mögliche Kombinationen, die je nach Umgebung, potenziellen Gefahren und individueller Eignung Ihren Bedürfnissen entsprechen können. Kontaktieren Sie Ihren 3M Vertreter, um Hilfe bei der Auswahl Ihrer PSA-Optionen zu erhalten.



3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000

- Exklusives, patentiertes 3M™ Druckdiffusionstechnik-Bebänderungssystem
- Der 6-Punkt-Ratschenschluss ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und Passform einzustellen
- Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder Industrieanwendungen



3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille

- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie: Die Bügel sind flexibel und passen sich optimal an die Kopfform und -größe des Trägers an
- Erhältlich mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset, Befestigung am Schutzhelm

- Gehörschutz mit integriertem Analog-Funkgerät
- Lärmunterdrückendes dynamisches Mikrofon mit sprachgesteuerter Übertragung für freihändige Kommunikation
- Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt

- Revolver-Einsteller am Torso sorgen für eine schnelle und einfache Anpassung des Auffanggurts
- Ein integrierter Tunnel ermöglicht Ihnen ein schnelles und einfaches Verbinden und Trennen von Höhensicherungsgeräten
- Flache Hängetrauma-Trittschlaufen
- Integrierte 3M™ Connected Safety ID (RFID) für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung



Im Fokus: Kommunikation

Eine klare Kommunikation beim Tragen von Gehör- und Atemschutz kann eine Herausforderung sein. Wenn Beschäftigte ihre PSA zum Kommunizieren abnehmen, kann der Schutz beeinträchtigt werden. PSA-Optionen mit Funktionen, die eine Kommunikation ohne Ablegen der PSA ermöglichen, fördern eine verlängerte Tragezeit.

[Broschüre herunterladen](#)

Auswahl der PSA-Optionen

- 1 Aufgabenbezogene Gefahren und Schutzmaßnahmen identifizieren
- 2 Arbeitsbedingungen, Komfort, Kompatibilität, Kommunikation und Trageeigenschaften berücksichtigen
- 3 Die geeigneten umfassenden PSA-Optionen auswählen
- 4 Dichtsitzprüfung, um sicherzustellen, dass die PSA passt und miteinander kompatibel ist

*Das 3M integrierte Schutzprogramm umfasst den Produktbereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Technologien und Dienstleistungen von 3M, die zusammen dazu beitragen können, eine oder mehrere der folgenden Anforderungen der Mitarbeitenden zu erfüllen: Komfort, Dichtsitz, Kompatibilität, Kommunikation und Leistung. Die dargestellten Kombinationen zeigen exemplarisch, welche Technologien zusammenarbeiten können und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In bestimmten Umgebungen oder Situationen kann andere oder zusätzliche PSA erforderlich sein. Die Auswahl der PSA liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers und muss sich nach der Arbeitsumgebung, den spezifischen Gefahren und den anfallenden Aufgaben richten. Dichtsitzprüfungen sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die PSA-Kombinationen zum jeweiligen Träger passen.

Wir können Ihnen den Einstieg erleichtern: Wenden Sie sich an Ihren 3M Ansprechpartner, um mehr über empfohlene PSA-Optionen zu erfahren, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Das 3M Integrated Protection Programme umfasst den Produktbereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Technologien und Dienstleistungen von 3M, die zusammen dazu beitragen können, eine oder mehrere der folgenden Anforderungen der Mitarbeitenden zu erfüllen: Komfort, Dichtsitz, Kompatibilität, Kommunikation und Leistung. Die dargestellten Kombinationen zeigen exemplarisch, welche Technologien zusammenarbeiten können, und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In bestimmten Umgebungen oder Situationen kann andere oder zusätzliche PSA erforderlich sein. Die Auswahl der PSA liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers und muss sich nach der Arbeitsumgebung, den spezifischen Gefahren und den anfallenden Aufgaben richten. Dichtsitzprüfungen sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die PSA-Kombinationen zum jeweiligen Träger passen.

Gehörschutz

⚠️ WARNHINWEIS

Dieser Gehörschutz reduziert die Exposition gegenüber gesundheitsschädlichem Lärm und anderen lauten Geräuschen. Wenn Gehörschutz falsch oder nicht konsequent getragen wird, besteht das Risiko von Gehörschäden und anderen Gesundheitsschäden. Für die Eignung und den ordnungsgemäßen Gebrauch beachten Sie die lokalen Vorschriften, ziehen Sie alle bereitgestellten Informationen heran oder wenden Sie sich an eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. an Ihren lokalen Ansprechpartner der 3M Personal Safety Division.

⚠️ WARNHINWEIS

3M empfiehlt bei Gehörschutz dringend, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen. Untersuchungen legen nahe, dass Anwender möglicherweise weniger Geräuschdämmung als auf der Verpackung angegeben erzielen, weil der Dichtsitz für sie nicht stimmt oder sie in der Verwendung nicht unterwiesen, nicht geübt oder nicht motiviert sind. Ziehen Sie die geltenden Vorschriften zu Rate, um die ausgewiesenen Dämmwerte anzupassen. Falls diesbezüglich keine Vorschriften gelten, wird eine Reduzierung der auf der Verpackung angegebenen Dämmwerte empfohlen, um den typischen Schutz besser einschätzen zu können.

Augenschutz

⚠️ WARNHINWEIS

Diese Augen- und Gesichtsschutzprodukte bieten einen begrenzten Schutz der Augen und des Gesichts vor umherfliegenden Partikeln, optischer Strahlung, Spritzern und/oder anderen Gefahren. Unsachgemäßer Gebrauch oder Missachtung von Warnhinweisen und Gebrauchsanweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen einschließlich Blindheit oder Tod führen. Für die Eignung und den ordnungsgemäßen Gebrauch beachten Sie die lokalen Vorschriften, ziehen Sie alle bereitgestellten Informationen heran oder wenden Sie sich an eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. an Ihren lokalen Ansprechpartner der 3M Personal Safety Division.

Kopfschutz

⚠️ WARNHINWEIS

3M Kopf- und Gesichtsschutzprodukte bieten nur begrenzten Schutz. Die Fehlanwendung oder Nichtbefolgung der Warnhinweise und Benutzeranweisungen kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen. Für die Eignung und den ordnungsgemäßen Gebrauch beachten Sie die lokalen Vorschriften, ziehen Sie alle bereitgestellten Informationen heran oder wenden Sie sich an eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. an Ihren lokalen Ansprechpartner der 3M Personal Safety Division.

Absturzsicherung

⚠️ WARNHINWEIS

Konforme Absturzsicherungs- und Rettungssysteme tragen dazu bei, schwere Verletzungen im Zusammenhang mit Absturzereignissen zu verhindern. Die Benutzer müssen die mit dem Produkt bereitgestellten Benutzeranleitungen lesen und verstehen und gemäß den geltenden lokalen Normen und Vorschriften von ihren Arbeitgebern in der sicheren Verwendung dieser Systeme geschult werden, bevor sie diese benutzen. Die Fehlanwendung oder Nichtbefolgung der Warnhinweise und Instruktionen kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen. Für die Eignung und den ordnungsgemäßen Gebrauch beachten Sie die lokalen Vorschriften, ziehen Sie alle bereitgestellten Informationen heran oder wenden Sie sich an eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. an Ihren lokalen Ansprechpartner der 3M Personal Safety Division.

Wichtiger Hinweis

Produktauswahl und Anwendung: Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar.

Daher ist der Kunde allein dafür verantwortlich, das Produkt zu bewerten und festzustellen, ob es für die Anwendung des Kunden geeignet ist. Dazu gehört auch die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz und die Überprüfung aller geltenden nationalen und/oder europäischen Vorschriften und Normen. Werden angemessene Bewertung, Auswahl und Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Sicherheitsausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Garantie, beschränkter Gewährleistungsbeihilf und Haftungsausschluss: Für das/die 3M Produkt(e) gilt eine Haftungsbeschränkung. Informationen zur Gewährleistung und Haftungsbeschränkung finden Sie in Ihrem Liefervertrag oder in den 3M Verkaufsbedingungen.

3M Produkte zur industriellen und gewerblichen Nutzung sind für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt.



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 141453 Neuss
Telefon + 49 (0) 2131 14 26 04
E-Mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
Internet: www.3Marbeitsschutz.de
41453 Neuss
Tel: 0870 60 800 60
www.3M.de/Arbeitsschutz

Dieses Dokument zeigt nur einige Möglichkeiten der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und ist nicht vollständig. In bestimmten Umgebungen oder Situationen kann andere oder zusätzliche PSA erforderlich sein. Die Auswahl der PSA liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers und muss sich nach der Arbeitsumgebung, den spezifischen Gefahren und den anfallenden Aufgaben richten. Informationen zu persönlicher Schutzausrüstung finden Sie unter www.3M.de/Arbeitsschutz. Wenden Sie sich alternativ an den technischen Service von 3M PSD.

3M, Classic, Cool Flow, DBI-SALA, ExoFit, E-A-R, Scotchgard und SecureFit sind Marken von 3M. Unter Lizenz verwendet von 3M Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. © 3M 2025. Alle Rechte vorbehalten.