

3M Part Number	Descrição do PN
36420	Disco Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 80
36422	Disco Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 150
36424	Disco Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 220
36426	Disco Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 320
36427	Disco Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 400
36462	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 80, 70 mm x 10m
36464	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 150, 70 mm x 10m
36466	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 220, 70 mm x 10m
36468	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 320, 70 mm x 10m
36469	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 400, 70 mm x 10m
36470	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 80, 115 mm x 10m
36472	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 150, 115 mm x 10m
36474	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 220, 115 mm x 10m
36476	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 320, 115 mm x 10m
36477	Rolo de Tira Blue Net 3M™ Hookit™, Grão 400, 115 mm x 10m

Descrição do Produto:


Os novos e aprimorados abrasivos Blue Net 3M™ Hookit™ são produtos abrasivos proprietários da 3M, projetados para oferecer desempenho excepcional, maior robustez e altos níveis de aspiração de poeira quando utilizados com um sistema de extração de poeira.

Características:


Característica	Vantagem	Benefício
Material do costado em tela com espaços abertos entre o revestimento abrasivo.	Proporciona um ambiente praticamente livre de poeira quando usado com um sistema de extração.	Ajuda a reduzir retrabalho devido a um ambiente de trabalho mais limpo.
Produto contém Grãos de Formato Preciso 3M™ (PSG)	Alto nível de corte e maior vida útil do abrasivo.	Ajuda a aumentar a produtividade e reduzir o consumo de material.
As tiras abrasivas são convertidas em formato de rolo. Os discos são convertidos na forma de discos soltos	O rolo contém múltiplas tiras perfuradas compatíveis com diversos tamanhos de tacos.	Ajuda a limitar o desperdício de abrasivo.
Maior durabilidade e melhor desempenho da tecnologia de fixação.	Melhor retenção nas bordas, resistência a enrugamento e rasgamento do abrasivo.	Ajuda a prolongar a vida útil do produto e manter o poder de corte para melhorar a produtividade.

Propriedades Físicas
Típicas e de Desempenho:

NOTA: As seguintes informações e dados técnicos devem ser considerados apenas representativos ou típicos e não devem ser utilizados para fins de especificação.



Costado: Telas com "loop" integrados
 Mineral: Blenda de Óxido de Alumínio e Grãos de Formato Preciso 3M™
 União: Fixação com Resina
 Cor: Azul
 Grãos: 80 to 400



Abrasivos Blue Net 3M™ Hookit™

Usos do Produto / Aplicações:	80	Remoção geral de material. Usado para limpar a área de reparo e remover todas as partículas soltas de tinta ou ferrugem. Lixamento inicial da massa.
	120	Usado para limpar a área de reparo e remover todas as partículas soltas de tinta ou ferrugem. Lixamento da massa.
	150	Usado para limpar a área de reparo e remover todas as partículas soltas de tinta ou ferrugem. Lixamento da massa.
	180	Disfarce da borda da área de reparo.
	220	Disfarce da borda da área de reparo. Refinamento da superfície.
	240	Refinamento da superfície. Lixamento da massa.
	320	Refinamento do primer antes da aplicação da tinta. Preparação da superfície para a seladora.
	400	Refinamento do primer antes da aplicação da tinta. Preparação para a seladora e aplicação da tinta.

Instruções de Uso: Pode ser usado manualmente ou com ferramenta. O produto deve ser usado a seco.

Para melhores resultados, utilize com sistema de extração de poeira. Não requer alinhamento específico dos furos

Armazenamento e Manuseio: Este produto tem um prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabricação, se armazenado em sua embalagem fechada original, em ambiente seco e afastado de pisos, janelas, paredes externas e locais úmidos.

Gire o estoque em uma base “primeiro que entra / primeiro que sai”

Informação de Precaução: Antes de utilizar este produto, consulte o Rótulo do Produto e/ou a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos para obter Informações sobre Saúde e Segurança. Nota: As leis que controlam as quantidades aceitáveis de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) variam por estado e, em alguns casos, por localidade. Para atividades de preparação e limpeza de superfícies, consulte os regulamentos federais, estaduais e locais sobre o uso de produtos que contenham VOCs em sua área.

Informação Técnica: As informações técnicas, orientações e outras declarações contidas neste documento ou fornecidas de outra forma pela 3M são baseadas em registros, testes ou experiência que a 3M acredita serem confiáveis, mas a precisão, integridade e natureza representativa de tais informações não são garantidas. Essas informações são destinadas a pessoas com conhecimento e habilidades técnicas suficientes para avaliar e aplicar seu próprio julgamento informado às informações. Nenhuma licença sob quaisquer direitos de propriedade intelectual da 3M ou de terceiros é concedida ou implícita a essas informações.

Seleção e Uso do Produto: Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um produto da 3M em uma aplicação específica. Como resultado, o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado e adequado para a aplicação do cliente, incluindo a realização de uma avaliação de risco no local de trabalho e a revisão de todos os regulamentos e normas aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.). A falha na avaliação, seleção e uso adequados de um produto 3M e de produtos de segurança adequados, ou no cumprimento de todas as normas de segurança aplicáveis, pode resultar em ferimentos, doenças, morte e / ou danos à propriedade.

Garantia, Garantia Limitada e Isenção de Responsabilidade: A menos que uma garantia diferente seja declarada especificamente na embalagem ou na documentação do produto 3M aplicável (nesse caso, essa garantia prevalece), a 3M garante que cada produto da 3M atenda às especificações da 3M aplicáveis no momento em que a 3M enviar o produto. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS OU



Abrasivos Blue Net 3M™ Hookit™

CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, OU DECORRENTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO OU USO. Se um produto da 3M não estiver em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo recurso será, a critério da 3M, a substituição do produto da 3M ou o reembolso do preço de compra.

Limite de Responsabilidade:

Exceto pelo recurso limitado indicado acima, e exceto na extensão proibida por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou conseqüente (incluindo, mas não se limitando a lucros perdidos ou oportunidades de negócios), independentemente da teoria legal ou eqüitativa afirmada, incluindo, mas não limitado a garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar em contato com a Engenharia de Aplicação da Divisão de Reparação Automotiva ou também consultar a SDS/FISPQ no site da 3M (www.3m.com.br) se aplicável.

3M do Brasil Ltda
Divisão de Reparação Automotiva
Fone: (19) 3838-7000
Via Anhanguera, Km. 110
Sumaré SP - CEP: 13.181-900

Fale com a 3M
Fone: 0800 013 2333

Informações Técnicas
Engenharia de Aplicação
F: (19) 99186-4926 / 99996-6175