



Cubitron^{MC} 3

Abrasifs de rendement

Une nouvelle ère de performances des produits abrasifs est arrivée.

**Maximisez vos résultats et minimisez vos efforts :
les abrasifs Cubitron^{MC} 3 3M^{MC} pour l'atelier
de carrosserie.**

Le grain profilé calibré repensé aide
à enlever plus de matière plus rapidement,
augmentant la productivité.




Cubitron^{MC} 3

Abrasifs de rendement


L'évolution des grains profilés calibrés

Refaçonner la façon dont le travail est effectué.




Notre dernière innovation en matière de grain profilé calibré Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}

Un grain en céramique profilé calibré restructuré grâce à une avancée exclusive dans la forme des grains avec des côtés incurvés. Cela contribue à augmenter la productivité et à réduire les coûts globaux de meulage.




Grains profilés calibrés réinventés

Les disques de tronçonnage sont construits avec le grain profilé calibré Cubitron^{MC} 3 3M^{MC} repensé combiné à une technologie de liaison moléculaire exclusive pour améliorer encore les performances.



Grains profilés calibrés 3M

3M a mis au point le premier grain profilé calibré utilisant la technologie de micro-réplication de 3M pour former des pointes tranchantes uniformes qui coupent aisément le métal de façon plus rapide, plus durable et génèrent moins de chaleur qu'avec un grain abrasif conventionnel.



Abrasif céramique conventionnel

Les grains abrasifs céramiques conventionnels ont tendance à creuser dans le métal, ce qui entraîne une accumulation de chaleur sur la pièce et l'abrasif. La coupe est plus lente et la longévité de l'abrasif réduite, comparativement à nos derniers grains profilés calibrés.

Bandes abrasives Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}

Utilisé avec les ponceuses à bande abrasive 3M^{MC}, ils meulent facilement les rivets et les points de soudure

Taux de coupe soutenu jusqu'à

1,8 x*

Jusqu'à d'enlèvement de matière supplémentaire

1,5 x*



Bandes abrasives Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}



Détails du produit (10/carton, 5 cartons/caisse)	40+	60+	80+
12,7 mm x 457,2 mm (1/2 po x 18 po)	33469	33473	33478
10 mm x 330 mm (3/8 po x 13 po)	33479	33480	33481
20 mm x 520 mm (3/4 po x 20,5 po)	33484	33485	33486

Ponceuse à bande abrasive pour la réparation de carrosserie 3M^{MC}



Détails sur le produit	Référence
457 mm (18 po)	33575
330 mm (13 po)	33573

* D'après des essais automatisés internes de 3M réalisés sur les bandes abrasives Cubitron^{MC} II 3M^{MC}

Disques fibre Roloc^{MC} Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}


Conçus pour une coupe à une température plus basse que les disques abrasifs en fibres Roloc^{MC} Cubitron^{MC} II 3M^{MC} précédents*

Taux de coupe soutenu jusqu'à
1,4 x*

Jusqu'à d'enlèvement de matière supplémentaire
1,2 x*



Disques abrasifs en fibre Roloc^{MC} Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}



Détails du produit (15/carton, 6 cartons/caisse)	36+	60+	80+
50 mm (2 po)	33489	33490	33491
75 mm (3 po)	33493	33494	33495

Mini-meuleuse d'angle à poignée-pistolet pour réparation de carrosserie 3M^{MC}



Détails sur le produit	Référence
50 et 75 mm (2 et 3 po)	33577

* D'après des essais automatisés internes de 3M réalisés sur les disques fibre Roloc^{MC} Cubitron^{MC} II 3M^{MC}

Disques fibre Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}

Dure plus longtemps, enlève plus de matière et nécessite moins de changements que les disques fibre Cubitron^{MC} II 3M^{MC}*

Taux de coupe soutenu jusqu'à
1,5 x*

Jusqu'à d'enlèvement de matière supplémentaire
1,4 x*



Disques fibre Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}



Détails du produit (5/carton, 5 cartons/caisse)	36+	60+	80+
125 mm x 22 mm (5 po x 7/8 po)	33499	33503	33505
180 mm x 22 mm (7 po x 7/8 po)	33496	33497	33498

Ponceuse pneumatique 3M^{MC}



Détails sur le produit	Référence
Disques de 115 mm à 125 mm (4 1/2 po à 5 po)	88577
Disques de 101 mm à 125 mm (4 po à 5 po)	28408

* D'après des essais automatisés internes de 3M réalisés sur les disques fibre Cubitron^{MC} II 3M^{MC}

Meules tronçonneuses Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}

Performance de coupe rapide et durable pour améliorer la productivité des processus de coupe des ateliers de carrosserie

Taux de coupe soutenu jusqu'à
1,4 x*

Jusqu'à d'enlèvement de matière supplémentaire
1,4 x*



Disques de tronçonnage Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}



Détails du produit (5/paquet, 6 paquets/caisse)	Taille de la tige	Référence
75 mm x 1,6 mm (3 po x 1/16 po)	9,53 mm (3/8 po)	33457
75 mm x 1 mm (3 po x 1/25 po)	9,53 mm (3/8 po)	33458
100 mm x 1 mm (4 po x 1/25 po)	9,53 mm (3/8 po)	33459
115 mm x 1 mm (4,5 po x 1/25 po)	22,2 mm (7/8 po)	33463

Outil à tronçonner 3M^{MC}



Détails sur le produit	Référence
75 mm (3 po)	33579
101 mm (4 po)	28771

* D'après des essais automatisés internes de 3M effectués sur les disques de tronçonnage Cubitron^{MC} II 3M^{MC}

Abrasifs et outils Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}

Bandes abrasives Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}



Référence	Taille	Grain	Quantités
33469	12,7 mm x 457,2 mm (1/2 po x 18 po)	40+	10/carton, 5 cartons/caisse
33473	12,7 mm x 457,2 mm (1/2 po x 18 po)	60+	10/carton, 5 cartons/caisse
33478	12,7 mm x 457,2 mm (1/2 po x 18 po)	80+	10/carton, 5 cartons/caisse
33484	20 mm x 520 mm (3/4 po x 20,5 po)	40+	10/carton, 5 cartons/caisse
33485	20 mm x 520 mm (3/4 po x 20,5 po)	60+	10/carton, 5 cartons/caisse
33486	20 mm x 520 mm (3/4 po x 20,5 po)	80+	10/carton, 5 cartons/caisse
33479	10 mm x 330 mm (3/8 po x 13 po)	40+	10/carton, 5 cartons/caisse
33480	10 mm x 330 mm (3/8 po x 13 po)	60+	10/carton, 5 cartons/caisse
33481	10 mm x 330 mm (3/8 po x 13 po)	80+	10/carton, 5 cartons/caisse

Ponceuse à bande abrasive 3M^{MC}



Référence	Taille	Grain	Quantités
33575	457 mm (18 po)	-	1/caisse
33573	330 mm (13 po)	-	1/caisse

Disques de tronçonnage Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}




Référence	Taille	Taille de la tige	Quantités
33457	75 mm x 1,6 mm (3 po x 1/16 po)	9,53 mm (3/8 po)	5/pqt, 6 pqt/caisse
33458	75 mm x 1 mm (3 po x 1/25 po)	9,53 mm (3/8 po)	5/pqt, 6 pqt/caisse
33459	100 mm x 1 mm (4 po x 1/25 po)	9,53 mm (3/8 po)	5/pqt, 6 pqt/caisse
33463	115 mm x 1 mm (4,5 po x 1/25 po)	22,2 mm (7/8 po)	5/pqt, 6 pqt/caisse

Outil à tronçonner 3M^{MC}



Référence	Taille	Taille de la tige	Quantités
33579	75 mm (3 po)	-	1/caisse
28771	101 mm (4 po)	-	1/caisse

Disques abrasifs en fibre Roloc^{MC} Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}



Référence	Taille	Grain	Quantités
33489	50 mm (2 po)	36+	15/carton, 6 cartons/caisse
33490	50 mm (2 po)	60+	15/carton, 6 cartons/caisse
33491	50 mm (2 po)	80+	15/carton, 6 cartons/caisse
33493	75 mm (3 po)	36+	15/carton, 6 cartons/caisse
33494	75 mm (3 po)	60+	15/carton, 6 cartons/caisse
33495	75 mm (3 po)	80+	15/carton, 6 cartons/caisse

Mini-meuleuse d'angle à poignée-pistolet pour réparation de carrosserie 3M^{MC}



Référence	Taille	Grain	Quantités
33577	50 et 75 mm (2 et 3 po)	-	1/caisse

Disque abrasif en fibre Cubitron^{MC} 3 3M^{MC}



Référence	Taille	Grain	Quantités
33499	125 mm x 22 mm (5 po x 7/8 po)	36+	5/carton, 5 cartons/caisse
33503	125 mm x 22 mm (5 po x 7/8 po)	60+	5/carton, 5 cartons/caisse
33505	125 mm x 22 mm (5 po x 7/8 po)	80+	5/carton, 5 cartons/caisse
33496	180 mm x 22 mm (7 po x 7/8 po)	36+	5/carton, 5 cartons/caisse
33497	180 mm x 22 mm (7 po x 7/8 po)	60+	5/carton, 5 cartons/caisse
33498	180 mm x 22 mm (7 po x 7/8 po)	80+	5/carton, 5 cartons/caisse

Outils et accessoires pour disques fibre 3M^{MC}



Référence	Description	Taille	Quantités
88566	Meuleuse renvoi d'angle pneumatique 3M ^{MC}	Disques de 115 mm à 125 mm (4 1/2 po à 5 po)	1/caisse
88577	Ponceuse pneumatique 3M ^{MC}	Disques de 115 mm à 125 mm (4 1/2 po à 5 po)	1/caisse
28408	Mini-meuleuse d'angle 3M ^{MC}	Disques de 101 mm à 125 mm (4 po à 5 po)	1/caisse
02618	Écrous de retenue 3M ^{MC}	5/16 à 5/8 po, 11 internes	10/boîte
88656	Tampon d'appoint pour disque rainuré 3M ^{MC}	Extra dur – Rouge 5 po	10/caisse



Division du marché après-vente
pour l'automobile
3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario), N6A 4T1

www.3M.ca/RéparationDeCarrosserie

Garantie et recours limité : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications 3M applicables au moment de l'expédition du produit par 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. **Limite de responsabilité:** Hormis le recours limité mentionné ci-dessus et dans la mesure permise par la législation applicable, 3M décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut.

Clause de non-responsabilité : Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des renseignements importants sur la sécurité et la garantie des produits de la Division de la réparation automobile de 3M, veuillez consulter le site web www.3M.ca/RéparationDeCarrosserie. **Destiné à un usage professionnel ou industriel seulement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par le grand public.**

3M, Cubitron et Roloc sont des marques de commerce de 3M. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pensez au recyclage.

© 3M 2026. Tous droits réservés. 60-4405-0302-1